

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



分断接线端子，标称工作电压: 400 V，标称工作电流: 20 A，接线方式: 螺钉连接，接线容量: 0.14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>，AWG: 26 - 12，长度: 57.8 mm，宽度: 5.2 mm，颜色: 蓝色，安装: NS 35/7,5，NS 35/15



### 关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 046356 285902
GTIN	4046356285902
海关税则号	8536909000
Sales Key	BE1132

### 技术数据

#### 概述

注意事项	*使用的插头决定电流和电压。
层数	1
连接量	2
电位	1
额定横截面	2.5 mm <sup>2</sup>
颜色	蓝色
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
额定浪涌电压	6 kV
污染等级	3
过电压等级	III
绝缘材料组	I
额定条件下的最大功耗	0.77 W
最大负载电流	20 A (当连接截面积为4 mm <sup>2</sup> 的导线时)

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 技术数据

#### 概述

额定电流 I <sub>N</sub>	20 A (当连接截面积为4 mm <sup>2</sup> 的导线时)
额定电压 U <sub>N</sub>	400 V (电流和电压取决于所使用的插头。)
开口式侧板	是
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
铁路车辆防火性能 (DIN 5510-2)	通过测试
焰色试验方法 (DIN EN 60695-11-10)	V0
氧指数 (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101、NF F10-102 I级	2
NF F16-101、NF F10-102 F级	2
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

#### 尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2.2 mm
长度	57.8 mm
NS 35/7,5高度	47.5 mm
NS 35/15高度	55 mm

#### 接线数据

连接方式	螺钉连接
螺纹	M3
剥线长度	9 mm
最小紧固扭矩	0.5 Nm
最大紧固扭矩	0.6 Nm
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线最小横截面	0.14 mm <sup>2</sup>
刚性导线最大横截面	4 mm <sup>2</sup>
最小导线横截面AWG	26
最大导线横截面AWG	12
柔性导线最小横截面	0.14 mm <sup>2</sup>
柔性导线最大横截面	4 mm <sup>2</sup>
AWG导线最小横截面, 柔性	26
AWG导线最大横截面, 柔性	12

# 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

## 技术数据

### 接线数据

柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0.14 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	2.5 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0.14 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	2.5 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根实心导线, 最小	0.14 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根实心线, 最大	1.5 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根导线, 最小柔性导线	0.14 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根导线, 最大柔性导线	1.5 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最大	1.5 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最小	0.14 mm <sup>2</sup>
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最大	1.5 mm <sup>2</sup>
塞规	A3

### 标准和规范

连接符合标准	CSA
	IEC 60947-7-1
阻燃等级, 符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

## 产品图

### 电路图



## 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141117
eCl@ss 4.1	27141117
eCl@ss 5.0	27141126
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 分类

#### eCl@ss

eCl@ss 7.0	27141126
eCl@ss 8.0	27141126
eCl@ss 9.0	27141126

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000902
ETIM 6.0	EC000902
ETIM 7.0	EC000902

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

### 认证


#### 认证

#### 认证

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### 防爆认证

#### 认证详情

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	13631
	D	B	C
额定电压 UN	300 V	300 V	300 V
额定电流 IN	10 A	16 A	16 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

# 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

## 认证

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 60425
	D		B
额定电压 UN	300 V	300 V	300 V
额定电流 IN	10 A	20 A	20 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 60425
	D		B
额定电压 UN	300 V	300 V	300 V
额定电流 IN	10 A	20 A	20 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	--

## 附件

### 附件

### 保险丝

保险丝插头 - P-FU 5X20-5 - 3209235



保险丝插头，保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...，接线方式: 插头，标称工作电流: 6.3 A，标称工作电压: 400 V，宽度: 6.2 mm，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

保险丝插头 - P-FU 5X20 LED 24-5 - 3209248



保险丝插头，保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...，接线方式: 插头，标称工作电流: 6.3 A，宽度: 6.2 mm，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

---

#### 保险丝插头 - P-FU 5X20 LED 60-5 - 3209251



保险丝插头，保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...，接线方式: 插头，标称工作电流: 6.3 A，宽度: 6.2 mm，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

---

#### 保险丝插头 - P-FU 5X20 LED 250-5 - 3209264



保险丝插头，保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...，接线方式: 插头，标称工作电流: 6.3 A，宽度: 6.2 mm，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

---

### 元器件插拔式端子

#### 元器件插头 - P-CO XL-UT - 3036799



元器件插头，用于安装可以分别选择的元件，最大直径可达10 mm，功耗最高1 W，标称工作电流: 10 A，长度: 41.2 mm，宽度: 12.3 mm，高度: 37.5 mm，位数: 1，颜色: 灰色

---

#### 元器件插头 - P-CO 2-5 R47K - 3032447



元器件插头，带用于断路监控的47 kOhm电阻，针距: 5.2 mm，长度: 8.9 mm，宽度: 4.1 mm，高度: 34.8 mm，位数: 2，颜色: 黑色

---

#### 元器件插头 - P-CO - 3036796



元器件插头，用于可单独选择的安全元件，标称工作电流: 6 A，针距: 5.2 mm，长度: 24.2 mm，宽度: 5.1 mm，高度: 33.3 mm，位数: 1，颜色: 灰色

---

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

元器件插头 - P-CO 1N4007/R-L - 3032457



元器件插头，配有二极管1N4007，长度: 24.2 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 33.3 mm，位数: 1，颜色: 灰色

---

元器件插头 - P-CO 1N4007/L-R - 3032460



元器件插头，配有二极管1N4007，长度: 24.2 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 33.3 mm，位数: 1，颜色: 灰色

---

### 刀具

分断插头 - P-DI - 3036783



分断插头，长度: 10.8 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 23.1 mm，颜色: 橙色

---

分断插头 - P-DI GY - 3047390



分断插头，长度: 10.8 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 23.1 mm，颜色: 灰色

---

分断插头 - P-DI GN - 1071062



分断插头，长度: 10.8 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 23.1 mm，颜色: 绿色

---

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

分断插头 - P-DI - 3036783



分断插头，长度: 10.8 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 23.1 mm，颜色: 橙色

分断插头 - P-DI GY - 3047390



分断插头，长度: 10.8 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 23.1 mm，颜色: 灰色

### 安装导轨

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



---

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

---

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

---

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

---

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

---

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573



安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN导轨，未打孔，标准配置2.3 mm，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

### 已标记的端子标识

快速标记条 - ZB 5 CUS - 0824962



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



快速标记条，白色，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

#### 快速标记条 - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



快速标记条，接头，白色，标识，水平: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

#### 用于端子的标记条 - UC-TM 5 CUS - 0824581



用于端子的标记条，可订购: 标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 4.6 mm

#### 用于端子的标记条 - UCT-TM 5 CUS - 0829595



用于端子的标记条，可订购: 标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm

### 末端

#### 终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度: 9.5 mm，颜色: 灰色

#### 终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度: 5.15 mm，颜色: 灰色

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886



终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

---

### 标记笔

标记笔 - X-PEN 0,35 - 0811228



标记笔，无墨盒，适用手写标记标签，标记抗擦抹性极高，线宽0.35 mm

---

### 桥接件

直通式接线端子 - P-FIX - 3038956



直通式接线端子，长度: 10.5 mm，宽度: 4 mm，颜色: 灰色

---

### 测试插座

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

### 测试插拔式端子

测试插头 - MPS-MT - 0201744



测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm<sup>2</sup>，颜色: 灰色

---

测试插头 - PS-5 - 3030983



测试插头，颜色: 红色

---

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

测试插头 - PS-5/2,3MM RD - 3038723



测试插头，颜色: 红色

---

### 端子标识

快速标记条 - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.1 x 10.5 mm

---

用于端子的标记条 - UC-TM 5 - 0818108



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 4.6 mm

---

用于端子的标记条 - UCT-TM 5 - 0828734



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm

---

### 端板

端板 - D-UT 2,5/4-TWIN - 3047141



端板，长度: 56.8 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 39.8 mm，颜色: 灰色

---

### 绝缘套管

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

绝缘套管 - MPS-IH WH - 0201663

绝缘套管，颜色: 白色



绝缘套管 - MPS-IH RD - 0201676

绝缘套管，颜色: 红色



绝缘套管 - MPS-IH BU - 0201689

绝缘套管，颜色: 蓝色



绝缘套管 - MPS-IH YE - 0201692

绝缘套管，颜色: 黄色



绝缘套管 - MPS-IH GN - 0201702

绝缘套管，颜色: 绿色



## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

绝缘套管 - MPS-IH GY - 0201728

绝缘套管, 颜色: 灰色



绝缘套管 - MPS-IH BK - 0201731

绝缘套管, 颜色: 黑色



### 螺丝刀工具

螺丝刀 - SZS 0,6X3,5 - 1205053



操作工具, 适用于ST端子, 绝缘, 同样可用作一字刀口螺丝刀, 尺寸: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 防滑手柄采用二次注塑工艺

### 跳线

插拔式桥接件 - FBS 2-5 - 3030161



插拔式桥接件, 针距: 5.2 mm, 长度: 22.7 mm, 宽度: 9 mm, 位数: 2, 颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 3-5 - 3030174



插拔式桥接件, 针距: 5.2 mm, 长度: 22.7 mm, 宽度: 14.2 mm, 位数: 3, 颜色: 红色

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

插拔式桥接件 - FBS 4-5 - 3030187



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，长度: 22.7 mm，宽度: 19.4 mm，位数: 4，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBS 5-5 - 3030190



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，长度: 22.7 mm，宽度: 24.6 mm，位数: 5，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBS 10-5 - 3030213



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，长度: 22.7 mm，宽度: 50.6 mm，位数: 10，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBS 20-5 - 3030226



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 20，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBS 50-5 - 3038930



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 红色

---

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

插拔式桥接件 - FBSR 2-5 - 3033702



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBSR 3-5 - 3001591



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBSR 4-5 - 3001592



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBSR 5-5 - 3001593



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，颜色: 红色

---

插拔式桥接件 - FBSR 10-5 - 3033710



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，颜色: 红色

---

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

插拔式桥接件 - FBS 2-5 BU - 3036877



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 3-5 BU - 3036880



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 4-5 BU - 3036893



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 5-5 BU - 3036903



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，颜色: 蓝色

---

插拔式桥接件 - FBS 10-5 BU - 3036916



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，颜色: 蓝色

---

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

插拔式桥接件 - FBS 20-5 BU - 3036929



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 20，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 50-5 BU - 3032114



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 蓝色

### 隔板

隔板 - ATP-UT-TWIN - 3047183



隔板，长度: 62.1 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 52.5 mm，颜色: 灰色

补偿端板 - DP PS-5 - 3036725



补偿端板，长度: 22.4 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 29 mm，位数: 1，颜色: 红色

### 其他产品

分断插头 - P-DI - 3036783



分断插头，长度: 10.8 mm，宽度: 3.5 mm，高度: 23.1 mm，颜色: 橙色

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

#### 直通式接线端子 - P-FIX - 3038956



直通式接线端子，长度: 10.5 mm，宽度: 4 mm，颜色: 灰色

---

#### 元器件插头 - P-CO - 3036796



元器件插头，用于可单独选择的安全元件，标称工作电流: 6 A，针距: 5.2 mm，长度: 24.2 mm，宽度: 5.1 mm，高度: 33.3 mm，位数: 1，颜色: 灰色

---

#### 元器件插头 - P-CO 1N4007/R-L - 3032457



元器件插头，配有二极管1N4007，长度: 24.2 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 33.3 mm，位数: 1，颜色: 灰色

---

#### 元器件插头 - P-CO 1N4007/L-R - 3032460



元器件插头，配有二极管1N4007，长度: 24.2 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 33.3 mm，位数: 1，颜色: 灰色

---

#### 保险丝插头 - P-FU 5X20 LED 24 - 3036819



保险丝插头，保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...，标称工作电流: 6.3 A，宽度: 6.2 mm，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

---

## 分断接线端子 - UT 2,5-TG BU - 3046579

### 附件

保险丝插头 - P-FU 5X20 LED 60 - 3036822



保险丝插头，保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...，标称工作电流: 6.3 A，宽度: 6.2 mm，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

---

保险丝插头 - P-FU 5X20 LA 250 - 3036835



保险丝插头，保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...，标称工作电流: 6.3 A，宽度: 6.2 mm，保险丝类型: G / 5 x 20，安装方式: 插拔式安装，颜色: 黑色

---

---