






Zeichnung geschützt durch
 © Copyright 1980
 AMP DEUTSCHLAND GmbH
 Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
01	Zchnng. neu erstellt, ergänzt u. berichtigt	20.05.81	Tudman
02	Tabelle ergänzt	12.01.82	Tudman
03	Material für -1 spezifiziert	31.01.85	Dehne
04	Einbaumaß ergänzt	20.02.85	Kirschner
05	Material für -1 geändert	15.06.88	Fischer
6	NEUES MATERIAL Δ	26.JAN.96	R. BLU.
G1	44,5 $\pm$ 0,13 ch. to 44,5-0,5/39,4 $\pm$ 0,13 ch. to 44,5-0,4	18.01.00	Göppel, C



Montageausschnitt Δ 3
 (Bestückungsseite)



- Δ 7 NEUES MATERIAL (PHOSPHOR UND HALOGEN FREI)
- Δ 6 Position von Kammer 1 bei verschlüsseltem Einsetzen der Gehäuse
- Δ 5 Für verschlüsseltes Einsetzen der Gehäuse
- 4 Gehäuse muß in Stanzrichtung eingeführt werden
- Δ 3 Empfohlene Blechstärke 0,75 - 2,3 mm
- 2 Passend zu UMNL-Steckergehäuse. 926 300, 640 581, 640 585
- 1 Geeignet für UMNL Stift- und Buchsenkontakte

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

926 307 - 4 PA6.6UL94-VO weiß		AMP AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b Ffm	
926 307 - 3 PA6.6UL94-VO Δ NATURAL		Benennung	
926 307 - 2 PA6.6UL94-VO schwarz		Universal MATE-N-LOK	
926 307 - 1 Zytel EFE 1030 natur UL94 V-2		6-pol. Aufnahmegehäuse K	
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße $\pm$ 0,13 mm $\pm$ 0
Gez. 20.05.81 Tud	Gepr. 1.6.81 GR	Gepr.	Format C
Maßstab 2:1		Zeichnungs-Nr. 926 307	
		Blatt-Nr. G1	