



Pour des mesures simples, rapides et économiques de concentrations et densités

Réfractomètres manuels portatifs

- **Grande facilité d'utilisation :**
déposez quelques gouttes
d'échantillon sur le prisme, dirigez
l'appareil vers la lumière, lisez !
- Instruments optiques de grande
précision
- Gamme composée de nombreux
modèles
- Compacts et livrés dans un coffret en vinyle pratique pour le
transport
- Excellent rapport qualité / prix



La gamme



Référence	Gamme(s) de mesure	Résolution	Exactitude	ATC*	Utilisations
RB 10	0.0 à 10.0 % Brix	0.1 % Brix	± 0.1 %	10 à 30 °C	sucres, faibles concentrations
RB 32	0.0 à 32.0 % Brix	0.1 % Brix	± 0.2 %	10 à 30 °C	sucres, jus de fruits, boissons
RB 62	28.0 à 62.0 % Brix	0.2 % Brix	± 0.2 %	10 à 30 °C	sucres, produits sucrés, jus concentrés
RB 80	0 à 80 % Brix	1 % Brix	± 1 %	Aucune	sucres, crèmes glacées
RB 82	45.0 à 82.0 % Brix	0.2 % Brix	± 0.2 %	10 à 30 °C	sucres, lait concentré, gelées, confitures
RM 90	58.0 à 90.0 % Brix	0.5 % Brix	± 0.5 %	10 à 30 °C	miel, teneur en sucre
	38.0 à 43.0 ° Be' (Baumé)	0.5 ° Be'	± 0.5 ° Be'		miel, densité
	12 à 27 % eau	1 %	± 1 %		miel, concentration en eau
RS 100	0 à 100 ‰ salinité	1 ‰	± 0.1 ‰	10 à 30 °C	sel, faibles concentrations
	1.000 à 1.070 sg	0.001 sg	± 0.001 sg		eau de mer, préparations culinaires
RS 110	0 à 10 ‰ salinité	0.1 ‰	± 0.2 ‰	10 à 30 °C	sel, eau de mer, préparations culinaires
RS 128	0 à 28 ‰ salinité	0.2 ‰	± 0.2 ‰	10 à 30 °C	sel, eau de mer, préparations culinaires
RMR 330	0.0 à 20.0 ° Be'	0.2 ° Be'	± 0.2 ° Be'	10 à 30 °C	teneur en sucre du jus de raisins et du moût
	0.0 à 25.0 % alcool	0.2 %	± 0.2 %		taux d'alcool probable du vin
RMR 200	0 à 140 °Oe (Oeschle)	1 °Oe	± 1 °Oe	10 à 30 °C	concentration des jus de fruits, raisins
	0.0 à 25.0 °KMW Babo	0.2 °KMW Babo	± 0.2 °KMW Babo		
	0.0 à 32.0 % Brix	0.1 % Brix	± 0.1 %		sucres, jus de fruits, boissons
RAG 410	éthylène, glycole - 60 à 0 °C	5 °C	± 5 °C	10 à 30 °C	mesure du point de gel des antigels et
	propylène, glycole - 50 à 0 °C	5 °C	± 5 °C		des lave-glaces, liquide batterie
	charge batterie 1.100 à 1.400 sg	0.01 sg	± 0.01 sg		

* avec système de correction automatique de température évitant l'utilisation des tables de correction

HANNA Instruments
France est certifiée



HANNA Instruments France

Parc d'Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin - BP 133

Lingolsheim - 67833 TANNERIES CEDEX

Tél. : 03 88 76 91 88 - Télécopie : 03 88 76 58 80

Email : info@hannafr.com - Site internet : www.hanna-france.com

