

D-SUB插芯 - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




D-SUB触点插芯，外壳尺寸3，带25个信号触点，针式触点，螺钉连接，直头，用于IP67防护等级的面板安装框架和插头外壳

优势

- 安装方便
- 螺钉连接

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 914080
GTIN	4017918914080
海关税则号	8536901900
Sales Key	ABNADA

技术数据

机械特性

位数	25
连接图表	25位D-SUB
插 / 拔周期	≥ 200
连接方式	螺钉连接
导线横截面	0.14 mm ² ... 0.5 mm ²
可连接导线横截面AWG	26 ... 20
每个信号接点的插入力	≤ 3.30 N
每个信号接点的拔出力	≤ 2.2 N
安装类型	孔
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ
保护等级	IP20

D-SUB插芯 - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

技术数据

机械特性

类型	25
外壳尺寸	3

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 80 °C
-----------	------------------

材料数据

阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件载体材料	PBTP
接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀镍外镀金

电气特性

位数	25
额定电流	5 A
过电压等级	III
污染等级	2
额定电压(III/3)	60 V

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

D-SUB插芯 - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

分类

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	--	---------

附件

附件

插头外壳

D-SUB插头外壳 - VS-25-T-2M20 - 1689792



D-SUB插头外壳，外壳尺寸3，IP67防护等级

面板安装框架

D-SUB面板安装支架 - VS-25-A - 1689750



D-SUB面板安装支架，外壳尺寸3，IP67防护等级

D-SUB插芯 - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

附件

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>