

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

7447797470

Bezeichnung :

SPEICHERDROSSEL WE-PDF




description :

POWER-CHOKE WE-PDF



DATUM / DATE : 2008-02-15

A Mechanische Abmessungen / dimensions :



● Start of winding


Marking = Inductance code

	size 1045	
A	10,2 ± 0,3	mm
B	10,2 ± 0,3	mm
C	4,5 max.	mm
D	3,0 ± 0,2	mm
E	6,8 ± 0,5	mm

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / inductance	100 kHz / 0,25V	L	4,70	μH	±20%
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20°C	R _{DC typ}	23,0	mΩ	typ.
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20°C	R _{DC max}	27,0	mΩ	max.
Nennstrom / rated current	ΔT=40 K	I _{DC}	5,80	A	max.
Sättigungsstrom / saturation current	ΔL/L <10%	I _{sat}	8,00	A	typ.
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency		SRF	52,0	MHz	typ.

C Lötpad / soldering spec. :



D Prüfgeräte / test equipment :

HP 4274 A für/for L und/and Q
HP 34401 A für/for I_{DC} und/and R_{DC}

E Testbedingungen / test conditions :

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :

Basismaterial / base material: Ferrit/ferrite
Endoberfläche / finishing electrode: 100% Sn
Draht / wire: SFT-EI / AIWJ
UL-File Number: E142108

G Eigenschaften / general specifications :

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +150°C
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +110°C
It is recommended that the temperature of the part does not exceed 150°C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
		OO	Version 2	09-07-06
		OO	Version 1	08-06-01
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com


Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : _____
 Artikelnummer / part number : **7447797470**
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-PDF**
 description : **POWER-CHOKE WE-PDF**



DATUM / DATE : 2008-02-15

H Induktivitätskurve / Inductance curve :



Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
		OO	Version 2	09-07-06
		OO	Version 1	08-06-01
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>


Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : _____
 Artikelnummer / part number : **7447797470**
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-PDF**
 description : **POWER-CHOKE WE-PDF**



DATUM / DATE : 2008-02-15

I Induktivitäts-Temperatur-Kurve / Inductance Temperature curve :



*Temperatur gemessen an Bauteiloberfläche / temperature measured at surface of component

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer		
Datum / date	Unterschrift / signature		
	Würth Elektronik		
	OO	Version 2	09-07-06
	OO	Version 1	08-06-01
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved		
	Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release


Kunde / customer : _____
 Artikelnummer / part number : **7447797470**
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-PDF**
 description : **POWER-CHOKE WE-PDF**




DATUM / DATE : 2008-02-15

K Rollenspezifikation / tape and reel specification :

Gurtspezifikation / Tape specification:




A	10,45 ± 0,1	mm
B	24,0 ± 0,2	mm
C	1,55 ± 0,5	mm
D	4,00 ± 0,1	mm
E	2,00 ± 0,1	mm
F	1,75 ± 0,1	mm
G	10,45 ± 0,1	mm
H	5,00 ± 0,1	mm



Rollenspezifikation / Reel specification:

a	330,0 ± 2,0	mm
b	21,00 ± 0,8	mm
c	13,00 ± 0,5	mm
d	100,0 ± 1,0	mm



The force for tearing off cover tape is
 10 to 130 grams in arrow direction

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
		OO	Version 2	09-07-06
		OO	Version 1	08-06-01
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>