




Technische Daten/ technical data

Schutzart/ protection	:	IP 40
Isolation/ insulation	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Eingangsspannung/ input voltage	:	230V/50Hz $\pm 10\%$
Nenn-Ausgangsspannung/ nominal output voltage	:	4.8V - 9.6V DC
Ausgangsstrom/ output current	:	350mA bei/at 4.8V (4 Zellen/ 4 cells) 150mA bei/at 9.6V (8 Zellen/ 8 cells)
Schutz/ protection	:	Schutz gegen Überlast, Kurzschluß & Falschpolung durch interne Bauteile/ protection against overload, short circuit & wrong polarity
sek. Leitung/ secondary lead	:	2m Flachleitung mit weißem Streifen/ 2m flatcable with white stripe
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	-10°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	:	ca.290g
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Verpackung/ packaging	:	Blisterverpackung/ blister shell
Ladeanzeige/ charging indicator	:	LED rot/red

Verwendungsbereich				Zul. Abweichung		Oberfläche	Maßstab 1:1	Gewicht -
Freigabe (✓)				Datum		Name	Werkstoff, Rohteil-, Modell-Nr.	
EW				2001		Datum	Name	
VT				Bearb.		12.06.	M.B.	
				Gepr.				
				Norm				
							Zeichnungsname	
							Steckerladegerät/ plug-in charger	
							AC 48 4.8V/350mA-9.6V/150mA	
							Zeichnungsnummer/ Artikelnummer	
							5507113	
							Blatt	
							1	
							Blätter	
1	WEEE symbol added	25.04.06	JY					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung		Ersatz für:		Ersatz durch: