




Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Patente der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesen Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our prior written consent. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.



Technische Daten/ technical data	
Eingangsspannung/ input voltage	: 230V ~ ±10% / 50Hz
Eigene aktive Einangsleistung/ self active power consumption	: max. 0.5W
Ausgangsspannung/ output voltage	: 230V ~ / 50Hz
Schaltleistung/ breaking capacity	: max. 2500W / 10A (Ohmsche Last / resistive load) max. 1150VA / 5A (Induktive Last / inductive load)
Lernbare Standby Leistung/ adaptive standby power	: max. 70W
LED Anzeige/ LED indication	
Endgeräte aus/ equipment off	: aus off
Endgerät im Standby/ equipment in standby	: blinkt langsam (1s an / 1s aus) blinking slow (1s on / 1s off)
Standby Lern Modus/ standby learn mode	: blinkt schnell (300ms an / 300ms aus / 300ms on / 1s aus) blinking fast (300ms on / 300ms off / 300ms on / 1s off)
Endgeräte aktiv equipment activ	: immer an always on

Schutzart/ protection	: IP 20
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 200g ohne Verpackung/ 200g without package
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz-grün/ plug-in case black-green
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN3409				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale (DIN A3): 1:1		Gewicht/Weight		
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.				
				2009	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name				
				Erstellt/ Drawn by	29.06.	J.STUMPF		AES3				
								auto-standby mains switch				
V2	GS removed & adress added	29.07.14	CB					Zeichnungsnummer/Drawing number				Blatt/ Sheet 1
V1	GS + power consumption added	10.12.10	ML					Artikelnummer/Part number				
V0	switch printing added	10.05.10	PK					5024083				
V0	"Made in China" added	29.03.10	MF									
V0	isolation test removed	25.09.09	PK									
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 096/26/09		Ersatz für/Replaced by				Ersatz durch/Replacement through:	