







Rundleitung schwarz geschirmt Länge 1,8m ±10cm/  
roundcable black with shield length 1.8m ±10cm



Hohlstecker/  
hollowplug  
Ø2,35xØ0,75x10mm

Hohlstecker/  
hollowplug  
Ø1,75xØ4,75x10mm


Hohlstecker/  
hollowplug  
Ø2,5xØ5,5x12mm



Hohlstecker/  
hollowplug  
Ø1,35xØ3,5x10mm


Hohlstecker/  
hollowplug  
Ø1,7xØ4x10mm

Klinkenstecker/  
jackplug  
Ø3,5x15mm



Klinkenstecker/  
jackplug  
Ø2,5x12mm

Hohlstecker/  
hollowplug  
Ø2,1xØ5x12mm



Technische Daten/  
technical data  
Chemie/  
chemistry  
Zellenzahl/  
no. of cells  
ladbare Kapazität/  
loadable capacity  
Eingangsspannung/  
input voltage  
Eingangs-Schutz/  
primary electrical protection  
Leistungsaufnahme im Leerlauf/  
stand-by power consumption  
Nenn-Leistungsaufnahme/  
nominal power consumption  
Ausgangsspannung im Leerlauf/  
no load output voltage  
Nennausgangsspannung/  
nominal output voltage  
Ladestrom/  
charge current  
Ladeschlussspannung/  
charge end voltage  
gepulste Vorladung/  
pulse pre charge  
Ausgangs-Schutz/  
secondary electrical protection  
Akku-Vollerkennung/  
battery full detection  
Sicherheitstimer/  
safety timer  
Spannungsfestigkeit/  
electric strength  
Schutzklasse/  
protection class  
Betriebstemperatur/  
operating temperature  
Lagertemperatur/  
storage temperature

: Steckerladegerät/  
plug-in charger  
: Li-Ion  
: 1 Zelle/ cell  
: min. 1500mAh  
max. 15000mAh  
: 100-240VAC ±10% / 50/60Hz  
switch-mode  
: Glassicherung T1,6A/  
glas fuse T1,6A  
: ca./ approx. 1.5W  
: ca./ approx. x.xW  
: ca./ approx. 15VDC  
: 3.7VDC (1 Zelle/ cell)  
: 1500mA ±10% - continuous charge  
: 4.2VDC ±1%  
: < 2V  
: gegen Kurzschluß/  
against short circuit  
: Konstantstrom/ Konstantspannung /  
constant current/ constant voltage  
: 20hrs. ( 10hrs.CC, 10hrs. CV/  
primary/secondary  
: 4 kV Eingang/Ausgang  
primary/secondary  
: II  
: 0°C...+40°C  
: -25°C...+70°C

Nettogewicht/  
net weight  
Gehäuse/  
case  
Gehäusematerial/  
case material  
Schutzart/  
case protection  
Typenschild Vorderseite/  
ratingplate front  
Typenschild Rückseite/  
ratingplate back  
Anleitungen/  
instructions  
Approbationen/  
approvals  
Normen/  
standards  
Anzeigen/  
indicators  
: xxxg  
: Steckergehäuse, schwarz/  
plug-in housing, black  
: UL94V-0  
: IP 20  
: ---  
: silberner Aufkleber mit schwarzer Bedruckung/  
silver label with black printing  
: Infozettel "Primärwechselstecker"/  
information sheet "primary plug"  
: CE, Innova mark conform IEC/EN60601-1, IEC/EN 60601-1-2, cCSAus  
: IEC/EN 60335, UL1310  
: LED gelb leuchtet beim Laden, erlischt beim Ladeende/  
LED yellow lights during charge, switch off at charge end  
LED grün leuchtet bei Netzkontakt/  
LED green lights at mains contact

| Verwendungsbereich/ Application range<br>für Anfrage/ for inquiry AN24304 |                  | Zul. Abweichung/<br>Allowable deviation | Oberfläche/<br>Surface | Maßstab/ Scale 1:1                          | Gewicht/ Weight         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                           |                  |                                         |                        | Werkstoff/ Work material, Modell-Nr.<br>XXX |                         |
|                                                                           |                  | 2010                                    | Datum/ Date Name       | Zeichnungsname/ Drawing name                |                         |
|                                                                           |                  | Bearbeitet/<br>Drawn by                 | 05.11. JE              | Steckerladegerät/ plug-in charger           |                         |
|                                                                           |                  |                                         |                        | 3.7V/1500mA                                 |                         |
|                                                                           |                  |                                         |                        | Zeichnungsnummer/ Drawing number            |                         |
|                                                                           |                  |                                         |                        | 9C94143-520                                 |                         |
|                                                                           |                  |                                         |                        | Blatt/ Sheet                                |                         |
|                                                                           |                  |                                         |                        | 1                                           |                         |
| VO                                                                        | ---              | 05.11.10                                | JE                     |                                             |                         |
| Version                                                                   | Änderung/ Change | Datum/ Date Name                        | Ursprung/ Origin       | Proj. XX/XX/XX                              | Ersatz für/ Replaced by |