



 PREFORMT ISO-AREA
ONLY FOR PN:1241962-1
Isoflanken vorgeformt
nur bei PN:1241962-1



Umfassungsrimp
nur bei PN:927839, 927840, 928989 und 928990



(SINGLE WIRE SEAL /
Einzel-Dichtungs-System)



- | | |
|---|---|
| 5 | CONTACT BODY: ELECTRO TIN PLATED OVER NICKEL
TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING:
SELECTIVE AU PLATED OVER NICKEL
CANTILEVER SPRING: COMPLETELY AU PLATED |
|---|---|

Kontaktkoerper: gal. verzinkt ueber Nickel
Anlageflaeche zur Ueberfeder
selektiv Au ueber Ni beschichtet
Ueberfeder: komplett Au beschichtet

- 6 CONTACT BODY: ELECTRO TIN PLATED OVER NICKEL
TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING AND CONTACT AREA:
SELECTIVE AU PLATED OVER NICKEL
CANTILEVER SPRING: COMPLETELY AU PLATED
 Kontaktkoerper: gal. verzinkt ueber Nickel
 Anlageflaeche zur Ueberfeder Kontaktzone:
 selektiv Au ueber Ni beschichtet
 Ueberfeder: komplett Au beschichtet

Kontaktkoerper: gal. verzinkt ueber Ni
Anlageflaeche zur Ueberfeder Ko
selektiv Au ueber Ni beschichtet
Ueberfeder: komplett Au beschichtet

- 9 TRANSITION ONLY FOR PN 927827, 927828,
927829, 927830, 927833, 927834, 927837
AND 927838

Uebergang nur fuer PN 927827, 927828, 927829, 927830, 927833, 927834, 927837 und 927838

- 10 1-3µm Sn28M LAYER FOR HIGHER
TEMPERATURE REQUIREMENTS
 1-3µm Sn28M Schicht fuer hoehere
 Temperaturanforderungen

4805 (3/11)