

使用说明书



IECEX

危险场所专用头灯

简中

发行日期：2014.05.07

V1

说明：

DS-14 是一款大功率 LED 头灯，适用于危险场所，通过三节 AAA 号碱性电池供电。带有强光和弱光两档调光，满足使用者的高亮度照明需求与长时间照明需求。

特点：

- 可在危险场所使用的本质安全型产品
- 强光和弱光两档调光
- 使用大功率 CREE LED
- 可在潜水时使用
- 外壳坚固耐用
- 为保障安全，带有螺丝紧固件
- 内置排气孔
- 聚光型和泛光型灯杯

认证：



Class I Div 1&2 Grp ABCD / Class II Div 1&2 Grp EFG
Class III / Temperature Code T4 IP67
File number: E324236



II 1G Ex ia IIC T4 IP67
DEMKO 14 ATEX 1354X

IECEX

Ex ia IIC T4 Ga IP67
IECEX UL 14.0059X

CE 0539

DAY SUN TECHNOLOGY LTD.
Address: 1st FL, No.1, Alley 2, Lane 110, Sec.4, Hsimen Rd.
North District, Tainan, 704 Taiwan
Tel: +886(6) 2517782 / Email: DST@day-sun.com.tw

标准：

1. UL 913, Seventh Edition
2. CSA C22.2 No.157-92, Reaffirmed 2012
3. EN 60079-0 : 2009 Edition
4. EN 60079-11 : 2012 Edition
5. EN 60079-26 : 2007 Edition
6. IEC 60079-0 : Fifth Edition
7. IEC 60079-11 : Sixth Edition
8. IEC 60079-26 : Second Edition

更换电池：

只能使用以下类型的电池：

碱性电池

Energizer E92
Duracell MN2400
Panasonic AAA LR03(T)

警告： 请勿在危险场所为电池充电。


警告： 为降低爆炸风险，请勿混用新旧电池，也不可混用不同制造商的电池或不同类型的电池。

警告： 准备长时间搁置手电筒时，应取出电池，防止电池在手电筒中漏电。

安全警告：


1. 打开和闭合外壳后，应拧紧螺丝。
2. 擅自替换零部件可能会影响产品的本质安全性。
3. 为防止产生静电，只能用湿抹布擦拭头灯。
4. 请勿让光束直接照射人眼。
5. 使用本设备时务必遵守各国的下列法规。

安装：



操作：

按下尾部按钮即可打开手电筒。 调光顺序为先强光档，后弱光档。



质保：

1 年有限保修