

310系列 - 标准品及开口安全型

A-A 59439 (原为美制标准 MIL C 4109 1/4"), ISO 6150 B
比利时、荷兰、卢森堡三国, 法国、北美洲, 挪威, 瑞士

- 流量高
- 单手操作
- 低连接力

310系列针对方便使用者紧握的气动接头, 提供了宽广的产品范围。包括软线型, 螺套式及多链接型。

310系列开口安全型产品拆卸分两步, 先让母接头卸压, 这就将部件突然分离的危险性降至最低, 不对操作者存在潜在的伤害。开口安全型产品遵循ISO国际标准 4414和EN 983。



水接




18

标准品

技术资料


有效通径	5.3 毫米 (7/32")
流量	925 升/分钟 (32.7 CFM)
最大工作压力	16 巴 (232 PSI)
最小爆破压力	140 巴 (2030 PSI)
温度范围	-20° C 至 +100° C (-4° F 至 +212° F)
母接头材料	黄铜/钢 镀锌
公接头的材料	镀锌淬硬钢
连接力	70.7 N
可替换	Atlas Copco QIC8, Rectus 23/24, Tema 1400/1423, Prevost ISC06/ISI06, Foster 3003, Oetiker B1, Hansen 3000





开口安全型

技术资料

有效通径	5.3 毫米 (7/32")
流量	900 升/分钟 (31.8 CFM)
最大工作压力	12 巴 (174 PSI)
最小爆破压力	48 巴 (696 PSI)
温度范围	-20° C 至 +80° C (-4° F 至 +176° F)
母接头材料	黄铜/钢 镀锌
连接力	61.7 N
可替换	Atlas Copco QIC8, Rectus 23/24, Tema 1400/1423, Prevost ISC06/ISI06, Foster 3003, Oetiker B1, Hansen 3000












在入口压力6巴 (87 PSI), 以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。







310系列 - 标准品及开口安全型

A-A 59439 (原为美制标准 MIL C 4109 1/4"), ISO 6150 B

母接头	零配件编号	连接尺寸
	10 310 1002	6.3 mm (1/4")
	10 310 1003	8 mm (5/16")
	10 310 1004	10 mm (3/8")
	10 310 1005	13 mm (1/2")
	10 310 1152	R 1/4"
	10 310 1154	R 3/8"
	10 310 1155	R 1/2"
	10 310 1452	NPT 1/4"
	10 310 1454	NPT 3/8"
	10 310 1455	NPT 1/2"
	10 310 1202	G 1/4"
	10 310 1204	G 3/8"
	10 310 1205	G 1/2"
	10 310 1402	NPT 1/4"
	10 310 1404	NPT 3/8"
	10 310 1405	NPT 1/2"
	10 310 1058	5 x 8 mm
	10 310 1060	6.5 x 10 mm
	10 310 1062	8 x 12 mm
	10 310 1063	9.5 x 13.5 mm
	10 310 1066	11 x 16 mm
软线型 (见第26页)	10 310 1083	6.5 x 10 mm
	10 310 1084	8 x 12 mm
	10 310 1240	G 1/4"
	10 310 1241	G 3/8"
	10 310 1446	NPT 1/4"
	10 310 1447	NPT 3/8"

开口安全型接头	零配件编号	连接尺寸
	10 310 3002	6.3 mm (1/4")
	10 310 3003	8 mm (5/16")
	10 310 3004	10 mm (3/8")
	10 310 3005	13 mm (1/2")
	10 310 3152	R 1/4"
	10 310 3154	R 3/8"
	10 310 3155	R 1/2"
	10 310 3452	NPT 1/4"
	10 310 3454	NPT 3/8"
	10 310 3455	NPT 1/2"
	10 310 3202	G 1/4"
	10 310 3204	G 3/8"
	10 310 3205	G 1/2"
	10 310 3402	NPT 1/4"
	10 310 3404	NPT 3/8"
	10 310 3405	NPT 1/2"
	10 310 3060	6.5 x 10 mm
	10 310 3062	8 x 12 mm
	10 310 3063	9.5 x 13.5 mm
软线型 (见第26页)	10 310 3080	6.5 x 10 mm
	10 310 3082	8 x 12 mm
	10 310 3234	G 3/8"

多链接型 (见第30页)	零配件编号	连接尺寸
	19 902 9922	G 1/2"
	19 902 9923	G 1/2"
	19 902 9942	G 1/2"
	19 902 9943	G 1/2"

防反冲公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 310 8003	8 mm (5/16")
	10 310 8004	10 mm (3/8")
	10 310 8060	6.5 x 10 mm
	10 310 8062	8 x 12 mm

公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 310 5001	5 mm (3/16")
	10 310 5002	6.3 mm (1/4")
	10 310 5003	8 mm (5/16")
	10 310 5004	10 mm (3/8")
	10 310 5005	13 mm (1/2")
	10 310 5151	R 1/8"
	10 310 5152	R 1/4"
	10 310 5154	R 3/8"
	10 310 5252	G 1/4"
	10 310 5451	NPT 1/8"
	10 310 5452	NPT 1/4"
	10 310 5454	NPT 3/8"
	10 310 5455	NPT 1/2"
	10 310 5201	G 1/8"
	10 310 5202	G 1/4"
	10 310 5204	G 3/8"
	10 310 5401	NPT 1/8"
	10 310 5402	NPT 1/4"
	10 310 5404	NPT 3/8"
	10 310 5058	5 x 8 mm
	10 310 5060	6.5 x 10 mm
	10 310 5062	8 x 12 mm
	10 310 5063	9.5 x 13.5 mm
	10 310 5066	11 x 16 mm
	10 310 5066	11 x 16 mm

在入口压力6巴 (87 PSI)，以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。