

380 Nitrile Foam Grip



Rutschfestes Nylonstrickgewebe Mikroporöse Nitrilbeschichtung

BESCHREIBUNG

- Beschichtete Innenhand
- Elastisches Bündchen
- Schaumgeprägte Oberfläche
- Unbehandelt
- Anatomische Form
- Nahtloses Strickgewebe



BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Griffsicherheit

Leichte Montagearbeiten

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Bauwesen

Maritimer Bereich

VORTEILE

- Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil
- Optimale und dauerhafte Griffsicherheit bei rutschigen Bedingungen
- Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
- Fettabweisende Oberfläche
- Minimales Allergierisiko
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Spezialfarbe für Schmutzarbeiten

LIEFERBARE GRÖßEN

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL

LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend)

220-260

VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton


10/120

FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Blau/schwarz

VERWENDUNGSHINWEISE

- Nicht bei chemischen, elektrischen oder thermischen Risiken verwenden.
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen.
- Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten.



EC-Konformitätserklärung
ausgestellt von der benannten Stelle
0072

IFTH - Institut Français du Textile et de l'Habillement
SHOWA BEST GLOVE, 69135 Ecully Cedex - Frankreich

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France
Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

[Datum der Aktualisierung 25/09/13]

SHOWA 
Das Optimum an Komfort und Feingefühl