

JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14

产品认证	CCC CE
强制打开	有 EN/IEC 60947-5-1 附录 K
抗振动	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6 +/- 3 mm 2...500 Hz IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn 18 ms 半正弦冲击 IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms 半正弦冲击 IEC 60068-2-27
短路保护	6 A 熔断器 熔断器 gG