


OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 BCZ 3.81/02/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com



压线框接线插头用于联接导线

提供三种进线方向，可灵活设计联接类型：

- 180° 导线与插接方向平行
- 90° 导线垂直于插接方向，并且位于上方
- 270° 导线垂直于插接方向，并且位于下方

根据联接的不同要求，提供三种外壳：

- 无法兰的标准外壳
- 螺钉法兰 (F)
- 带魏德米勒专利释放杆(LR)的法兰，无需工具即可实现无应变的锁定和分离

魏德米勒接插件，间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)，与标准接插件布局兼容，提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 16 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	BCZ 3.81/02/90F SN BK BX
订货号	1798780000
版本	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装
GTIN (EAN)	4032248243464
最小包装数	50 个
产品数据	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
包装	盒装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 BCZ 3.81/02/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 3 g

系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列	导线连接方式	压线框联接
导线出线方向	90°	间距 mm (P)	3.81 mm
间距 inch (P)	0.15 inch	回路数	2
直杆螺丝刀口尺寸	0.4 x 2.5	相关标准	DIN 5264
最小拧紧力矩	0.2 Nm	最大拧紧力矩	0.25 Nm
压接螺钉	M 2	剥线长度	7 mm
L1 (mm)	3.81 mm	L1 (inch)	0.15 inch
防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 20	防触电保护 (按照DIN VDE57106)	手指安全保护

可联接导线

最小压接面积	0.08 mm ²	最大压接面积	1.5 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 28	导线最大压接面积 AWG	AWG 16
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.2 mm ²	单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	1.5 mm ²
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm ²	软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	1.5 mm ²
最小压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281	0.2 mm ²	最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281	1.5 mm ²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.2 mm ²	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	1.5 mm ²
塞规 a x b 或 ø (EN 60999)	2.4 mm x 1.5 mm ; 2.4 mm		


材料

绝缘材料	PA GF	颜色	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	阻燃等级符合 UL 94	V-0
CTI	≥ 550	触点材料	Cu-Leg
插针镀层	镀锡	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	120 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	120 °C		

额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	17.5 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	15.9 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	17.5 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	14.1 A
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	320 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	160 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	160 V	额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级2)	2.5 kV
额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2)	2.5 kV	额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3)	2.5 kV
瞬时耐电流	3 x 1 s, 76 A		

额定数据 (CSA)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	10 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A	导线最小压接面积, AWG,	AWG 28
导线最大压接面积, AWG	AWG 16		

**OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
BCZ 3.81/02/90F SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

额定数据 (UL 1059)

额定电压 (使用组 B)	300 V	额定电流 (使用组 B)	10 A
额定电压 (使用组 D)	300 V	额定电流 (使用组 D)	10 A
导线最小压接面积, AWG	AWG 28	导线最大压接面积, AWG	AWG 16

分类

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

说明

- 提示
- Additional colours on request
 - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
 - Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
 - Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
 - P on drawing = pitch
 - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

认证








ROHS 一致

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
BCZ 3.81/02/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

图纸



OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 BCZ 3.81/02/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SC 3.81/90G



插座 SC 的插接方向平行于印刷电路板 (卧式)。可提供闭口型(G)和螺钉法兰型 (F)。

魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 与标准接插件布局兼容, 提供标记和编码空间, 支持光导。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SC 3.81/02/90G 3.2SN GN BX	1793240000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248227716 50 个 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 浅绿色, 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SC 3.81/02/90G 3.2SN BK BX	1793130000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248227624 50 个 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SC 3.81/02/90G 3.2SN OR BX	1942020000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248655526 50 个 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SC-SMT 3.81/180G Box



耐高温插座(SC-SMT 180G), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向垂直于印刷电路板 (直立式)
- 闭口型(G)。
- 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格

- 插针长度可选: 1.5 毫米或 3.2 毫米

魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SC-SMT 3.81/02/180G 3.2SN BK BX	1862920000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248428113 50 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SC-SMT 3.81/02/180G 1.5SN BK BX	1863720000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248428793 50 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2,			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 BCZ 3.81/02/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm,
 镀锡, 黑色, 盒装

SC 3.81/180G



插座 SC 的插接方向垂直于印刷线路板 (立式)。可提供闭口型(G)和螺钉法兰型 (F)。
 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 与标准接插件布局兼容, 提供标记和编码空间。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SC 3.81/02/180G 3.2SN GN BX	1793610000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248230730 50 个 焊接, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 浅绿色, 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SC 3.81/02/180G 3.2SN OR BX	1942840000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248654758 50 个 焊接, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX	1793520000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248230433 50 个 焊接, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SC-SMT 3.81/90G Tape



耐高温插座(SC-SMT 90G), 间距为 3.81 毫米 (0.15英寸)

- 插接方向平行于印刷线路板 (卧式)
- 闭口型(G)。
- 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
- 插针长度可选: 1.5 毫米或 3.2 毫米

魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SC-SMT 3.81/02/90G 1.5SN BK RL	1863140000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248428335 400 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	卷装


OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
BCZ 3.81/02/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SC-SMT 3.81/02/90G 3.2SN BK RL	1862810000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248427772 400 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	卷 装
--------------------------------------	----------------------------	---	---	--------

SC-SMT 3.81/90G Box



耐高温插座(SC-SMT 90G), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向平行于印刷电路板 (卧式)
- 闭口型(G)。
- 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
- 插针长度可选: 1.5 毫米或 3.2 毫米

魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SC-SMT 3.81/02/90G 3.2SN BK BX	1862460000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248427611 50 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒 装
SC-SMT 3.81/02/90G 1.5SN BK BX	1862960000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248428069 50 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒 装

SC-SMT 3.81/180G Tape



耐高温插座(SC-SMT 180G), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向垂直于印刷电路板 (直立式)
- 闭口型(G)。
- 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
- 插针长度可选: 1.5 毫米或 3.2 毫米

魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SC-SMT 3.81/02/180G 1.5SN BK RL	1864050000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248429172 300 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	卷 装
SC-SMT 3.81/02/180G 3.2SN BK RL	1863450000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248428557 300 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2,			IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	卷 装

**OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
BCZ 3.81/02/90F SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm,
镀锡, 黑色, 卷装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 BCZ 3.81/02/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SC 3.81/180F



插座 SC 的插接方向垂直于印刷线路板 (立式)。可提供闭口型(G)和螺钉法兰型 (F)。


魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 与标准接插件布局兼容, 提供标记和编码空间。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SC 3.81/02/180F 3.2SN GN BX	1793790000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 浅绿色, 盒装	4032248230914	50 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SC 3.81/02/180F 3.2SN BK BX	1793700000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248230822	50 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SC 3.81/02/180F 3.2SN OR BX	1943180000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4032248654413	50 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SC 3.81/90F



插座 SC 的插接方向平行于印刷线路板 (卧式)。可提供闭口型(G)和螺钉法兰型 (F)。

魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 与标准接插件布局兼容, 提供标记和编码空间, 支持光导。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SC 3.81/02/90F 3.2SN GN BX	1793420000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 浅绿色, 盒装	4032248228492	50 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SC 3.81/02/90F 3.2SN BK BX	1793330000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248227808	50 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 BCZ 3.81/02/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SC 3.81/02/90F 3.2SN OR BX	1942450000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊接, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4032248655144 50 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒 装
----------------------------------	----------------------------	---	--------------------	---	--------

SC-SMT 3.81/180LF Box



耐高温插座(SC-SMT 180LF), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向垂直于印刷线路板 (直立式)
 - 带焊接法兰 (LF)。
 - 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
 - 插针长度可选: 1.5 毫米或 3.2 毫米
- 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。
- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SC-SMT 3.81/02/180LF 3.2SN BK BX	1863230000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248428434	50 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒 装
SC-SMT 3.81/02/180LF 1.5SN BK BX	1864070000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248429271	50 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒 装

SC-SMT 3.81/90LF Box



耐高温插座(SC-SMT 90LF), 间距为 3.81 毫米 (0.15英寸)

- 插接方向平行于印刷线路板 (卧式)
 - 带焊接法兰 (LF)。
 - 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
 - 插针长度可选: 1.5 毫米或 3.2 毫米
- 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。
- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SC-SMT 3.81/02/90LF 3.2SN BK BX	1863670000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248428854	50 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒 装
SC-SMT 3.81/02/90LF 1.5SN BK BX	1862560000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2,	4032248427536	50 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	盒 装

**OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
BCZ 3.81/02/90F SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm,
镀锡, 黑色, 盒装

SC-SMT 3.81/180LF Tape



耐高温插座(SC-SMT 180LF), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向垂直于印刷线路板 (直立式)
 - 带焊接法兰 (LF)。
 - 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
 - 插针长度可选: 1.5 毫米或 3.2 毫米
- 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。
- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SC-SMT 3.81/02/180LF 3.2SN BK RL	1863500000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248428687	300 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	卷装
SC-SMT 3.81/02/180LF 1.5SN BK RL	1864220000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248429523	300 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	卷装

SC-SMT 3.81/90LF Tape



耐高温插座(SC-SMT 90LF), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向平行于印刷线路板 (卧式)
 - 带焊接法兰 (LF)。
 - 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
 - 插针长度可选: 1.5 毫米或 3.2 毫米
- 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。
- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SC-SMT 3.81/02/90LF 3.2SN BK RL	1863890000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 2, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248429103	400 个	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A	卷装