







MODU II SHROUDED POSTS

MODU II Stiftleiste

SINGLE ROW 3 TO 50 POS.
Einreihig 3 bis 50 pol.


DOUBLE ROW 2x3 TO 2x50 POS.
Zweireihig 2x3 bis 2x50 pol.



POS.	PART NUMBERS	PART NUMBERS	POS.	PART NUMBERS	PART NUMBERS
3 (2) TO 50	△ 826 467-3 BIS 5-826 467-0 △ 827 295-2 BIS 5-827 295-0	△ 826 468-3 BIS 5-826 468-0 △ 827 296-3 BIS 5-827 296-0	2x3 TO 2x50	△ 826 469-3 BIS 5-826 469-0 △ 827 297-3 BIS 5-827 297-0	△ 826 470-2 BIS 5-826 470-0 △ 827 298-3 BIS 5-827 298-0


RETENTION PLUG

Rastgabel




RETENTION PLUG WITH STRAIN RELIEF

Rastgabel mit Zugentlastung




KEYING PLUG

Kodierstift



KEYING BLOCK


Kodierblock



ASSEMBLED COMPONENTS

(FOR EXAMPLE)

Anwendungsbeispiel



CONTACTPIN/Kontaktstift: CuZn

PLATING MATING AREA: 0.1µm Au OVER 0.7µm Pd-ALLOY OVER 1,27µm Ni

Oberfläche Steckbereich: 0.1µm Au über 0,7µm Pd-Legierung über 1,27µm Ni

SOLDER SIDE: 2.0µm Sn OVER 1.27µm Ni

Lötseite: 2.0µm Sn über 1,27µm Ni



CONTACTPIN/Kontaktstift: CuSn

PRE TIN PLATED MIN. 2.0µm Sn OVER 1.27µm Ni (PIN TIPS BLANK)

Vorverzinnt min. 2.0µm Sn über 1.27µm Ni (Stiftspitzen blank)

MATERIAL:

PIN HEADER Stiftgehäuse PCT-GV BLACK/schwarz

RECEPTACLE HOUSING Buchsengehäuse PBT-GV BLACK/schwarz

RETENTION PLUGS Rastgabeln PC-GV

KEYING PLUG AND BLOCK Kodierstift, -block PA 6.6 GV

FFC HOUSING FFC Gehäuse PBT-GV BLACK/schwarz

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW.11/95

AMP

AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm., West Germany

BENENNUNG

AMPMODU II / AMPMODU IV

K

NICHT TOLERIERTE MASSE
± 0.2mm

FORMAT
A2

ZEICHNUNGS-NR.

826467

MASSTAB
2:1

BLATT

1 VON 2

REV.

W4

GEZ.

A.HO

08.03.85

GEPR.

M.SCHAARSCHMIDT

02.05.85

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC
AI
DIST
I

WAR NR.

WAR NR. -

PASSEND ZU -

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

VERWENDET FÜR -

NUMMER 826 467

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

45.72

43.18

2.54

7.6

5.6

2.54

13.5

PN 6-926476-8
2x18 POS. AMPMODU IV RECEPTACLE HOUSING
2x18 POL. AMPMODU IV BUCHSENGEHÄUSE

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1985
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
-	-	-	-

PACKAGING
Verpackung

PART NUMBER 5-8264667-3 INCLUDING 75 PCS. OF PN 826467-3
PACKED IN PLASTIC BOX (78mm x 78mm x 45mm)
FOR AMP-HARRISBURG ONLY

Bestell- Nummer 5-826467-3 enthält 75 Stk. PN 826467-3
verpackt in Kunststoffschachtel (78mm x 78mm x 45mm)
nur für AMP-Harrisburg

LOC
AI
DIST
-

AMP-EN-554 REV 10-90

						ZEICHNUNG GÜLTIG AB K.W.11/95		
						AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany		
						BENENNUNG		K
						AMPMODU II/AMPMODU IV SPECIAL PERFORMANCE SONDERAUSFÜHRUNG		
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2mm ± -	FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. 826467
			GEZ. 27.09.85 M.SCHAARSCHMIDT	GEPR. 30.09.85 W.MORITZ		MASSTAB 4:1	BLATT 2 VON 2	REV. W4

05-APR-0509:01:38eg005694s.826467.2.c (in EDM)