

		Télecommandes TL'clac NF		Contacteurs CT'clac NF		
référence		16406	16407	16736	16735	16738
type		uni	bi	heure creuse	standard	
contact		-	-	2F	2F	2F
tension	commande	230 V CA				
	puissance	250 V CA				
calibre		16 A		20 A		40 A
largeur en pas de 9 mm		2				4
installation et démontage		- installation possible sous les peignes Bar'clac car pourvus d'évidements laissant passer les dents des peignes ou devant un répartiteur Distri'clac XE - démontage peigne en place			installation possible devant un répartiteur Distri'clac XE	
puissance d'appel		19 VA		-		
consommation	à l'appel	-		15 VA		34 VA
bobine	au maintien	-		3,8 VA		4,6 VA
durée d'impulsion		50 ms		-		
fréquence de commutation		5 manœuvres / minute maximum		-		
conformité aux normes		NF EN 60669-1 et NF EN 60669-2-2, agréé NF			NF EN 61095 (C 61-480), agréé NF	
raccordement	circuit de commande	câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) : 2 x 0,5 à 2 x 1,5v			- rigides : 2 x 1,5v - souples (avec ou sans embout) : 2 x 2,5v	
	circuit de puissance	- câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) : 2 x 1,5v - câbles souples sans embout : 1 x 4v			- rigides : 6v - souples (avec ou sans embout) : 2 x 2,5v	- rigides : 25v - souples (avec ou sans embout) : 2 x 10v
	connecteur rapide	voir encadré ci-dessous			-	
commande manuelle		directe en face avant par manette O-I		sélecteur à 3 positions (auto, forcée et arrêt)	-	
signalisation		-		voyant rouge allumé si la bobine est sous tension	-	
commande par boutons-poussoirs lumineux		courant maxi absorbé = 3 mA		-		
schéma						
choix du câblage de la bobine par commutateur latéral	position horizontale	 un seul fil est nécessaire pour le câblage, l'autre fil est remplacé par une liaison interne ; par sécurité la borne n'est plus accessible, elle est occultée par un volet				
	position verticale	 câblage standard avec 2 fils				

Connexion rapide

CT'clac 16736 et 16735 et TL'clac 16406 et 16407 compatibles avec les disjoncteurs peignables et embrochables



- Un connecteur assure une liaison électrique sûre et rapide avec le disjoncteur de protection à technologie peignable, une dérivation reste possible en sortie de disjoncteur (ex. : départ vers un autre télérupteur).



- Le connecteur est livré monté. La connexion rapide est démontable pour un câblage par fil vers les bornes à enfichage des D'clac XE.