


DWG. NO. SD-52207-**-17

DO NOT SCALE DRAWING



- 注記 NOTES
- 接点部までの嵌合長さ。
LENGTH TO CONTACT POINT.
 - 使用材料 MATERIAL
ハウジング : 46ナイロン (耐熱性), UL94V-0
アクチュエータ : PPS, UL94V-0
ターミナル : リン青銅, 半田メッキ (t=0.32)
金具 : 銅合金, 半田メッキ (t=0.25)
フィッティングネイル : COPPER ALLOY, TIN-LEAD PLATED (t=0.25)
 - パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B.PATTERN.
 - エンボステープ梱包時は、アクチュエータがロックした状態とする。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO. 52207-**-17 SHOULD BE LOCKED.
 - ケーブル挿入深さ
INSERTION DEPTH OF CABLE.
 - パターン書き込み禁止エリア。
NO FOOT PRINT AREA.

EC NO. DRWN: CHK: APPR:			EC NO. DRWN: CHK: APPR:			EC NO. DRWN: CHK: APPR:			EC NO. DRWN: CHK: APPR:			REDRAWN EC NO. J2004-0390 DRWN: K. TOJO CHK: H. Saito APPR: H. Saito			DESCRIPTION	MATERIAL 材料 注記参照 SEE NOTES		GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差		SCALE —/— ☒ mm ☐ INCH		DESIGN UNITS ☒ mm ☐ INCH		THIRD ANGLE PROJECTION		DIMENSIONS: ☐ mm ☐ INCH ☒ mm ONLY		SHT REV REVISE ON CAD ONLY	
												FINISH 仕上げ —/—	10 UNDER 未満			±0.2		DRAWN BY & DATE K. TOJO 03/08/19		TITLE: 1.0mm Pitch FPC Conn ZIF SMT									
													10 OVER 以上			30 UNDER 未満		±0.25								CHECKED BY & DATE H. Saito 03/08/19			
													30 OVER 以上					±0.3		APPROVED BY & DATE H. Saito 03/08/19		MOLEX INCORPORATED							
												WIRE RANGE 適用電線範囲 —/—		ANGLE 角度		±3°		CAD FILENAME 52207.S07		MATERIAL NO. 52207-**-17								DRAWING NO. SD-52207-**-17	
												REV	INS. RANGE 被覆外径 —/—		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.										SIZE B				

DWG. NO.
SD-52207-**-17

F

D

C

B


DO NOT SCALE DRAWING

EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	REDRAWN EC NO. J2004-0390 DRWN: K. TOJO 08/8 CHK: H. Saseo 08/8 APPR: H. Saseo 08/8
				EC NO. J2004-0390 DRWN: K. TOJO 08/8 CHK: H. Saseo 08/8 APPR: H. Saseo 08/8


DESCRIPTION	MATERIAL 材料
FINISH 仕上げ	注記参照 SEE NOTES
WIRE RANGE 適用電線範囲	
INS. RANGE 被覆外径	

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	SCALE //	DESIGN UNITS mm INCH	THIRD ANGLE PROJECTION
10 UNDER 未満	±0.2	DRAWN BY & DATE K. TOJO 03/08/19	TITLE: 1.0mm Pitch FPC Conn ZIF SMT
10 OVER 30 UNDER 以上 未満	±0.25	CHECKED BY & DATE H. Saseo 03/08/19	MOLEX INCORPORATED
30 OVER 以上	±0.3	APPROVED BY & DATE H. Saseo 03/08/19	MATERIAL NO. 52207-**-17
ANGLE 角度	±3°	CAD FILENAME 52207.S09	DRAWING NO. SD-52207-**-17


SHT 2 OF 2	REV CAD ONLY
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	
SIZE B	EN-02J(097) MXJ-54



断面D-D
SECT.D-D






下面図
BOTTOM VIEW



断面D—D
SECT.D-D



下面
BOTTOM VIEW

52207-**-19						MODEL NO.	THIRD ANGLE PROJECTION			
DESIGN UNITS						METRIC				
SCALE						---	TITLE			
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)						DIMENSION STYLE	MM ONLY			
10 UNDER ±0.2						DRAWN BY	DATE			
30 OVER ±0.25						MINI NOMI Y	'04/02/06			
30 OVER ±0.3						CHECKED BY	DATE			
ANGULAR ±3 °						KITOJO	'04/02/06			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS						APPROVED BY	DATE			
						MSASAO	'04/02/06			
						MATERIAL NO.				
						SEE CHART	DOCUMENT NO.			
						SD-52207-060	SHEET NO.			
							2 OF 2			
							THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
							EN-02JA(021)			



24	29.4	25.4	18.5	15	11.7	17.3	52207-1185	11
			17.5	14	10.7	16.3	-1085	10
			16.5	13	9.7	15.3	-0985	9
			15.5	12	8.7	14.3	-0885	8
			14.5	11	7.7	13.3	-0785	7
			13.5	10	6.7	12.3	-0685	6
			12.5	9	5.7	11.3	-0585	5
			11.5	8	4.7	10.3	-0485	4
16	21.4	17.4	10.5	7	3.7	9.3	52207-0385	3
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	H	E	(D)	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

52207-***85			材料 MATERIAL			注記参照 SEE NOTES			molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社		
MODEL NO.			仕上げ FINISH			適用電線範囲 WIRE RANGE			REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
角度 ANGLE			被覆外径 INS. RANGE			DRAWN BY '04/02/06 M.NINOMIYA			TITLE 名称 1.0 FPC Conn ZIF SMT Embstp Pkg		
30 以上 OVER			REVISD BY '04/02/27 M.NINOMIYA			CHK'D BY '04/02/06 K.TOJO			-LEAD FREE-		
10 以上 30 未満 UNDER			新規格作成 RELEASED BY '04/02/06 M.NINOMIYA			APP'D BY '04/02/06 M.SASAO			DWG. NO. SD-52207-061 (SHEET 1 OF 3)		
10 未満 UNDER			記号 LTR			日付 DATE			REV A		
一般公差 GENERAL TOLERANCES			変更内容 REVISION RECORD			尺度 SCALE					




56mm 幅 キャリアテープ
56mm WIDTH CARRIER TAPE

6. 本製品は 52207-**-90 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52207-**-90.


注記

- 製品番号 52207-**-19 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52207-060 を参照下さい。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO. 52207-**-19 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-52207-060
- 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
- リードテープ長さ(LEAD TAPE LENGTH)
トップテープ TOP TAPE
リーダー部 LEADER PART
部品挿入部 COMPONENT SUPPLIER
未接着部 NON-BONDED PART



- トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)
0.1N ~ 1.3N(10gf ~ 130gf) MAX. 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1N ~ 1.3N(10gf ~ 130gf) MAX.
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT. (PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.)



- 材料 (MATERIAL)

キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOP TAPE): PET, PE, PEF
リール (REEL): ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

56	61.4	57.4	41.5	38	34.7	40.35	52207-3485	34
			37.5	34	30.7	36.35	52207-3085	30
			36.5	33	29.7	35.35	52207-2985	29
			35.5	32	28.7	34.35	52207-2885	28
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	H	E	(D)	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

52207-**-85			材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
MODEL NO.			仕上げ FINISH		—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
角度 ANGLE			適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称 1.0 FPC Conn ZIF SMT Embstp Pkg	
30°以上 OVER			被覆外径 INS. RANGE		—		—LEAD FREE-	
10°以上 30°未満 OVER UNDER			DRAWN BY '04/02/06 M.NINOMIYA		CHK'D BY '04/02/06 K.TOJO		DWG. NO. SD-52207-061	
10°未満 UNDER			APPRO'D BY '04/02/06 M.SASAO		尺 SCALE		(SHEET 3 OF 3)	
一般公差 GENERAL TOLERANCES			記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		REV A	