


PRINT DIST



RETENTION LEG △₆ コントクト半田付部 CONTACT TAIL	X-X KEY	注 記 ① . 材料：ハウジング：ガラス入り熱可塑性 ポリエステル樹脂（94V-0），色：黒 コンタクト：銅合金 リテンションレグ：銅合金										
NOTES ① . MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK CONTACT:COPPER ALLOY RETENTION LEG:COPPER ALLOY ② . FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING ③ . FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING ④ . FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL ⑤ . FINISH(RETENSION LEG):TIN LEAD PLATED— —(CONTACT TAIL) OVER NICKEL— ⑥ . FINISH(RETENSION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL ⑦ . OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI		② . めっき：コンタクト：全面Ni下地 接触部：0.38μm MIN金めっき ③ . めっき：コンタクト：全面Ni下地 接触部：0.76μm MIN金めっき ④ . めっき：コンタクト：全面Ni下地 接触部：2.0 μm MINスズめっき ⑤ . めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部—— ——ニッケル下地の上に半田めっき—— ⑥ . めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>B4</th><th>REVISED PER ECO-11-005030</th><th>RK</th><th>HMR</th><th>26MAR 11</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LTR</td><td>REVISION RECORD</td><td>DR</td><td>CHK</td><td>DAT</td></tr> </tbody> </table>	B4	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	26MAR 11	LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DAT
B4	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	26MAR 11								
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DAT								

※

他の上にスズめっき

B ROW		X	Y		3-316081-5	
A ROW					3-316081-3	
					3-316081-2	
B ROW		Y	Y		2-316081-5	
A ROW					2-316081-3	
					2-316081-2	
B ROW		X	X		1-316081-5	
A ROW					1-316081-3	
					1-316081-2	
	KEYING LOCATION	A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号	PART NO.

TE Connectivity

WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	12 POS DOUBLE ROW
mm(AWG) -	- mm		HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER A3 J C-316081
DR. K.IKEDA 4/7JUL/95	DE. K.IKEDA 4/7JUL/95	10mm 10mm : ±0.3 10mm 30mm : ±0.4 30mm 100mm : ±0.45 角度 : ±3°	SCALE REV. SHEET 2-1 B4 1 OF 1
CHK. Y. SHIKAWA 4/7JUL/95	APP. S. MANABE 4/7JUL/95		