






P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DATA	DWN DIS.	APVD APP.
A		RELEASED FOR PROD. PER ET00-0283-96	17 SEP 96	M.S.	R.C.
B		REVISED PER ET00-0465-97	11 FEB 98	M.S.	M.S.



-3 AS SHOWN

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(D MA DI FORATURA CONSIGLIATA)



127.00	25	2-282815-5
121.92	24	2-282815-4
116.84	23	2-282815-3
111.76	22	2-282815-2
106.68	21	2-282815-1
101.60	20	2-282815-0
96.52	19	1-282815-9
91.44	18	1-282815-8
86.36	17	1-282815-7
81.28	16	1-282815-6
76.20	15	1-282815-5
71.12	14	1-282815-4
66.04	13	1-282815-3
60.96	12	1-282815-2
55.88	11	1-282815-1
50.80	10	1-282815-0
45.72	9	282815-9
40.64	8	282815-8
35.56	7	282815-7
30.48	6	282815-6
25.40	5	282815-5
20.32	4	282815-4
15.24	3	282815-3
10.16	2	282815-2

DIM. A N° OF POS. PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'AMP ITALIA S.p.A. SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE AMP ITALIA S.p.A.		DWN / DIS. 25-JUN-96 M. SCOMPARI CHK / CONT. 25-JUN-96 R. CANTORE		AMP ITALIA Sp.A. C.so Filii Cervi 15 COLLENO (TO)	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		NAME NOME	
0 PLC / DEC ±0.3 1 PLC / DEC ±0.2 2 PLC / DEC ±0.3 3 PLC / DEC ± 4 PLC / DEC ± ANGLES / ANGOLI ±2		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20166		TERMIBLOK™ HEADER ASS'Y, 90°, OPEN ENDS, STACKING, 5.08mm PITCH.	
APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 114-20079		APVD / APP.		SIZE A3	
MATERIAL MATERIALE		WEIGHT PESO		CAGE CODE 00779	
FINISH FINITURA		CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY		DRAWING NO NUMERO C- 282815	
DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO		SCALE SCALA NO SCALE		SHEET FOGLIO 1 OF DI 2	
				REV B	

1 MATERIALS AND FINISH
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOUR GRAY, RAL 7032.
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATED.

2 SUITABLE FOR 1,6-2,4mm PC BOARD THICKNESS.

3 END-TO-END STACKABLE WITHOUT LOSS OF
CENTERLINE SPACING.

4 RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT PROGRAM OF
UNDERWRITERS LABORATORIES INC. FILE N° E60677.

5 IMQ CERTIFICATE WITH SURVEILLANCE IN
CONFORMITY WITH IEC 998-1/998-2-1

6 NOT CUMULATIVE TOLERANCE.

1 MATERIALI E FINITURE
BLOCCHETTO: PA 6-6, UL 94-V0, COLORE GRIGIO, RAL 7032.
TERMINALE: BRONZO FOSFOROSO STAGNATO.

2 ADATTO PER PC BOARD DI SPESSORE 1,6-2,4mm.

3 AFFIANCABILE SENZA PERDITA DEL PASSO.

4 PRODOTTO OMOLOGATO DA UNDERWRITERS
LABORATORIES INC. FILE N° E60677.

5 CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA IMQ IN CONFORMITA'
AGLI STANDARD IEC 998-1/998-2-1.

6 TOLLERANZA NON CUMULATIVA.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'AMP ITALIA S.p.A. SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE AMP ITALIA S.p.A.		DWN / DIS. M. SCOMPARI 25-JUN-96	AMP ITALIA Sp.A. C.so F.lli Cervi 15 COLLEGGNO (TO)	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		CHK / CONT. R. CANTORE 25-JUN-96	NAME NOME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		APVD / APP. -	TERMI-BLOK™ HEADER ASS'Y, 90°, OPEN ENDS, STACKING, 5.08mm PITCH.	
0 PLC / DEC ±0.3 1 PLC / DEC ±0.2 2 PLC / DEC ±0.3 3 PLC / DEC ±- 4 PLC / DEC ±- ANGLES / ANGOLI ±2		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20166	SIZE A3	CAGE CODE 00779
MATERIAL MATERIALE		APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 114-20079	DRAWING NO NUMERO 282815	SCALE SCALA NO SCALE
FINISH FINITURA		WEIGHT PESO -	SHEET FOGLIO 2 OF 2	REV B
CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO		