

Fascette per far correre due cavi in parallelo ma separatamente

• Serie DH

Ideali per far correre due cavi in parallelo, ma separatamente. Le fascette di cablaggio serie DH sono spesso utilizzate per cablaggi automotive o nell'industria del bianco. Sono anche utili nell'installazione temporanea o a posteriori di cablaggi o tubi.

Caratteristiche del prodotto

- Disponibili in un ampio range di materiali
- Disegno speciale a doppia testa che permette di avere una legatura a dentatura interna ed una a dentatura esterna
- Ideali per il fissaggio parallelo di due cablaggi con una sola fascetta
- I due cablaggi possono avere diametri diversi
- Facili da applicare, sia manualmente che con un utensile



Legatura di due cablaggi paralleli con fascette della serie DH.



Serie DH

Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 30.

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max 2° loop	N	Carico alla rottura min. 2° loop (N)	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T50RDH	4,7	210,0	19,0	225	180 N	PA46	Grigio (GY)	100	117-05168
	4,7	210,0	19,0	225	180 N	PA66	Naturale (NA)	100	117-05002
	4,7	210,0	19,0	225	180 N	PA66	Nero (BK)	100	117-05000
	4,7	210,0	19,0	225	180 N	PA66HS	Nero (BK)	100	117-05050
	4,7	210,0	19,0	225	180 N	PA66W	Nero (BK)	500	117-05060
T50IDH	4,7	305,0	38,1	225	180 N	PA66	Naturale (NA)	1.000	117-05303
	4,7	305,0	38,1	225	180 N	PA66HS	Nero (BK)	1.000	117-05350
	4,7	305,0	38,1	225	180 N	PA66W	Nero (BK)	100	117-05360
T50LDH	4,7	395,0	50,8	225	180 N	PA66	Naturale (NA)	1.000	117-05461
	4,7	395,0	50,8	225	180 N	PA66HS	Nero (BK)	100	117-00008

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.

Panoramica sui materiali


Materiali	Abbreviato	Temperatura di esercizio	Colore**	Infiammabilità	Proprietà materiale*	
Acciaio Inox AISI 304, Acciaio Inox AISI 316	SS304, SS316	da -80°C a +538°C	Naturale (NA)		<ul style="list-style-type: none"> Resistente alla corrosione Amagnetico 	RoHS HF LFH
Cloroprene	CR	da -20°C a +80°C	Nero (BK)		<ul style="list-style-type: none"> Resistente agli UV Elevata resistenza alla trazione 	RoHS
Etilene tetrafluoroetilene	E/TFE	da -80°C a +170°C	Blu (BU)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Resistente alla radioattività Resistente agli UV, non igroscopico Buona resistenza chimica a: <ul style="list-style-type: none"> acidi, basi, agenti ossidanti 	RoHS
Leghe di alluminio	AL	da -40°C a +180°C	Naturale (NA)		<ul style="list-style-type: none"> Resistente alla corrosione Amagnetico 	RoHS
Poliacetato	POM	da -40°C a +90°C, (+110 °C, 500 h)	Naturale (NA)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Fragilità limitata Flessibile alle basse temperature Non igroscopico Resistente agli urti 	RoHS
Poliamide 11	PA11	da -40°C a +85°C, (+105 °C, 500 h)	Nero (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Materiale bioplastico, ottenuto da olii vegetali Elevata resistenza agli urti alle basse temperature Minima igroscopicità Resistente agli UV Buona resistenza agli agenti chimici 	RoHS HF
Poliamide 12	PA12	da -40°C a +85°C, (+105 °C, 500 h)	Nero (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Buona resistenza chimica a: <ul style="list-style-type: none"> acidi, basi, agenti ossidanti Resistente agli UV 	RoHS HF
Poliamide 4.6	PA46	da -40°C a +150°C (5000 h), +195 °C (500 h)	Naturale (NA), Grigio (GY)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Resistente alle alte temperature Molto igroscopico Bassa sensibilità ai fumi 	RoHS HF LFH
Poliamide 6	PA6	da -40°C a +80°C	Nero (BK)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Elevata resistenza alla trazione 	RoHS
Poliamide 6.6	PA66	da -40°C a +85°C, (+105 °C, 500 h)	Nero (BK), Naturale (NA)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Elevata resistenza alla trazione 	RoHS HF
Poliamide 6.6 ad elevata resistenza meccanica	PA66HIR	da -40°C a +80°C, (+105°C, 500 h)	Nero (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Fragilità limitata Elevata flessibilità alle basse temperature 	RoHS
Poliamide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore	PA66HIRHS	da -40°C a +105°C	Nero (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Fragilità limitata Elevata flessibilità alle basse temperature Temperatura massima di esercizio maggiore 	RoHS
Poliamide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV	PA66-HIRHSW	da -40°C a +110°C	Nero (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Minor fragilità Più flessibilità alle basse temperature Temperatura massima di esercizio maggiorata Elevata resistenza alla trazione, resistente agli UV 	RoHS HF
Poliamide 6.6 con particelle metalliche	PA66MP	da -40°C a +85°C, (+105 °C, 500 h)	Blu (BU)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Elevata resistenza alla trazione 	RoHS HF
Poliamide 6.6 resistente ai raggi UV	PA66W	da -40°C a +85°C, (+105 °C, 500 h)	Nero (BK)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Elevata resistenza alla trazione Resistente agli UV 	RoHS HF
Poliamide 6.6 rinforzata con fibra di vetro	PA66GF13, PA66GF15	da -40°C a +105°C	Nero (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Buona resistenza a: lubrificanti, carburanti, acqua salata e vari solventi 	RoHS HF

Tefzel® è un marchio registrato di DuPont.

Nel linguaggio comune, quando si parla di fascette in materiale E/TFE si parla di Tefzel-Tie®. In alternativa al Tefzel® di DuPont HellermannTyton utilizza anche l'equivalente dell'E/TFE, materiale di altro fornitore.

*Questi dati servono solo come guida. Devono essere considerati come una descrizione dei materiali ma non sostituiscono test specifici. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle schede tecniche.

**A richiesta sono disponibili in altri colori.

 = Minimo carico di rottura

Panoramica sui materiali

Materiale	Abbreviato	Temperatura di esercizio	Colore **	Infiammabilità	Proprietà materiale*		
Poliamide 6.6 scan black ad elevata resistenza meccanica	PA66HIR(S)	da -40°C a +80°C, (+105°C, 500 h)	Nero (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Minore fragilità Più flessibile alle basse temperature 	RoHS	HF
Poliamide 6.6 stabilizzata al calore	PA66HS	da -40°C a +105°C	Nero (BK), Naturale (NA)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Elevata resistenza alla trazione Temperatura massima di esercizio maggiore 	RoHS	HF
Poliamide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV	PA66HSW	da -40°C a +105°C	Nero (BK)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Elevata resistenza alla trazione Temperatura di esercizio massima maggiorata Resistente agli UV 	RoHS	HF
Poliamide 6.6 V0	PA66V0	da -40°C a +85°C	Bianco (WH)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Elevata resistenza alla trazione Bassa emissione di fumi 	RoHS	HF LFH
Poliamide 6.6 V0 Alto indice di ossigeno	PA66V0-HOI	da -40°C a +85°C, (+105 °C, 500 h)	Bianco (WH)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Elevata resistenza alla trazione Bassa emissione di fumi 	RoHS	HF LFH
Poliamide 6 ad elevata resistenza meccanica	PA6HIR	da -40°C a +80°C	Nero (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Minore fragilità Maggiore flessibilità alle basse temperature 	RoHS	
Poliestere	SP	da -50°C a +150°C	Nero (BK)		<ul style="list-style-type: none"> Resistente agli UV Buona resistenza chimica a: gran parte degli acidi, basi ed olii 	RoHS	HF LFH
Polietheretherketone	PEEK	da -55°C a +240°C	Beige (BGE)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Resistente alla radioattività Non igroscopico Buona resistenza chimica a: acidi, basi ed agenti ossidanti 	RoHS	HF LFH
Polietilene	PE	da -40°C a +50°C	Nero (BK), Grigio (GY)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Basso assorbimento di acqua Buona resistenza chimica a: gran parte degli acidi, alcoli e olii 	RoHS	HF
Poliolefina	PO	da -40°C a +90°C	Nero (BK)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Bassa emissione di fumi 	RoHS	HF LFH
Polipropilene	PP	da -40°C a +115°C	Nero (BK), Naturale (NA)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Galleggia sull'acqua Discreta resistenza alla trazione Buona resistenza chimica a: acidi organici 	RoHS	HF
Polipropilene, Gomma Ethylene-Propylene-Dien-Terpolymer esente da nitrosammina	PP, EPDM	da -20°C a +95°C	Nero (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Buona resistenza alle alte temperature Buona resistenza agli agenti chimici ed all'abrasione 	RoHS	HF
Poliuretano termoplastico	TPU	da -40°C a +85°C	Nero (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Molto elastico Buona resistenza chimica a: acidi, basi ed agenti ossidanti 	RoHS	HF
Polivinilcloruro	PVC	da -10°C a +70°C	Nero (BK), Naturale (NA)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Basso assorbimento di acqua Buona resistenza chimica a: acidi, etanolo, olii 	RoHS	

Tefzel® è un marchio registrato di DuPont.
Nel linguaggio comune, quando si parla di fascette in materiale E/TFE si parla di Tefzel-Tie®. In alternativa al Tefzel® di DuPont HellermannTyton utilizza anche l'equivalente dell'E/TFE, materiale di altro fornitore.

**A richiesta sono disponibili in altri colori.

*Questi dati servono solo come guida. Devono essere considerati come una descrizione dei materiali ma non sostituiscono test specifici. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle schede tecniche.

= Minimo carico di rottura