




回路番号 1 側
(表示用切欠き)
CKT.NO.1 SIDE
(CHAMFERING TO
INDICATE CKT.NO.1)



注 記 NOTES

- ① 回路番号 1 を基準に奇数番目の極におけるソルダータール。
ODD NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- ② 回路番号 1 を基準に偶数番目の極におけるソルダータール。
EVEN NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- ③ キングはソルダータール全極にもうける。
SOLDER TAIL KINK SHALL BE PROVIDED ON ALL TAILS.
- ④ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CKT.



無鉛
LEAD FREE

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	+0.3
10°以上 30°未満 OVER UNDER	+0.25
10°未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	



記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE
0	PROPOSED (J40434)	
B	REVISED (J2003-0413)	
A	REVISED (J40670)	

材料 MATERIAL	ハウジング: PPS UL 94V-0
ターミナル TERMINAL	りん青銅, 錫メッキ t=0.25 PHOS-BRO, TIN-PLATED
仕上げ FINISH	— //
適用電線範囲 WIRE RANGE	— //
被覆外径 INS. RANGE	— //
DRAWN BY	'94/ 6/ 3 S.AIHARA
CHK'D BY	'94/ 8/ 20 S.KUNISHI
APP'D BY	'94/ 8/ 20 M.FUKUSHIMA
尺度 SCALE	10-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
1.0 FFC CONN.
NON Z.I.F. DIP ST.

DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
SD-52806-**-10 B



33	31.05	29	52806-3010	30
32	30.05	28	-2910	29
31	29.05	27	-2810	28
30	28.05	26	-2710	27
29	27.05	25	-2610	26
28	26.05	24	-2510	25
27	25.05	23	-2410	24
26	24.05	22	-2310	23
25	23.05	21	-2210	22
24	22.05	20	-2110	21
23	21.05	19	-2010	20
22	20.05	18	-1910	19
21	19.05	17	-1810	18
20	18.05	16	-1710	17
19	17.05	15	-1610	16
18	16.05	14	-1510	15
17	15.05	13	-1410	14
16	14.05	12	-1310	13
15	13.05	11	-1210	12
14	12.05	10	-1110	11
13	11.05	9	-1010	10
12	10.05	8	-0910	9
11	9.05	7	-0810	8
10	8.05	6	-0710	7
9	7.05	5	-0610	6
8	6.05	4	-0510	5
7	5.05	3	-0410	4
6	4.05	2	52806-0310	3
C	B	A	ENG. NO	極数 CIRCUIT

A



EN-0 IC(032)MXJ-32