

Typ : 1~ Steuertransformator
 Type : 1~ Voltage control transformer
 Kernform : EI 78/27,5
 Core type :



Bemessungsspannung, Eingang : 219V / 230V / 241V
 Designated primary voltage

Bemessungsstrom, Eingang : 0,35A / 0,34A / 0,32Aac
 Designated primary current

Bemessungsspannung, Sekundär : 24V
 Designated secondary voltage

Bemessungsstrom, Sekundär : 2,63Aac
 Designated secondary current

Vorzusehende Absicherung, Ausgang : 2,5AT
 Recommended output fuse

Einschaltdauer : 100%
 Duty cycle

Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) : 63VA
 Designated output power (power factor 1)

Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5) : 130VA
 Designated output power (power factor 0,5)

Verlustleistung : ca. 11,5W ($\eta \sim 84\%$)
 Loss power approx.

Schaltgruppe : II0
 Connection mode

Betriebsfrequenz : 50-60Hz
 Designated frequency

Schutzklasse : vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I
 Safety class prepared for class I equipment

Schutzart : IP00
 Protection index

Isolierstoffklasse : B (UL class 105)
 Insulation class

Max. Umgebungstemperatur : 40°C
 Ambient temperature

Vorschriften : EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-2)
 Standards EN 61558 (Part 1 with part 2-2)

Prüfzeichen : Type EI78/27/A
 Approvals File E 103521

Prüfspannung : Primär-Sekundär 3,2 kV HV-Test voltage Primary-Secondary	Sekundär-Kern 3,0 kV Secondary-Core
: Primär-Kern 3,2 kV Primary-Core	

Anschluß (Primär) : Schraubklemmen 4,0mm²
 Terminal (Primary) Screw terminals 4,0mm²

Anschluß (Sekundär) : Schraubklemmen 4,0mm²
 Terminal (Secondary) Screw terminals 4,0mm²

Anschluß (PE) : Steckanschluß 6,3x0,8mm
 Terminal (PE) Plug type terminal 6,3x0,8mm

Bemerkungen : - Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-
 Notes und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.
 Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.