




D Außendurchmesser

E Schneideisenhöhe

a Stegbreite

b Bohrung für Halteschrauben

α Spanwinkel

β Anschnittwinkel

γ Schälanschnittwinkel

D Outside diameter

E Width of die


a Width of land

b Hole for holding screws

α Rake angle

β Lead angle

γ Angle of gun nose





Runde Schneideisen

Circular Dies

Experten
empfehlen



Art. 404

DIN 223 B = EN 22568,
HSS, UNC, für UNC-Gewinde
(Unified-Grobgewinde).
Toleranz 2A, vorgeschlitzt
(geschlossen).

DIN 223 B = EN 22568,
HSS, UNC, for UNC thread
(Unified coarse thread).
Tolerance 2A, pre-slitted (closed).

CODE 	UNC							 EAN-CODE 4026558.....
04301	1	64,00	1,85	16	5	6		043012
04302	2	56,00	2,18	16	5	6		043029
04303	3	48,00	2,52	16	5	6		043036
04304	4	40,00	2,85	20	5	10		043043
04305	5	40,00	3,18	20	5	10		043050
04306	6	32,00	3,50	20	5	9		043067
04307	8	32,00	4,17	20	5	9		043074
04308	10	24,00	4,83	20	7	13		043081
04309	12	24,00	5,49	20	7	10		043098
04310	1/4	20,00	6,35	20	7	10		043104
04311	5/16	18,00	7,94	25	9	21		043111
04312	3/8	16,00	9,53	30	11	38		043128
04313	7/16	14,00	11,11	30	11	37		043135
04314	1/2	13,00	12,70	38	14	78		043142
04315	9/16	12,00	14,29	38	14	74		043159
04316	5/8	11,00	15,88	45	18	140		043166
04317	3/4	10,00	19,05	45	18	130		043173
04318	7/8	9,00	22,23	55	22	225		043180
04319	1	8,00	25,40	55	22	195		043197
04320	1 1/8	7,00	28,58	65	25	375		043203
04321	1 1/4	7,00	31,75	65	25	350		043210
04322	1 3/8	6,00	34,93	65	25	315		043227
04323	1 1/2	6,00	38,10	75	30	560		043234
04324	1 3/4	5,00	44,45	90	36	1050		043241
04325	2	4 1/2	50,80	90	36	870		043258

Runde Schneideisen

Circular Dies



Art. 405

DIN 223 B = EN 22568,
HSS, UNF, für UNF-Gewinde
 (Unified-Finegewinde).
 Toleranz 2A, vorgeschlitzt
 (geschlossen).

DIN 223 B = EN 22568,
HSS, UNF, for UNF thread
 (Unified fine thread).
 Tolerance 2A, pre-slitted (closed).

 CODE	 UNF	 mm	 mm	 mm	 mm	 g	 EAN-CODE 4026558.....
04401	0	80,00	1,52	16	5	6	044019
04402	1	72,00	1,85	16	5	6	044026
04403	2	64,00	2,18	16	5	6	044033
04404	3	56,00	2,52	16	5	6	044040
04405	4	48,00	2,85	20	5	9	044057
04406	5	44,00	3,18	20	5	9	044064
04407	6	40,00	3,50	20	5	9	044071
04408	8	36,00	4,17	20	5	8	044088
04409	10	32,00	4,83	20	7	12	044095
04410	12	28,00	5,49	20	7	11	044101
04411	1/4	28,00	6,35	20	7	10	044118
04412	5/16	24,00	7,94	25	9	21	044125
04413	3/8	24,00	9,53	30	11	37	044132
04414	7/16	20,00	11,11	30	11	36	044149
04415	1/2	20,00	12,70	38	10	55	044156
04416	9/16	18,00	14,29	38	10	54	044163
04417	5/8	18,00	15,88	45	14	105	044170
04418	3/4	16,00	19,05	45	14	93	044187
04419	7/8	14,00	22,23	55	16	160	044194
04420	1	14,00 (NS)	25,40	55	16	155	044200
04421	1	12,00	25,40	55	16	155	044217
04422	1 1/8	12,00	28,58	65	18	255	044224
04423	1 1/4	12,00	31,75	65	18	250	044231
04424	1 3/8	12,00	34,93	65	18	210	044248
04425	1 1/2	12,00	38,10	75	20	370	044255