

Endgehäuse mit Shureseal-Adapter¹

Dieser Adapter bietet eine Anbindung von Schutzschläuchen mit Metallkern, z.B. Shureseal¹, an die Toughcon Serie. Dadurch entsteht eine flexible, sichere und hochbelastbare Verbindung und man erhält eine homogene, in sich geschlossene Einheit.


Material Aluminium eloxiert, Stahl verzinkt, Nylon
Temperaturbereich -55°C bis +90°C
Lieferumfang Endgehäuse mit Metallkern, Schutzschlauch, Adapter und Endgehäusedichtung
Schutzart IP65

back shell with Shureseal adapter¹

This adapter provides a connection of protective hoses with metal core, e.g. Shureseal¹, to the Toughcon series. This results in a flexible, safe and hard-wearing connection, and a homogenous, self-contained unit.

material aluminium anodized, galvanised steel, nylon
temperature range -67°F to +194°F
scope of supply back shell with metal-core, protective hose, adapter and back shell seal
protection class IP65

Schutzschlauch
protective hose



Produktnr. product no.	für Schlauchennennweite for rated hose width	Größe size	Abmessungen [mm] dimensions [inch]	
			A	B
TM118F-0375	3/8"	11	38 1.50	24 0.94
TM118F-0500	1/2"	11	40 1.57	24 0.94
TM178F-0375	3/8"	17	38 1.50	36 1.42
TM178F-0500	1/2"	17	40 1.57	36 1.42
TM178F-0750	3/4"	17	45 1.77	36 1.42
TM238F-0500	1/2"	23	40 1.57	41 1.61
TM238F-0750	3/4"	23	45 1.77	41 1.61
TM238F-1000	1"	23	49 1.93	41 1.61

¹ Shureseal ist eingetragenes Warenzeichen der Thomas&Betts Corporation
Shureseal is a registered trademark of the Thomas&Betts Corporation

* In Kombination mit entsprechenden Steckern/Steckdosen. Endgehäuse kann evtl. höhere IP Klasse aufweisen.
in combination with respective plugs/receptacles. Back shell could possibly show a higher IP-class.