




Euro Stecker muß eingesteckt sein/
Euro-plug must be connected


Rundleitung schwarz geschirmt Länge 1,8m ±10cm/
roundcable black with shield length 1.8m ±10cm

Umpolkupplung/
reverse polarity socket

Technische Daten/ technical data	: Steckerladegerät/ plug-in charger
Chemie/ chemistry	: Li-Ion
Zellenzahl/ no. of cells	: 4 Zellen/ cells
ladbare Kapazität/ loadable capacity	: min. 2000mAh recommended max. 20000mAh
Eingangsspannung/ input voltage	: 100–240VAC ±10% / 50/60Hz switch-mode
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	: Glassicherung T2A/ glas fuse T2A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: ca./ approx. 1.5W
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	: ca./ approx. 42W
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	: max. 17VDC – pulsed
Nennausgangsspannung/ nominal output voltage	: 14.8VDC (4 Zellen/ cells)
Ladestrom/ charge current	: 2000mA ±10% – continuous
Ladeschlußspannung/ charge end voltage	: 16.8VDC ±1%
Ladeschlußstrom/ final charge current	: 100mA–300mA
Nachladeschwelle/ recharge start voltage	: 16V–16.5VDC
Unterspannungsschwelle/ low voltage level	: 12VDC ±10% (pulsed pre charging)
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	: gegen Kurzschluß und Verpolung/ against short circuit and wrong polarity
Akku-Vollerkennung/ battery full detection	: CCCV
Sicherheitstimer/ safety timer	: ---
Spannungsfestigkeit/ electric strength	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	: II
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C...+40°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C...+70°C

Nettogewicht/ net weight	: 350g
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse, schwarz/ AH410GT plug-in housing, black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Schutzart/ case protection	: IP 20
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	: weiße Bedruckung/ white printing
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	: schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/ black label with white printing
Anleitungen/ instructions	: ---
Approbationen/ approvals	: CE
Normen/ standards	: EN60335–1, EN60335–2–29
Anzeigen/ indicators	: Dual LED
kein Akku/ no Battery	: LED aus LED off
Akku wird geladen/ Battery charge	: LED grün blinkt 1Hz/ LED green flashes 1Hz
niedrige Batteriespannung/ Battery low voltage	: LED grün blinkt 0.5Hz/ LED green flashing 0.5Hz
Batterie voll/ Battery full	: LED grün leuchtet LED green lights
Kurzschluss und Verpolung/ short circuit and wrong polarity	: LED rot blinkt 1Hz/ LED red flashes 1Hz

Hohlstecker/
hollowplug
ø2,35xø0,75x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø1,75xø4,75x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø2,5xø5,5x12mm



Hohlstecker/
hollowplug
ø1,35xø3,5x10mm



Hohlstecker/
hollowplug
ø1,7xø4x10mm




Klinkenstecker/
jackplug
ø3,5x15mm



Klinkenstecker/
jackplug
ø2,5x12mm



Hohlstecker/
hollowplug
ø2,1xø5x12mm



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN13106				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX	
				2012	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name
				Erstellt/ Drawn by	03.05.	JE	Steckerladegerät/ plug-in charger
							Li. Ion. 4 cells/2000mA
							Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number
							9C94212-01
							Blatt/ Sheet
							1
VO	capacity and weight corrected	05.04.16	SK	AN-MANN			
VO	---	XX.XX.XX	JE				
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. OEM-0039-07-DE	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through