
ST 111 LONGLIFE

Collegamento singolo



Caratteristiche prodotto

- Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20...+80 °C




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	220...240 V
Potenza nominale	80.00 W
Frequenza di rete	50...60 Hz

Dimensioni e peso




Lunghezza	40.3 mm
-----------	---------

Durata

Durata caratteristica della lampada	0 h
-------------------------------------	-----

Dati di prodotto aggiuntivi

Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0.0 mg
Smaltimento adeguato in accordo alla Dir	Si
Nota a piè pagina solo per prodotto	Non adatto per L 70 W



Schema di cablaggio

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Volume	Peso lordo
4050300119588	ST 111 LONGLIFE	Cartone di spedizione 20	150 mm x 154 mm x 165 mm	3.81 dm ³	321.27 g
4050300270173	ST 111 LONGLIFE	Cartone di spedizione 1200	325 mm x 235 mm x 400 mm	30.55 dm ³	8086.00 g
4050300797878	ST 111 LONGLIFE	Cartone di spedizione 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm ³	2748.83 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.