

叠层型

系列: SG

■ 特点

- 保证时间: 70 °C 1000 小时
- Maximum height of 6.5 mm (H Terminal)
- 已应对 RoHS 指令



■ 主要用途


- 录像机, 音响设备, 照相机, 电话, 打印机, 数据终端, 电饭煲, 配有学习功能的遥控等存储器备份

■ 规格

类别温度范围	-25 °C ~ +70 °C	
最大使用电压	5.5 V.DC	
静电容量范围	0.47 F ~ 1.5 F	
温度特性	静电容量变化	+20 °C 值的 ±30 %以内(在 -25 °C)
	内部电阻	+20 °C 值的 5倍以下(在 -25 °C)
耐久性	在 +70 °C 的条件下, 对电容施加最大使用电压 1000小时后, 满足下列条件。	
	静电容量变化	初始值的 ±30 %
	内部电阻	不大于初始标准值的 4倍
高温储存特性	将电容无负载 (不施加电压) 放置于+70 °C条件下1000小时后, 满足上述耐久性条件。	

■ 外观尺寸

(单位 : mm)



■ 标准产品一览表

最大 使用电压 (V DC)	静电容量 (F)	静电容量容差 (F)	内部电阻 (初始标准值) (Ω) at 1kHz	放电推荐电流 (mA)	型号	质量 (参考价值) (g)	最小 包装数量 (pcs)
5.5	0.47	0.376 ~ 1.41	≤ 30	1 以下	EECS5R5()474	4.1	100
	1.0	0.80 ~ 1.80	≤ 30	1 以下	EECS5R5()105	4.1	100
	1.5	1.20 ~ 2.70	≤ 30	1 以下	EECS5R5()155	4.2	100

() : 显示端子形状, V 或 H。
不能回流焊接。接焊接条件, 请看使用上的注意事项的页。