

Rhino™ 4200



Kompaktes, zeitsparendes Etikettiergerät für den Einsatz unterwegs

- Gewohnte Computer-Tastatur mit länderspezifischem Layout für eine einfache und schnelle Texteingabe
- Direktzugriffstasten für die Erstellung und Formatierung von Etiketten für Draht-/Kabelummantelungen, Fähnchenetiketten, Barcode 39 und Barcode 128, Etiketten mit fester Länge, Etiketten für Module und Trennschalter
- „Favoritentaste“ bietet über nur eine Taste Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe.
- Vermeiden Sie mit der benutzerspezifischen Taste die Wiederholung von Vorgängen – passen Sie Ihre Einstellungen für individuelle Etikettenformate an und speichern Sie sie.
- Vorprogrammierte Bibliothek mit 150 Symbolen und Begriffen für die Bereiche Sicherheit, Elektrik, Pro A/V und Gebäudemanagement.
- Die integrierten Gummiummantelungen schützen das Gerät vor Schäden durch versehentliches Fallenlassen oder Stürze.
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung sorgt für leichte Ablesbarkeit, sogar in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen.
- Druckt Etiketten 57% schneller als Konkurrenzprodukte**



*Auf Grundlage von unabhängigen Tests des Rhino 4200 im Vergleich mit dem Brother PT-1400 und dem Brother PT-7100 in der Grundeinstellung.

Einzelgerät umfasst:

- Rhino 4200 Etikettendrucker
- 12 mm Vinyletikettenkassette weiß
- Kurzanleitung



Kofferinhalt wie Einzelgerät plus:

- Tragekoffer
- Akku
- Ladeadapter



Kurzspezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	215 x 103 x 57 mm
Gewicht (ohne Akku)	540 g
Mac®/PC-kompatibel	Nein
Für Etikettengrößen:	6mm, 9mm, 12mm, 19mm
Band-Plattform	IND Rhino™
Auflösung	180 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	15mm/s
Barcodes	Ja, Code 39 & Code 128
Art des Schnitts	Handbuch
Batterien	6 AA oder wiederaufladbare Batterien (nicht enthalten)
Netzteil	Ja (nicht enthalten)
Netzwerk	Nein
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung		Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Menge	EAN	Kunde Preis
S0955950	RHINO 4200	Einheit	8,8	15,6	23,0	0,7	1	3501170955956	
		Regal	-	-	-	-	-	-	-
		Karton	23,0	20,0	35,0	3,2	4	13501170955953	
		Palette	120,0	80,0	120,0	216,3	240	-	
Zubehör									
S0721430	RHINO Netzteil	Einheit	11,5	5,9	8,9	0,2	1	5411313400756	
S0895840	Wiederaufladbarer Akku	Einheit	8,5	3,2	8,9	0,1	1	3501170895849	
S0955950	KOFFER RHINO 4200 QWERTZ (D)	Einheit	9,2	27,5	26,5	1,1	1	3501178529920	
		Umkarton	-	-	-	-	-	-	-
		Karton	29,0	28,0	29,0	3,8	3	13501170841393	
		Palette	120,0	80,0	15,0	25,0	180	-	

IND Vinyletikett

Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in der umfangreichsten Auswahl an Farben, die den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen entsprechen.

- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 80°C

IND Flexibles Nylonband

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.

- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C

IND Permanente Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Verteilerblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr.

- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- RoHS-konform
- Nur für gerade Oberflächen
- Temperaturbereich: -40°C bis 150°C

IND-Schrumpfschlauch

Für hochwertige Kabelbeschriftungen. Ein 3:1-Schrumpfschlauch sorgt für sicheren Halt an Drähten und Kabeln.

- Erfüllt MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (Klasse 1 & 3)
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 224
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -55° C bis 135°C

IND-kompatible Etiketten													
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IND VINYLETIKETT													
9mm	5,5m	18443	-	-	-	-	-	-	1805437	-	-	-	-
12mm		18444	-	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412	
19mm		18445	-	18433	18436	1805419	1805422	1805436	1805420	1805417	1805421	1805418	
IND PERMANENTE POLYESTER-ETIKETTEN													
6mm	5,5m	1805442	1805440	-	-	1805441	-	-	-	-	-	-	-
9mm		18482	18508DMO	-	-	18485	-	-	-	-	-	-	
12mm		18483	622289	-	-	18486	-	-	-	-	-	-	
19mm		18484	622290	-	-	18487	-	-	-	-	-	-	
IND FLEXIBLES NYLONBAND													
12mm	3,5m	18488	-	18490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19mm	3,5m	18489	-	18491	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IND-SCHRUMPFSCHLAUCH													
6mm	1,5m	18051	-	18052	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9mm		18053	-	18054	-	-	-	-	-	-	-	-	
12mm		18055	-	18056	-	-	-	-	-	-	-	-	
19mm		18057	-	18058	-	-	-	-	-	-	-	-	

Herkunftsland: Belgien

Vertrieb durch:
Newell Europe Sàrl
10, Chemin de Blandonnet
1214 Vernier – Schweiz
WWW.DYMO.COM