

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，标称工作电流: 41 A，接线方式: 螺钉连接，连接量: 2，横截面: 0.2 mm² - 10 mm²，AWG: 24 - 8，宽度: 8.2 mm，颜色: 灰色，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32

优势

- UK...系列的通用端子也可以在有爆炸危险的区域内使用 (根据IEC/EN 60079)
- 在技术连接数据中可获得用于Ex认证的EC样品测试的认证号



关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 017918 090821
GTIN	4017918090821
海关税则号	8536901900
Sales Key	BE1211

技术数据

概述

层数	1
连接量	2
电位	1
额定横截面	6 mm ²
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
额定浪涌电压	8 kV
污染等级	3
过电压等级	III
绝缘材料组	I

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

技术数据

概述

额定条件下的最大功耗	1.31 W
名称	层 1 上 1 下 1
最大负载电流	57 A (当连接截面积为 10 mm ² 的导线时)
额定电流 I _N	41 A
额定电压 U _N	800 V
开口式侧板	是
冲击测试规格	IEC 60529:2013-08
防手背接触保护	保证
防手指触摸	保证
电涌电压测试结果	通过测试
脉冲耐受电压测试设定点	9.8 kV
电源频率耐受电压测试结果	通过测试
大功率频率耐受电压设定点	2 kV
(5x导线连接) 接线点的机械稳定性测试结果	通过测试
弯曲测试结果	已进行测试
弯曲测试转动速度	10 rpm
弯曲测试	135
弯曲测试导线横截面 / 重量	0.2 mm ² / 0.2 kg
	6 mm ² / 1.4 kg
	10 mm ² / 2 kg
拉伸力测试结果	通过测试
导线横截面拉伸力测试	0.2 mm ²
牵引力设定点	10 N
导线横截面拉伸力测试	6 mm ²
牵引力设定点	80 N
导线横截面拉伸力测试	10 mm ²
牵引力设定点	90 N
支架上紧固测试结果	通过测试
在端板上进行紧固	NS 32/NS 35
设定点	5 N
电压压降测试结果	通过测试
要求, 电压降	≤ 3.2 mV
温度上升测试结果	通过测试
短路稳定性测试	通过测试
导线横截面短路测试	6 mm ²
短时电流	0.72 kA
热测试结果	通过测试
无螺钉组合式端子温度循环老化测试	192
热敏特征的验证 (针焰实验) 有效耐受期	30 s
测试规范, 摆动, 宽带噪音	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

技术数据

概述

测试频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
测试频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	$6.12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
测试规范, 冲击测试	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
冲击形式	半正弦
加速度	30g
冲击持续时间	18毫秒
每个方向的冲击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
铁路车辆防火性能 (DIN 5510-2)	通过测试
焰色试验方法 (DIN EN 60695-11-10)	V0
氧指数 (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101、NF F10-102 I级	2
NF F16-101、NF F10-102 F级	2
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

尺寸

宽度	8.2 mm
端板宽度	1.8 mm
长度	42.5 mm
NS 35/7,5高度	47 mm
NS 35/15高度	54.5 mm
NS 32高度	52 mm

接线数据

连接方式	螺钉连接
螺纹	M4
剥线长度	10 mm

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

技术数据

接线数据

最小紧固扭矩	1.5 Nm
最大紧固扭矩	1.8 Nm
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	10 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	8
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	6 mm ²
AWG导线最小横截面, 柔性	24
AWG绞线最大横截面, 柔性	12
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的冷压头, 最大	6 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的冷压头, 最大	6 mm ²
带插拔式桥接件端子的实心线最大横截面	4 mm ²
带插拔式桥接件端子可连接柔性导线最大横截面	4 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线, 最小	0.2 mm ²
具有相同横截面的2根实心线, 最大	2.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最小柔性导线	0.2 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最大柔性导线	2.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最大	4 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最小	0.25 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最大	1.5 mm ²
连接符合标准	IEC/EN 60079-7
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	10 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	8
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	6 mm ²
塞规	A5

标准和规范

连接符合标准	CSA
	IEC 60947-7-1
阻燃等级, 符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

技术数据

标准和规范

铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
--------------------------------	-------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

认证

认证

认证

DNV GL / LR / CSA / LR / KR / NK / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / IECCEB Scheme / EAC / RS / cULus Recognized

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

认证

防爆认证

IECEX / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / GL / EAC Ex / cULus Recognized

认证详情

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00001CT
--------	--	---	------------

LR		http://www.lr.org/en	96/20013
额定电压 UN	800 V		
额定电流 IN	41 A		
mm ² /AWG/kcmil	6		

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
额定电压 UN	600 V		
额定电流 IN	50 A		
mm ² /AWG/kcmil	26-8		

LR		http://www.lr.org/en	96/20013
----	--	---	----------

KR		http://www.krs.co.kr/eng/main/main.aspx	HMB17372-EL001
----	--	---	----------------

NK		http://www.classnk.or.jp/hp/en/	09 ME 141
----	--	---	-----------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
额定电压 UN	600 V	B 600 V	C 600 V

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

认证

		B	C
额定电流IN	50 A	50 A	50 A
mm ² /AWG/kcmil	26-8	26-8	26-8

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	71-102523
额定电压 UN	800 V		
额定电流IN	41 A		
mm ² /AWG/kcmil	6		

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
额定电压 UN	600 V	600 V	600 V
额定电流IN	50 A	50 A	50 A
mm ² /AWG/kcmil	26-8	26-8	26-8

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	NL-39958_A1
额定电压 UN	800 V		
额定电流IN	41 A		
mm ² /AWG/kcmil	6		

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00013.272
----	--	---	--------------

cULus Recognized	
------------------	--

附件

附件

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

保护盖罩

盖板 - EA 5-WS - 1024085



单盖，用于覆盖单个端子，黑色符号（闪电），快速连接，颜色：透明/黄色

盖板 - EA 5 - 1024014



单盖，颜色：透明

印有警告标识

警告标识 - WS 5- 8 - 1004416



警告牌，配有2只塑料螺钉，覆盖5只端子，间距8 mm

警告标识 - WS 4- 8 - 1004212



警告牌，配有2只塑料螺钉，覆盖4只端子，间距8 mm

警告标识 - WS 3- 8 - 1004128



警告牌，配有2只塑料螺钉，覆盖3只端子，间距8 mm

安装导轨

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

DIN导轨，有孔 - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



DIN导轨，有孔，G数据图表，宽度: 32 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



DIN导轨，未打孔，G数据图表，宽度: 32 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573



安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN导轨，未打孔，标准配置2.3 mm，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

已标记的端子标识

快速标记条 - ZB 8 CUS - 0825011



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 8.15 mm

用于端子的标记条 - UC-TM 8 CUS - 0824597



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小: 7.6 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UCT-TM 8 CUS - 0829616



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小: 7.6 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 8.15 mm

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

快速标记条 - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

用于端子的标记条 - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

开关桥接件

开关桥接件 - SB 2- 8/13 N - 0200062



开关桥接件，针距：13 mm，位数：2，颜色：银色

插入式桥接件

插拔式桥接件 - EB 2- 8 - 0202154



插拔式桥接件，针距：8 mm，位数：2，颜色：灰色

插拔式桥接件 - EB 3- 8 - 0202141



插拔式桥接件，针距：8 mm，位数：3，颜色：灰色

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

插拔式桥接件 - EB 4- 8 - 0202142



插拔式桥接件，针距: 8 mm，位数: 4，颜色: 灰色

插拔式桥接件 - EB 10- 8 - 0202138



插拔式桥接件，针距: 8 mm，位数: 10，颜色: 灰色

插拔式桥接件 - EB 1/3/5/7-8 - 3072340



插拔式桥接件，针距: 16.4 mm，长度: 24 mm，宽度: 55.4 mm，位数: 4，引脚分配: 1, 3, 5, 7，颜色: 灰色

插拔式桥接件 - EB 1/3/5-8 - 3072341



插拔式桥接件，针距: 16.4 mm，长度: 24 mm，宽度: 39 mm，位数: 3，引脚分配: 1,3,5，颜色: 灰色

末端

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度: 9.5 mm，颜色: 灰色

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色

终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886



终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

终端固定件 - E/UK - 1201442



终端固定件，宽度：9.5 mm，高度：35.3 mm，标识材料：PA，长度：50.5 mm，安装在DIN导轨NS 32或NS 35上，颜色：灰色

终端固定件 - E/UK 1 - 1201413



终端固定件，用于支撑双层和三层端子的末端，宽度：10 mm，颜色：灰色

测试插座

测试孔式连接器 - PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 0303419



测试孔式连接器，颜色：透明

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

测试孔式连接器 - PSBJ 4/15/6 WH - 0303312



测试孔式连接器，颜色: 白色

测试孔式连接器 - PSBJ 4/15/6 RD - 0303325



测试孔式连接器，颜色: 红色

测试孔式连接器 - PSBJ 4/15/6 BU - 0303354



测试孔式连接器，颜色: 蓝色

测试孔式连接器 - PSBJ 4/15/6 YE - 0303367



测试孔式连接器，颜色: 黄色

测试孔式连接器 - PSBJ 4/15/6 GN - 0303370



测试孔式连接器，颜色: 绿色

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

测试孔式连接器 - PSBJ 4/15/6 VT - 0303383



测试孔式连接器，颜色: 紫色

测试孔式连接器 - PSBJ 4/15/6 GY - 0303396



测试孔式连接器，颜色: 灰色

测试孔式连接器 - PSBJ 4/15/6 BK - 0303406



测试孔式连接器，颜色: 黑色

测试孔式连接器 - PSB 4/7/6 - 0303299



测试孔式连接器，颜色: 银色

测试插拔式端子

测试插头 - PS-MT - 0311647



测试插头，颜色: 银色

端子标识

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

快速标记条 - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，PLOTMARK，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

用于端子的标记条 - UC-TM 8 - 0818072



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UCT-TM 8 - 0828740



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm

端板

端板 - D-UK 4/10 - 3003020



端板，长度：42.5 mm，宽度：1.8 mm，高度：35.9 mm，颜色：灰色

绝缘套管

桥接件的绝缘垫块 - IS-K 10 - 1303337



桥接件的绝缘垫块，颜色：灰色

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

绝缘套管 - PS-IH WH - 0311566



绝缘套管，颜色: 白色

绝缘套管 - PS-IH RD - 0311579



绝缘套管，颜色: 红色

绝缘套管 - PS-IH BU - 0311582



绝缘套管，颜色: 蓝色

绝缘套管 - PS-IH YE - 0311595



绝缘套管，颜色: 黄色

绝缘套管 - PS-IH GN - 0311605



绝缘套管，颜色: 绿色

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

绝缘套管 - PS-IH GY - 0311621



绝缘套管, 颜色: 灰色

绝缘套管 - PS-IH BK - 0311634



绝缘套管, 颜色: 黑色

绝缘套管 - PS-IH VT - 0311618



绝缘套管, 颜色: 紫色

螺丝刀工具

螺丝刀 - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



螺丝刀, 一字型, VDE绝缘, 尺寸: 1.0 x 4.0 x 100 mm, 防滑手柄采用二次注塑工艺

螺钉式桥接件

跨接块 - ISSBI 10- 8 - 0301534



跨接块, 针距: 8 mm, 位数: 10, 颜色: 银色

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

固定式桥接件 - FBI 2- 8 - 0200020



固定式桥接件，针距: 8 mm，位数: 2，颜色: 银色

固定式桥接件 - FBI 3- 8 - 0200059



固定式桥接件，针距: 8 mm，位数: 3，颜色: 银色

固定式桥接件 - FBI 4- 8 - 0200046



固定式桥接件，针距: 8 mm，位数: 4，颜色: 银色

固定式桥接件 - FBI 10- 8 - 0203263



固定式桥接件，针距: 8 mm，位数: 10，颜色: 银色

固定式桥接件 - FBI 10- 8-EX - 0711700



固定式桥接件，针距: 8 mm，位数: 10，颜色: 银色

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

固定式桥接件 - FB 2- 8-EX - 3029224



固定式桥接件，针距: 8 mm，位数: 2，颜色: 银色

固定式桥接件 - FB 4- 8 - 0202183



固定式桥接件，位数: 4，颜色: 银色

固定式桥接件 - FB 10- 8 - 0202170



固定式桥接件，针距: 8 mm，位数: 10，颜色: 银色

固定式桥接件 - FB 10- 8-EX - 3003185



固定式桥接件，针距: 8 mm，位数: 10，颜色: 银色

隔板

分组隔板 - TS-K - 1302215



分组隔板，长度: 22 mm，宽度: 0.5 mm，高度: 22 mm，颜色: 灰色

直通式接线端子 - UK 6 N - 3004524

附件

隔板 - ATP-UK - 3003224



隔板, 长度: 56 mm, 宽度: 1.5 mm, 高度: 45.7 mm, 颜色: 灰色

短路插头

短路连接器 - KSS 8 - 0311540



短路连接器, 针距: 8 mm, 位数: 2, 颜色: 黑色