



主要信息

产品系列	TeSys
产品名称	D
产品类型	接触器
产品短名	LC1D
接触器应用领域	应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于接通分断正常启动的鼠笼电机
使用类别	AC-3 AC-4 AC-1
极数	3P
主触点类型	3 NO
额定工作电流 [Ie]	200 A (AC-1, $U_e \leq 440$ V, $\theta \leq 60$ °C) 115 A (AC-3, $U_e \leq 440$ V, $\theta \leq 60$ °C)
控制回路电压	110 V, AC 50/60 Hz
辅助触点类型	不含

补充信息

额定工作电压 [Ue]	电源回路 : ≤ 300 V 电源回路 : ≤ 1000 V
电动机功率 (kW)	30 kW (220/240 V) AC-3 55 kW (380/400 V) AC-3 59 kW (415/440 V) AC-3 75 kW (500 V) AC-3 80 kW (660/690 V) AC-3 18.5 kW (400 V) AC-4 75 kW (1000 V) AC-3
电气寿命	1.4 kA ² .s (AC-3) 0.5 kA ² .s (AC-1) 0.9 kA ² .s (AC-3)
机械寿命	8 kA ² .s
最大操作频率	2400 次/小时 (环境温度 ≤ 60 °C)
动作时间	分断 : 6...20 ms 闭合 : 20...50 ms

控制电压限额	释放 : 0.3...0.5 U _c 50/60 Hz 运行 : 0.8...1.15 U _c 50/60 Hz
(~50Hz保持)功耗 (VA)	2...18 VA 50 Hz 2...18 VA 60 Hz
约定发热电流 [I _{th}]	电源回路 : 200 A (θ ≤ 60 °C)
平均阻抗	0.6 mΩ (I _{th} 50 Hz)
热消散	3...8 W (50/60 Hz)
额定短时耐受电流 [I _{cw}]	电源回路: 1100 A, 持续时间: 1 s (≤ 40 °C) 电源回路: 950 A, 持续时间: 10 s (≤ 40 °C) 电源回路: 550 A, 持续时间: 1 分钟 (≤ 40 °C) 电源回路: 250 A, 持续时间: 10 分钟 (≤ 40 °C)
与继电器配合使用的熔丝	电源回路 : gG 250 A, 1 型, U ≤ 690 V 电源回路 : gG 200 A, 2 型, U ≤ 690 V
过电压类别	III
额定绝缘电压 [U _i]	电源回路 : 1000 V, 符合 IEC 60947-4-1
浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
安装方式	底板安装 导轨安装
接线能力	控制回路 : 螺栓紧固, 2 电缆 1...2.5 mm ² , 软线, 带箍线端子. 控制回路 : 螺栓紧固, 1 电缆 1...2.5 mm ² , 软线, 不带箍线端子. 控制回路 : 螺栓紧固, 2 电缆 1...2.5 mm ² , 软线, 不带箍线端子. 控制回路 : 螺栓紧固, 1 电缆 1...2.5 mm ² , 软线, 带箍线端子. 控制回路 : 螺栓紧固, 1 电缆 1...2.5 mm ² , 硬线, 不带箍线端子. 控制回路 : 螺栓紧固, 2 电缆 1...2.5 mm ² , 硬线, 不带箍线端子. 电源回路 : 母线端子, 硬线, 5 x 25 mm 电源回路 : 接线端, 1 电缆 10...120 mm ² 接线片外径 Ø: 25 mm, 软线, 不带箍线端子. 电源回路 : 接线端, 2 电缆 10...50 mm ² 接线片外径 Ø: 25 mm, 软线, 不带箍线端子. 电源回路 : 接线端, 1 电缆 10...120 mm ² 接线片外径 Ø: 25 mm, 软线, 带箍线端子. 电源回路 : 接线端, 2 电缆 10...50 mm ² 接线片外径 Ø: 25 mm, 软线, 带箍线端子. 电源回路 : 接线端, 1 电缆 10...120 mm ² 接线片外径 Ø: 25 mm, 硬线, 不带箍线端子. 电源回路 : 接线端, 2 电缆 10...50 mm ² 接线片外径 Ø: 25 mm, 硬线, 不带箍线端子.
紧固扭矩	电源回路 : 12 N.m 电源回路 : 12 N.m 控制回路 : 1.2 N.m (No 2 十字螺丝) 控制回路 : 1.2 N.m (Ø 6 平口)
高度	158 mm
宽度	120 mm
深度	136 mm
控制回路特性	AC 50/60 Hz
额定冲击耐受电压 [U _{imp}]	8 kV (符合 IEC 60947)
防护盖	无
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	280...350 VA 在...上 20 °C 60 Hz 280...350 VA 在...上 20 °C 50 Hz
产品重量	2.5 kg
接触器兼容特性	M2
型号	LC1D

环境

符合标准	GB 14048.4 IEC 60947-4-1
产品认证	CCC
污染等级	3
防护措施	TH (符合 IEC 60068-2-30)
IP 保护等级	IP2x 前面板 主回路适用 符合 IEC 60529 IP2x 前面板 线圈回路适用 符合 IEC 60529
运行温度	-5...60 °C
贮存环境温度	-60...80 °C
周围空气温度	-40...70 °C (U _c 下允许)
工作海拔	3000 m (无)
耐火及耐异常高温能力	850 °C (符合 IEC 60695-2-11)

抗冲击、震动性能	抗震性能（触头打开）：2 gn (5...300 Hz) 抗震性能（触头闭合状态）：4 gn (5...300 Hz) 抗冲击性能（触头闭合状态）：15 gn 11 ms 抗冲击性能（触头打开）：6 gn 11 ms
质量标识	CE 声明

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规（日期代码：YYWW）	符合 - 自从 2009年第50周 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	有