



## ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN EUROline-Conductive

Durchgestecktes Gewerbe

Doppelblattfeder

Hochwertiger Spezialstahl

Feinpoliert und hochglanzbrüniert zum blendfreien Arbeiten

Ergonomisch geformte zweifarbige Handschutzhüllen aus **leitfähigem**, rutschfestem Material.

Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.

## SCHNEIDENDE ZANGEN

Nr.	Länge		Ausführung	Schneidwerte mm Ø			Gewicht g
	mm	Zoll		Kupfer-Draht	mittel-harter D.	harter Draht	

### Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive

mit sehr schmalem, abgerundetem Zangenkopf für feinste Arbeiten

3-651-15	120	4 3/4	ohne Schneidwate	1,2	0,6	-	55
3-651-15 DR	120	4 3/4	ohne Schneidwate, mit Drathaltefeder	1,2	0,6	-	55

### Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive

mit sehr schmalem, spitzem Zangenkopf für feinste Arbeiten

3-652-15	120	4 3/4	ohne Schneidwate	1,0	0,6	-	55
3-653-15	120	4 3/4	ohne Schneidwate, mit flach-abgesetzter Schneide	1,0	0,6	-	55

### Seitenschneider EUROline-Conductive

mit schmalem, abgerundetem Zangenkopf, wahlweise mit oder ohne Schneidwate lieferbar

3-654-15	125	5	<b>mit Schneidwate</b>	1,5	1,0	0,4	60
3-655-15	125	5	<b>ohne Schneidwate</b>	1,5	1,0	-	60

### Seitenschneider EUROline-Conductive

mit schmalem, spitzem Zangenkopf, wahlweise mit oder ohne Schneidwate lieferbar

3-656-15	125	5	<b>mit Schneidwate</b>	1,2	1,0	0,4	60
3-657-15	125	5	<b>ohne Schneidwate</b>	1,2	1,0	-	60

### Spitzenschneider EUROline-Conductive

äußerst schlank, ohne Schneidwate, für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

3-671-15	130	5 1/8	gerade	0,6	-	-	60
3-672-15	130	5 1/8	Schneide 20° abgewinkelt	0,6	-	-	60

### Vorschneider EUROline-Conductive

äußerst schlank, ohne Schneidwate, Kopf 45° abgewinkelt, zum bündigen Schneiden unmittelbar vor und hinter den Bauteilen

3-673-15	130	5 1/8	Schneide innen	0,6	-	-	60
3-674-15	130	5 1/8	Schneide außen	0,6	-	-	60

### Schrägvorschneider EUROline-Conductive

Schnittfläche um 29° abgewinkelt, zum bündigen Schneiden, für horizontalen und vertikalen Einsatz

3-675-15	115	4 1/2	<b>ohne Schneidwate</b>	1,2	1,0	0,4	65
----------	-----	-------	-------------------------	-----	-----	-----	----

