


Hohlstecker/
hollowplug
ø2,35xø0,75x10mm

Hohlstecker/
hollowplug
ø1,75xø4,75x10mm


Hohlstecker/
hollowplug
ø2,5xø5,5x12mm



Hohlstecker/
hollowplug
ø1,35xø3,5x10mm

Hohlstecker/
hollowplug
ø1,7xø4x10mm

Klinkenstecker/
jackplug
ø3,5x15mm



Klinkenstecker/
jackplug
ø2,5x12mm

Hohlstecker/
hollowplug
ø2,1xø5x12mm



Technische Daten/
technical data
Chemie/
chemistry
Zellenzahl/
no. of cells
ladbare Kapazität/
loadable capacity
Eingangsspannung/
input voltage
Eingangs-Schutz/
primary electrical protection
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand-by power consumption
Nenn-Leistungsaufnahme/
nominal power consumption
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage
Nennausgangsspannung/
nominal output voltage
Ladestrom/
charge current
Ladeschlussspannung/
charge end voltage
gepulste Vorladung/
pulse pre charge
Ausgangs-Schutz/
secondary electrical protection
Akku-Vollerkennung/
battery full detection
Sicherheitstimer/
safety timer
Spannungsfestigkeit/
electric strength
Schutzklasse/
protection class
Betriebstemperatur/
operating temperature
Lagertemperatur/
storage temperature

: Steckeriadegerät/
plug-in charger
: Li-Ion
: 3 Zellen/ cells
: min. 700mAh
max. 7000mAh
: 100-240VAC ±10% / 50/60Hz
switch-mode
: Glassicherung T1,6A/
glas fuse T1,6A
: ca./ approx. 1.5W
: ca./ approx. 12W
: ca./ approx. 20VDC
: 11.1VDC (3 Zellen/ cells)
: 700mA ±10% - continuous charge
: 12.6VDC ±1%
: < 6V
: gegen Kurzschluß/
against short circuit
: Konstantstrom/ Konstantspannung /
constant current/ constant voltage
: 20hrs. (10hrs.CC, 10hrs. CV/
safety timer
: 4 kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
: II
: 0°C...+40°C
: -25°C...+70°C

Gewicht/
weight
Gehäuse/
case
Gehäusematerial/
case material
Schutzart/
case protection
Typenschild Vorderseite/
ratingplate front
Typenschild Rückseite/
ratingplate back
Anleitungen/
instructions
Approbationen/
approvals
Normen/
standards
Anzeigen/
indicators
: xxxg
: Steckergehäuse, schwarz/
plug-in housing, black
: UL94V-0
: IP 20
: ---
: silberner Aufkleber mit schwarzer Bedruckung/
silver label with black printing
: Infozettel "Primärwechselstecker"/
information sheet "primary plug"
: CE, Innova mark conform IEC/EN60601-1, IEC/EN 60601-1-2, cCSAus
: IEC/EN 60335, UL1310
: LED gelb leuchtet beim Laden, erlischt beim Ladeende/
LED yellow lights during charge, switch off at charge end
LED grün leuchtet bei Netzkontakt/
LED green lights at mains contact

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN24404			Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
					Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX	
					Zeichnungsname/Drawing name	
					Steckerladegerät/ plug-in charger	
					11.1V/ 700mA	
					Zeichnungsnummer/Drawing number	
					Artikelnummer/Part number	
					9C94145-520	
					Blatt/ Sheet	
					1	
Version	Änderung/Change	Datum/Date Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through