


# GRM188R11H104KA93#

"#"处为包装规格代号。

推荐
目前生产
一般用
125℃
回流
波峰
RoHS
无铅

<品名(附包装代号)一览>  
GRM188R11H104KA93D、 GRM188R11H104KA93J

## 形状



L尺寸	1.6 ±0.1mm
W尺寸	0.8 ±0.1mm
T尺寸	0.8 ±0.1mm
外部电极宽度e	0.2 to 0.5mm
外部电极间距离g	0.5mm min.
尺寸代号 inch(mm)	0603 (1608)

## 参考信息

包装	规格	最小订购单位
D	φ180mm纸带	4000
J	φ330mm纸带	10000

质量(标准值)	
1个	6.3mg
φ180mm卷装	144g


## 规格

静电容量	0.10μF ±10%
额定电压	50Vdc
温度特性(标准规格)	R(JIS)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性的温度范围	-55 to 125°C
工作温度范围	-55 to 125°C


## 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。


▪ 频率特性 (ESR、阻抗)




▪ S参数(史密斯圆图S11)




▪ DC偏压特性



▪ AC电压特性



▪ 静电容量-温度特性



▪ 纹波发热特性

