

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




接地端子，接线方式: 螺钉连接，连接量: 2，横截面: 0.14 mm² - 6 mm²，AWG: 26 - 10，宽度: 6.2 mm，高度: 46.9 mm，颜色: 黄绿相间，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15

优势

- 针对轨道交通应用进行了测试



关键商业数据

包装单位	50 STK
GTIN	 4 017918 960407
GTIN	4017918960407
海关税则号	8536901900
Sales Key	BE1121

技术数据

概述

层数	1
连接量	2
额定横截面	4 mm ²
颜色	黄绿相间
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
应用领域	铁路工业 机械工程 工厂工程 过程工业
额定浪涌电压	8 kV
污染等级	3
过电压等级	III

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

技术数据

概述

绝缘材料组	I
开口式侧板	是
摆动, 宽带噪音测试结果	通过测试
测试规范, 摆动, 宽带噪音	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
测试频谱	1类, B级使用寿命测试, 在车体上进行
测试频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD等级	$1.857 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
加速度	0,8 g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
冲击测试结果	通过测试
测试规范, 冲击测试	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
冲击形式	半弦
加速度	5g
冲击持续时间	30毫秒
每个方向的冲击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
铁路车辆防火性能 (DIN 5510-2)	通过测试
焰色试验方法 (DIN EN 60695-11-10)	V0
氧指数 (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101、NF F10-102 I级	2
NF F16-101、NF F10-102 F级	2
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

尺寸

宽度	6.2 mm
端板宽度	2.2 mm
长度	47.7 mm
高度	46.9 mm
NS 35/7,5高度	47.5 mm
NS 35/15高度	55 mm

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

技术数据

接线数据

注意事项	请注意DIN导轨的载流量。
连接方式	螺钉连接
螺纹	M3
剥线长度	9 mm
最小紧固扭矩	0.6 Nm
最大紧固扭矩	0.8 Nm
连接符合标准	IEC 60947-7-2
注意事项	注意：产品发布、接线容量和有关铝导线连接的备注可在下载区域中找到。
刚性导线最小横截面	0.14 mm ²
刚性导线最大横截面	6 mm ²
最小导线横截面AWG	26
最大导线横截面AWG	10
柔性导线最小横截面	0.14 mm ²
柔性导线最大横截面	6 mm ²
AWG导线最小横截面，柔性	26
AWG绞线最大横截面，柔性	10
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面，不带绝缘套管的冷压头，最大	4 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的冷压头，最大	4 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线，最小	0.14 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线，最大	1.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，最小柔性导线	0.14 mm ²
具有相同横截面的2根导线，最大柔性导线	1.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最大	2.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最小	0.14 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最大	1.5 mm ²
连接符合标准	IEC/EN 60079-7
刚性导线最小横截面	0.14 mm ²
刚性导线最大横截面	6 mm ²
最小导线横截面AWG	26
最大导线横截面AWG	10
柔性导线最小横截面	0.14 mm ²
柔性导线最大横截面	4 mm ²
塞规	A4

标准和规范

连接符合标准	CSA
	IEC 60947-7-2

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

技术数据

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

电路图



分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901
ETIM 7.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

分类

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
-------------	----------

认证

认证

认证

DNV GL / CSA / PRS / LR / UL Recognized / cUL Recognized / IECEx CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / RS / cULus Recognized

防爆认证

IECEX / ATEX / EAC Ex

认证详情

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAE00001S9
--------	--	---	------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
		B	C
mm ² /AWG/kcmil		26-10	26-10

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2156/880590/17
-----	--	---	-------------------

LR		http://www.lr.org/en	05/20042
----	--	---	----------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	C
mm ² /AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

认证

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	C
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60093
mm²/AWG/kcmil		0.2-4	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40013715
mm²/AWG/kcmil		0.2-4	

EAC			RU C-DE.A*30.B.01742
-----	--	--	----------------------

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00013.272
----	--	---	--------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

附件

附件

印有警告标识

警告标识 - WS UT 4 - 3047332

UT端子安全警示牌



接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

安装导轨

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573



安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN导轨，未打孔，标准配置2.3 mm，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

已标记的端子标识

快速标记条 - ZB 6 CUS - 0824992



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

快速标记条 - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印:连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式:卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印:连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式:卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印:用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式:卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式:卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND，安装方式:卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

用于端子的标记条 - UC-TM 6 CUS - 0824589

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm



用于端子的标记条 - UCT-TM 6 CUS - 0829602

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm



末端

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色



终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886

终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



标记笔

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

标记笔 - X-PEN 0,35 - 0811228



标记笔，无墨盒，适用手写标记标签，标记抗擦抹性极高，线宽0.35 mm

测试插座

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器 - PAI-4-N GY - 3032871



4 mm测试适配器，适用厚度5.2 mm、6.2 mm和8.2 mm的端子

测试插拔式端子

测试插头 - MPS-MT - 0201744



测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm²，颜色: 灰色

测试插头 - PS-6 - 3030996



测试插头，颜色: 红色

测试插头 - PS-6/2,3MM RD - 3038736



测试插头，颜色: 红色

端子标识

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

快速标记条 - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UC-TM 6 - 0818085



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UCT-TM 6 - 0828736



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm

端板

端板 - D-UT 2,5/10 - 3047028



端板，长度：47 mm，宽度：2.2 mm，高度：39.8 mm，颜色：灰色

绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH WH - 0201663

绝缘套管，颜色：白色



接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

绝缘套管 - MPS-IH RD - 0201676

绝缘套管，颜色: 红色



绝缘套管 - MPS-IH BU - 0201689

绝缘套管，颜色: 蓝色



绝缘套管 - MPS-IH YE - 0201692

绝缘套管，颜色: 黄色



绝缘套管 - MPS-IH GN - 0201702

绝缘套管，颜色: 绿色



绝缘套管 - MPS-IH GY - 0201728

绝缘套管，颜色: 灰色



接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

绝缘套管 - MPS-IH BK - 0201731

绝缘套管，颜色: 黑色



螺丝刀工具

螺丝刀 - SZS 0,6X3,5 - 1205053



操作工具，适用于ST端子，绝缘，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

跳线

插拔式桥接件 - FBS 2-6 - 3030336



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 10.7 mm，位数: 2，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 3-6 - 3030242



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 16.9 mm，位数: 3，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 4-6 - 3030255



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 23.1 mm，位数: 4，颜色: 红色

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

插拔式桥接件 - FBS 5-6 - 3030349



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 29.3 mm，位数: 5，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 6-6 - 1008238



插拔式桥接件，一侧未完全绝缘，针距: 6.2 mm，宽度: 35.5 mm，位数: 6，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 10-6 - 3030271



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 60.3 mm，位数: 10，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 20-6 - 3030365



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 122.3 mm，位数: 20，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 50-6 - 3032224



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 308.3 mm，位数: 50，颜色: 红色

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

插拔式桥接件 - FBSR 2-6 - 3033715



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBSR 3-6 - 3001594



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBSR 4-6 - 3001595



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 4，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBSR 5-6 - 3001596



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 5，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBSR 10-6 - 3033716



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，位数: 10，颜色: 红色

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

插拔式桥接件 - FBS 2-6 BU - 3036932



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 10.7 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 3-6 BU - 3036945



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 16.9 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 4-6 BU - 3036958



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 23.1 mm，位数: 4，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 5-6 BU - 3036961



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 29.3 mm，位数: 5，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 10-6 BU - 3032198



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 60.3 mm，位数: 10，颜色: 蓝色

接地端子 - UT 4-PE - 3044128

附件

插拔式桥接件 - FBS 20-6 BU - 3032208



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 122.3 mm，位数: 20，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 50-6 BU - 3032211



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，宽度: 308.3 mm，位数: 50，颜色: 蓝色

隔板

隔板 - ATP-UT - 3047167



隔板，长度: 50 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 48 mm，颜色: 灰色

短路插头

短路连接器 - FBSRH 2-6 - 3033812



短路连接器，针距: 6.2 mm，位数: 2，颜色: 红色