



主要信息

产品系列	TeSys
产品名称	D
产品类型	接触器
产品短名	LC1D
接触器应用领域	应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于接通分断正常启动的鼠笼电机
使用类别	AC-1 AC-3
极数	3P
主触点类型	3 NO
额定工作电流 [Ie]	80 A (AC-1, $U_e \leq 440$ V, $\theta \leq 60$ °C) 65 A (AC-3, $U_e \leq 440$ V, $\theta \leq 60$ °C)
控制回路电压	24 V, AC 50/60 Hz
辅助触点类型	1 NO + 1 NC

补充信息

额定工作电压 [Ue]	电源回路 : ≤ 690 V 电源回路 : ≤ 300 V
电动机功率 (kW)	30 kW (380/400 V) 37 kW (660/690 V) 37 kW (500 V) 18.5 kW (220/240 V) 37 kW (415/440 V)
电气寿命	1.5 kA ² .s (AC-3) 1.5 kA ² .s (AC-1) 2.5 kA ² .s (AC-3)
机械寿命	6 kA ² .s
最大操作频率	3600 次/小时 (环境温度 ≤ 60 °C)
动作时间	闭合 : 20...26 ms 分断 : 8...12 ms
控制电压限额	释放 : 0.3...0.6 U_c 50/60 Hz 运行 : 0.8...1.1 U_c 50 Hz

	运行 : 0.85...1.1 U _c 60 Hz
(~50Hz保持)功耗 (VA)	26 VA 60 Hz 26 VA 50 Hz
约定发热电流 [I _{th}]	信号回路 : 10 A (θ ≤ 60 °C) 电源回路 : 80 A (θ ≤ 60 °C)
平均阻抗	1 mΩ (I _{th} 50 Hz)
热消散	6...10 W (50/60 Hz)
额定短时耐受电流 [I _{cw}]	信号回路: 100 A, 持续时间: 1 s 信号回路: 120 A, 持续时间: 500 ms 信号回路: 140 A, 持续时间: 100 ms 电源回路: 520 A, 持续时间: 10 s (≤ 40 °C) 电源回路: 260 A, 持续时间: 1 分钟 (≤ 40 °C) 电源回路: 110 A, 持续时间: 10 分钟 (≤ 40 °C) 电源回路: 900 A, 持续时间: 1 s (≤ 40 °C)
与继电器配合使用的熔丝	信号回路 : gG 10 A, 符合 IEC 60947-5-1 电源回路 : gG 125 A, 2 型, U ≤ 690 V 电源回路 : gG 160 A, 1 型, U ≤ 690 V
过电压类别	III
额定绝缘电压 [U _i]	信号回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-1 电源回路 : 1000 V, 符合 IEC 60947-4-1
浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
辅助触点类型	机械连接 : 1 NO + 1 NC, (符合 IEC 60947-5-1) 与主触头状态成镜像 : 1 NC, (符合 IEC 60947-4-1)
信号回路频率	25...400 Hz
最小开关电流 [I _{min}]	信号回路 : 5 mA
不重迭时间	失电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间) 得电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间)
绝缘电阻	> 10 MΩ (信号回路)
安装方式	底板安装 导轨安装
接线能力	控制回路 : 螺栓紧固, 1 电缆 1...4 mm ² , 软线, 不带箍线端子. 控制回路 : 螺栓紧固, 2 电缆 1...4 mm ² , 软线, 不带箍线端子. 控制回路 : 螺栓紧固, 2 电缆 1...2.5 mm ² , 软线, 带箍线端子. 控制回路 : 螺栓紧固, 1 电缆 1...4 mm ² , 硬线, 不带箍线端子. 控制回路 : 螺栓紧固, 2 电缆 1...4 mm ² , 硬线, 不带箍线端子. 控制回路 : 螺栓紧固, 1 电缆 1...2.5 mm ² , 软线, 带箍线端子. 电源回路 : 接线端, 1 电缆 2.5...25 mm ² 接线片外径∅: 13 mm, 软线, 不带箍线端子. 电源回路 : 接线端, 2 电缆 2.5...16 mm ² 接线片外径∅: 13 mm, 软线, 不带箍线端子. 电源回路 : 接线端, 1 电缆 2.5...25 mm ² 接线片外径∅: 13 mm, 软线, 带箍线端子. 电源回路 : 接线端, 2 电缆 2.5...10 mm ² 接线片外径∅: 13 mm, 软线, 带箍线端子. 电源回路 : 接线端, 1 电缆 2.5...25 mm ² 接线片外径∅: 13 mm, 硬线, 不带箍线端子. 电源回路 : 接线端, 2 电缆 2.5...16 mm ² 接线片外径∅: 13 mm, 硬线, 不带箍线端子.
紧固扭矩	电源回路 : 5 N.m (∅ 8 一字) 控制回路 : 1.2 N.m (No 2 十字螺丝) 电源回路 : 5 N.m (No 3 十字螺丝) 控制回路 : 1.2 N.m (∅ 6 平口) 电源回路 : 5 N.m (∅ 6...8 mm 一字)
高度	127 mm
宽度	75 mm
深度	119 mm
控制回路特性	AC 50/60 Hz
额定冲击耐受电压 [U _{imp}]	6 kV (符合 IEC 60947)
防护盖	无
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	245 VA 在...上 20 °C 50 Hz 245 VA 在...上 20 °C 60 Hz
产品重量	1.4 kg
接触器兼容特性	M2
型号	LC1D
环境	
符合标准	IEC 60947-4-1 GB 14048.4

产品认证	CCC
污染等级	3
防护措施	TH (符合 IEC 60068-2-30)
IP 保护等级	IP2x 前面板 主回路适用 符合 IEC 60529
运行温度	-5...60 °C
贮存环境温度	-60...80 °C
周围空气温度	-40...70 °C (U _c 下允许)
工作海拔	3000 m (无)
耐火及耐异常高温能力	850 °C (符合 IEC 60695-2-11)
抗冲击、震动性能	抗震性能 (触头打开) : 2 gn (5...300 Hz) 抗冲击性能 (触头打开): 8 gn 11 ms 抗冲击性能 (触头闭合状态): 10 gn 11 ms 抗震性能 (触头闭合状态) : 3 gn (5...300 Hz)
质量标识	CE 声明

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规 (日期代码 : YYWW)	符合 - 自从 2008年第47周 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	无需专门的回收处理

LC1D65B7C#####



LC1D65AB7C

TeSys D ##### - 65 A - 24 V - 50/60Hz - Everlink####

1

| ##### 20 ## 2016