

NUMBER C-178496





三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83



基板レイアウト寸法 (P.C.B LAYOUT)
適用基板厚 1.6 (APPLICABLE P.C.B THK : 1.6)

REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK	DATE	BY	CHK
C	変更 FJDO-0078-03	3 APR 83	N.Y.	M.S.			
B	変更 FJ00-0147-94	7/19/91	A.Y.	M.S.			
A ₁	改訂 J-1118	1/22/92	M.N.	M.S.			
A	変更 J-0152	6/17/91	A.S.	M.S.			
O	作成 J-13072	2/19/91	Y.N.	M.S.			
LTR	変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE	CHK	DATE

適合電線断面積 (WIRE RANGE)	1.5 - 2.5 mm ² (AWG 24 - 20)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	1.5 - 2.5 mmφ
材料 (MATERIAL)	Y. NARISAWA
仕上 (FINISH)	M. SHINDO
注 (SEE NOTE A)	
CHK.	Y. FUJITA
APP.	N. ONOUE

注:

1. 通用製品規格 108-5302
2. 嵌合相手側製品型番
3.96mmピッチ3極プラグハウジング ; 176272-□
7.92mmピッチ2極プラグハウジング ; 178125-□
リセコンタクト ; 175151-□ (AWG#26-#22)
; 175152-□ (AWG#20-#16)
3. 本製品は、3極ハウジングの回路NO.2のコンタクト1本抜き仕様。
4. "C"寸法は、基板穴をパンチ加工する場合、基板にクラックが発生しない様、寸法設定してください。
5. 材料: ① タブコンタクト 真銅、錫めっき
② ヘッダーハウジング ガラス強化6/6ナイロン (UL94V-0)

NOTES:

1. PRODUCT SPEC : 108-5302
2. MATING CONN. P/N :
REC CONTACT : 175151-□ (AWG#26-22)
175152-□ (AWG#20-16)
3.96mm PITCH 3Pos PLUG HOUSING: 176272-□
7.92mm PITCH 2Pos PLUG HOUSING: 178125-□
3. CIRCUIT NO.2 IS VACANT OF 3Pos HOUSING.
4. PLEASE DECIDE THE DIMENSION "C" SO THAT PREVENT CRACKING OF P.C.B
5. MATERIAL :
① TAB CONTACT : BRASS, TIN PLATED
② HEADER HOUSING : 6/6 NYLON GLASS FILLED (UL94V-0)

7.92mmピッチ 2極 (7.92mm PITCH) 2 POS	黒 (BLACK)	2-178496-9
	青 (BLUE)	2- -6
	黄 (YELLOW)	2- -4
	赤 (RED)	2- -2
	自然色 (NATURAL)	2-178496-1
3.96mmピッチ 3極 (3.96mm PITCH) 3 POS	黒 (BLACK)	178496-9
	青 (BLUE)	-6
	黄 (YELLOW)	-4
	赤 (RED)	-2
	自然色 (NATURAL)	178496-1
備考 (REMARKS)	色調 (COLOR)	型番 (P/N)

tyco Tyco Electronics AMP K.K.
Electronics Kawasaki, Japan

名称 (NAME)	AMP ユニバーサル パワー コネクタ 3.96mmピッチ 水平型 ヘッダー アッセンブリ (DIPタイプ) 3極 AMP "UP" CONN. 3.96mm PITCH H-HDR ASS'Y (DIP TYPE) 3Pos		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	番号 (No.)
10mm以下 : ±0.2 10mm以上 30mm以下 : ±0.25 30mm以上 100mm以下 : ±0.3 角 : ±3°	B	J	C-178496
尺度 (SCALE)	REV.	SHEET	
1:1	C	1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面