

70 01 140

Seitenschneider



- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Artikel-Nr.	70 01 140
EAN	4003773011712
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	0
Zange	schwarz atramentiert
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	1,8
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm	4,0
Länge mm	140
Gewicht netto g	126

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

