

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




直通式接线端子，标称工作电压: 1000 V，标称工作电流: 41 A，接线方式: 螺钉连接，连接量: 2，横截面: 0.2 mm² - 10 mm²，AWG: 24 - 8，宽度: 8.2 mm，高度: 46.9 mm，颜色: 灰色，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15

优势

- ✔ 大连接空间无需套管即可连接刚性和柔性的导线，即使横截面比额定的要大
- ✔ 紧凑设计使得可在狭小空间内进行接线
- ✔ 对螺丝刀通过关闭的螺钉轴提供最佳的导引
- ✔ 针对轨道交通应用进行了测试
- ✔ 电缆入线角使横截面在额定值内的导线能使用套管和塑料卡套



关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 017918 960438
GTIN	4017918960438
海关税则号	8536901900
Sales Key	BE1111

技术数据

概述

层数	1
连接量	2
电位	1
额定横截面	6 mm ²
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
应用领域	铁路工业

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

技术数据

概述

	机械工程
	工厂工程
	过程工业
额定浪涌电压	8 kV
污染等级	3
过电压等级	III
绝缘材料组	I
额定条件下的最大功耗	1.31 W
最大负载电流	57 A (当连接截面积为 10 mm ² 的导线时)
额定电流 I _N	41 A
额定电压 U _N	1000 V
开口式侧板	是
冲击测试规格	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
防手背接触保护	保证
防手指触摸	保证
电涌电压测试结果	通过测试
脉冲耐受电压测试设定点	9.8 kV
电源频率耐受电压测试结果	通过测试
大功率频率耐受电压设定点	2.2 kV
(5x导线连接) 接线点的机械稳定性测试结果	通过测试
弯曲测试结果	通过测试
弯曲测试转动速度	10 rpm
弯曲测试	135
弯曲测试导线横截面 / 重量	0.2 mm ² / 0.2 kg
	6 mm ² / 1.4 kg
	10 mm ² / 2 kg
拉伸力测试结果	通过测试
导线横截面拉伸力测试	0.2 mm ²
牵引力设定点	10 N
导线横截面拉伸力测试	6 mm ²
牵引力设定点	80 N
导线横截面拉伸力测试	10 mm ²
牵引力设定点	90 N
支架上紧固测试结果	通过测试
在端板上进行紧固	NS 35
设定点	5 N
电压压降测试结果	通过测试
要求, 电压降	≤ 3.2 mV
温度上升测试结果	通过测试
短路稳定性测试	通过测试

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

技术数据

概述

导线横截面短路测试	6 mm ²
短时电流	0.72 kA
导线横截面短路测试	10 mm ²
短时电流	1.2 kA
热测试结果	通过测试
热敏特征的验证 (针焰实验) 有效耐受期	30 s
摆动, 宽带噪音测试结果	通过测试
测试规范, 摆动, 宽带噪音	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
测试频谱	1类, B级使用寿命测试, 在车体上进行
测试频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 150 Hz
ASD等级	1.857 (m/s ²) ² /Hz
加速度	0,8 g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
冲击测试结果	通过测试
测试规范, 冲击测试	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
冲击形式	半弦
加速度	5g
冲击持续时间	30毫秒
每个方向的冲击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
铁路车辆防火性能 (DIN 5510-2)	通过测试
焰色试验方法 (DIN EN 60695-11-10)	V0
氧指数 (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101、NF F10-102 I级	2
NF F16-101、NF F10-102 F级	2
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

尺寸

宽度	8.2 mm
端板宽度	2.2 mm

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

技术数据

尺寸

长度	47.7 mm
高度	46.9 mm
NS 35/7,5高度	47.5 mm
NS 35/15高度	55 mm

接线数据

连接方式	螺钉连接
螺纹	M4
剥线长度	10 mm
最小紧固扭矩	1.5 Nm
最大紧固扭矩	1.8 Nm
连接符合标准	IEC 60947-7-1
注意事项	注意：产品发布、接线容量和有关铝导线连接的备注可在下载区域中找到。
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	10 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	8
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	10 mm ²
AWG导线最小横截面，柔性	24
AWG绞线最大横截面，柔性	8
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最大冷压头	6 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最大冷压头	6 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线，最小	0.2 mm ²
具有相同横截面的2根实心线，最大	2.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，最小柔性导线	0.2 mm ²
具有相同横截面的2根导线，最大柔性导线	2.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最大	4 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最小	0.25 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最大	1.5 mm ²
连接符合标准	IEC/EN 60079-7
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	10 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	8
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	6 mm ²

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

技术数据

接线数据

塞规	A5
----	----

标准和规范

连接符合标准	CSA
	IEC 60947-7-1
阻燃等级, 符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

电路图



分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

分类

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

认证

认证

认证

DNV GL / CSA / PRS / LR / UL Recognized / cUL Recognized / IECCEB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / RS / cULus Recognized

防爆认证

IECEX / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / EAC Ex / cULus Recognized

认证详情

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAE00001S9
--------	--	---	------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
额定电压 UN	600 V	600 V	
额定电流 IN	50 A	50 A	
mm²/AWG/kcmil	24-8	24-8	

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2156/880590/17
-----	--	---	-------------------

LR		http://www.lr.org/en	05/20042
----	--	---	----------

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

认证

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
		B	C
额定电压 UN		600 V	600 V
额定电流 IN		50 A	50 A
mm²/AWG/kcmil		24-8	24-8

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
		B	C
额定电压 UN		600 V	600 V
额定电流 IN		50 A	50 A
mm²/AWG/kcmil		24-8	24-8

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60928
额定电压 UN		800 V	
mm²/AWG/kcmil		0.2-6	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40013658
额定电压 UN		800 V	
mm²/AWG/kcmil		0.2-6	

EAC			RU C-DE.A*30.B.01742
-----	--	--	----------------------

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00013.272
----	--	---	--------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

附件

印有警告标识

警告标识 - WS UT 6 - 3047345

UT端子安全警示牌



安装导轨

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573



安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN导轨，未打孔，标准配置2.3 mm，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

已标记的端子标识

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

快速标记条 - ZB 8 CUS - 0825011



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

用于端子的标记条 - UC-TM 8 CUS - 0824597



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UCT-TM 8 CUS - 0829616



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

快速标记条 - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

用于端子的标记条 - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

开关桥接件

开关桥接件 - SB-MER 2-8 - 3000587



开关桥接件，针距：8.2 mm，长度：24.7 mm，宽度：16.4 mm，位数：2，颜色：灰色/橙色

开关桥接件 - SB-MER 3-8 - 3000588



开关桥接件，针距：8.2 mm，长度：24.7 mm，宽度：24.6 mm，位数：3，颜色：灰色/橙色

开关桥接件 - SB-MER 4-8 - 3000589



开关桥接件，针距：8.2 mm，长度：24.7 mm，宽度：32.8 mm，位数：4，颜色：灰色/橙色

末端

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色

终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886



终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

标记笔

标记笔 - X-PEN 0,35 - 0811228



标记笔，无墨盒，适用手写标记标签，标记抗擦抹性极高，线宽0.35 mm

测试插座

测试适配器 - PAI-4 - 3030925



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为4.2 mm ... 8.2 mm的端子，颜色: 灰色

测试适配器 - PAI-4-N GY - 3032871



4 mm测试适配器，适用厚度5.2 mm、6.2 mm和8.2 mm的端子

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

测试适配器 - PAI-4-FIX BU - 3032729



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，颜色: 蓝色

测试适配器 - PAI-4-FIX OG - 3034455



4 mm测试适配器，用于针距为8.2 mm的固定式连接器

测试适配器 - PAI-4-FIX YE - 3032745



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，颜色: 黄色

测试适配器 - PAI-4-FIX RD - 3032732



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，颜色: 红色

测试适配器 - PAI-4-FIX GN - 3032758



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，颜色: 绿色

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

测试适配器 - PAI-4-FIX BK - 3032774



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，颜色: 黑色

测试适配器 - PAI-4-FIX GY - 3032790



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，颜色: 灰色

测试适配器 - PAI-4-FIX VT - 3032761



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为4.2 mm ... 8.2 mm的端子，颜色: 紫色

测试适配器 - PAI-4-FIX BN - 3032787



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，颜色: 棕色

测试适配器 - PAI-4-FIX WH - 3032797



4 mm测试适配器，用于针距为8.2 mm的固定式连接器

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

测试适配器 - PAIS-4-FIX GY - 3032791



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，颜色: 灰色

测试适配器 - PAIS-4-FIX BK - 3032792



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，颜色: 黑色

测试适配器 - PAIS-4-FIX RD - 3032793



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，颜色: 红色

测试适配器 - PAIS-4-FIX BU - 3032798



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，颜色: 蓝色

测试适配器 - PAIS-4-FIX YE - 3032799



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，颜色: 黄色

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

测试适配器 - PAIS-4-FIX GN - 3032801



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，颜色: 绿色

测试适配器 - PAIS-4-FIX VT - 3032802



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子，颜色: 紫色

测试插拔式端子

测试插头 - PS-8 - 3031005



测试插头，颜色: 红色

测试插头 - PS-8/2,3MM RD - 3048564



测试插头，颜色: 红色

端子标识

快速标记条 - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，PLOTMARK，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 8.15 mm

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

用于端子的标记条 - UC-TM 8 - 0818072



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UCT-TM 8 - 0828740



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm

端板

端板 - D-UT 2,5/10 - 3047028



端板，长度：47 mm，宽度：2.2 mm，高度：39.8 mm，颜色：灰色

螺丝刀工具

螺丝刀 - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



螺丝刀，一字型，VDE绝缘，尺寸：1.0 x 4.0 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

规划标识软件

软件 - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



多语种软件，可方便地配置菲尼克斯电气标准DIN导轨产品。

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

软件 - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



用于端子排组态的多语种软件。通过一个标记模块可专业地标记标记条和标签，以便识别端子、导体和电缆及设备。

跳线

插拔式桥接件 - FBS 2-8 - 3030284



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 14.7 mm，位数: 2，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 3-8 - 3030297



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 22.9 mm，位数: 3，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 4-8 - 3030307



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 31.1 mm，位数: 4，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 5-8 - 3030310



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 39.3 mm，位数: 5，颜色: 红色

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

插拔式桥接件 - FBS 6-8 - 3032470



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 47.5 mm，位数: 6，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 10-8 - 3030323



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 80.3 mm，位数: 10，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBSR 2-8 - 3033808



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 14.8 mm，位数: 2，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBSR 3-8 - 3001597



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 22.9 mm，位数: 3，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBSR 4-8 - 3000585



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 31.1 mm，位数: 4，颜色: 红色

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

插拔式桥接件 - FBSR 5-8 - 3033809



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 39.3 mm，位数: 5，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBSR 10-8 - 3001599



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 80.3 mm，位数: 10，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 2-8 CT - 3033830



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 14.7 mm，位数: 2，颜色: 橙色

插拔式桥接件 - FBS 3-8 CT - 3033831



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 22.9 mm，位数: 3，颜色: 橙色

插拔式桥接件 - FBS 4-8 CT - 3033832



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 31.1 mm，位数: 4，颜色: 橙色

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

插拔式桥接件 - FBS 10-8 CT - 3033833



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 80.3 mm，位数: 10，颜色: 橙色

插拔式桥接件 - FBS 2-8 BU - 3032567



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 14.7 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 3-8 BU - 3032570



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 22.9 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 4-8 BU - 3032583



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 31.1 mm，位数: 4，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 5-8 BU - 3032596



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 39.3 mm，位数: 5，颜色: 蓝色

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

插拔式桥接件 - FBS 6-8 BU - 3032677



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 47.5 mm，位数: 6，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 10-8 BU - 3032606



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 80.3 mm，位数: 10，颜色: 蓝色

转换桥接件

变径 - RB UT 6-ST(2,5/4) - 3047264



变径，针距: 9.5 mm，长度: 33.4 mm，宽度: 14.5 mm，位数: 2，颜色: 红色

变径 - RB UT 6-(2,5/4) - 3047251



变径，针距: 9.5 mm，长度: 24.6 mm，宽度: 14.5 mm，位数: 2，颜色: 红色

变径 - RB 16-6 - 3047072



变径，针距: 12.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

隔板

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

附件

隔板 - ATP-UT - 3047167



隔板，长度: 50 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 48 mm，颜色: 灰色

补偿端板 - DP PS-8 - 3036741



补偿端板，长度: 22.4 mm，宽度: 8.2 mm，高度: 29 mm，位数: 1，颜色: 红色

短路插头

短路连接器 - FBSRH 2-8 - 3033802



短路连接器，针距: 8.2 mm，宽度: 14.7 mm，位数: 2，颜色: 红色

短路连接器 - FBSRH 3-8 - 3033803



短路连接器，针距: 8.2 mm，宽度: 22.9 mm，位数: 3，颜色: 红色

短路连接器 - FBSRH 4-8 - 3033804



短路连接器，针距: 8.2 mm，宽度: 31.1 mm，位数: 4，颜色: 红色