

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

BULGIN COMPONENTS PLC
Electrical & Electronic Components
Bypass Road
BARKING ESSEX
IG11 0AZ
United Kingdom

*ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product*

Geräteschalter
Switches for appliances
VS 0001 , VS 0002

*die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



*Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to*

DIN EN 61058-2-5 (VDE 0630 Teil 2-5):1995-04 EN 61058-2-5:1994

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Aktenzeichen: 8867-4401-0003 / 330E7 F34 / LL
File ref.:
Ausweis-Nr.: 137007
Licence No.:

Blatt 1
page

*Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages*
Offenbach, 2001-07-17

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /

Licence No.

137007

Blatt /

page

2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

BULGIN COMPONENTS PLC Electrical & Electronic Components

Bypass Road

BARKING ESSEX, IG11 0AZ, United Kingdom

Aktenzeichen / File ref.

8887-4401-0003 / 330E7 F34 / LL

Datum / Date

2001-07-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 137007.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 137007.

Jahresgebührn-Einheiten
Annual fee unitsGeräteschalter
Switches for appliances

10,00

Typ(en) / Type(s):

VS 0001

VS 0002

Bemessungsspannung
Rated voltage

125/250 VAC

Bemessungsstrom
Rated current

6,3 A

1,00

Schalterart
Pattern numberSpannungswahlschalter siehe Anlage 2,3
voltage selector see annex 2,3Anzahl der Schaltzyklen
Number of operating cycles

20

Bemessungs-
Umgebungstemperatur
Rated ambient temperature

20T85

Anbringungsart
Method of mountingZum Einbau in Geräte der Schutzklasse II
incorporated switch for class II appliancesSchalter der Kategorie
Switch categoryD (Glühdrahtfestigkeit 850°C)
D (glow-wire resistance 850°C)Kriechstromfestigkeit
Proof tracking index

PTI 250V

Schutzart
Degree of protection

IP 40

Ausführung
ClassificationLötanschluß
solder terminalFortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3