

## 信号倍增器 - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - 2864176

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



MCR 4端信号倍增器，用于模拟量信号的电气隔离和复制，螺钉接线，标准组态

### 产品描述


厚度为6.2mm的可配置4端隔离放大器MINI MCR-SL-UI-2I-...用于标准信号的电气隔离、转换、放大和滤波。  
 在输入侧，可以选择0...20mA、4...20mA、0...10V或1...5V标准模拟量信号，输出侧有两路电流输出，可独立设置为0...20mA-或4...20mA电气隔离（4端隔离）信号。  
 位于外壳侧面的DIP开关可用于输入和输出信号范围的组态。  
 电源（19.2VDC到30VDC）可由模块上的接线端子提供，也可由DIN导轨连接器提供。

### 优势

- ✓ 底部桥接供电（TBUS）
- ✓ 高度紧凑型隔离放大器用于标准模拟量信号的电气隔离，转换，放大，滤波和复制
- ✓ 可用DIP开关进行最多8个信号组合的组态
- ✓ 4端隔离
- ✓ 标准模拟量信号在两个电流输出上的复制



### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 017918 974800
GTIN	4017918974800
海关税则号	8504409999
Sales Key	CK1211

### 技术数据

#### 注意

使用限制	EMC：A类产品，参见下载区内的制造商声明
------	-----------------------

#### 尺寸

宽度	6.2 mm
----	--------

# 信号倍增器 - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - 2864176

## 技术数据

### 尺寸

高度	93.1 mm
深度	102.5 mm

### 环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
允许湿度 (运行)	10 % ... 95 % (无冷凝)
保护等级	IP20
抗噪音	EN 61000-6-2 受到干扰时, 那有可能是最小的偏差。

### 输入数据

输入数量	1
可配置 / 可编程	是, 未组态
电压输入信号	0 V ... 10 V (如对参数有任何不同的设置要求, 请在订货时标明)
	1 V ... 5 V
电流输入信号	0 mA ... 20 mA
	4 mA ... 20 mA
最大输入电压	30 V
最大输入电流	50 mA
输入电压的输入电阻	大约 100 kΩ
输入电流的输入电阻	大约 50 Ω

### 输出数据

输出数量	2
可配置 / 可编程	是, 未组态
电流输出信号	2x 0 mA ... 20 mA
	2x 4 mA ... 20 mA
最大输出电流	大约 22 mA
负载/输出负载电流输出	≤ 250 Ω (当20 mA时)
波动	< 20 mV <sub>SS</sub> (在250 Ω时)

### 电源

额定供电电压	24 V DC
电源电压范围	19.2 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器 (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, 订货号2869728) 可用来桥接电源。可以卡接到符合 EN60715标准的35 mm DIN导轨) 上)
最大电流耗量	< 30 mA (24VDC的有负载情况下)
功耗	< 600 mW

### 连接数据

连接方式	螺钉连接
剥线长度	12 mm
螺纹	M3
硬导线横截面	0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>

# 信号倍增器 - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - 2864176

## 技术数据

### 连接数据

柔性导线横截面	0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
可连接导向横截面 AWG	26 ... 12

### 概述

通道数目	2
最大传输误差	≤ 0.2 % (终值的)
典型传输误差	< 0.1 %
最大温度系数	< 0.01 %/K
温度系数, 典型值	< 0.004 %/K
截止频率 ( 3dB )	大约 35 Hz
保护电路	瞬态保护
电气隔离	符合EN 61010的基础隔离
过电压等级	II
污染等级	2
额定绝缘电压	50 V AC/DC
测试电压, 输入 / 输出 / 电源	1.5 kV (50Hz, 1min)
电磁兼容性	符合EMC条例
发射干扰	EN 61000-6-4
抗噪音	EN 61000-6-2 受到干扰时, 那有可能是最小的偏差。
颜色	绿色
外壳材料	PBT
安装位置	任意
组装说明	T型连接器为模块进行桥接供电。可以卡接到符合EN 60715标准的35 mmDIN导轨上。
符合性	符合 CE 标准
ATEX	# II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, 美国 / 加拿大	UL 508认证
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
GL	GL EMC 2 D
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

### EMC 数据

名称	电磁RF场
标准/规程	EN 61000-4-3
测量范围最终值的典型偏差	5 %
名称	快速瞬变 ( 脉冲串 )
标准/规程	EN 61000-4-4
测量范围最终值的典型偏差	5 %
名称	传导干扰
标准/规程	EN 61000-4-6

# 信号倍增器 - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - 2864176

## 技术数据

### EMC 数据

测量范围最终值的典型偏差	5 %
--------------	-----

### 标准和规范

电磁兼容性	符合EMC条例
发射干扰	EN 61000-6-4
连接符合标准	CUL
标准/规程	EN 61000-4-2
名称	电磁RF场
标准/规程	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
名称	传导干扰
标准/规程	EN 61000-4-6
电气隔离	符合EN 61010的基础隔离
符合性	符合 CE 标准
ATEX	# II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL , 美国 / 加拿大	UL 508认证
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
GL	GL EMC 2 D
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

## 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210120
eCl@ss 4.1	27210120
eCl@ss 5.0	27210120
eCl@ss 5.1	27210100
eCl@ss 6.0	27210100
eCl@ss 7.0	27210120
eCl@ss 8.0	27210120
eCl@ss 9.0	27210120

### ETIM

ETIM 4.0	EC002653
ETIM 5.0	EC002653

# 信号倍增器 - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - 2864176

## 分类

### ETIM

ETIM 6.0	EC002653
ETIM 7.0	EC002653

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121008

## 认证

### 认证

#### 认证

GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

#### 防爆认证

ATEX / UL Listed / cUL Listed / EAC Ex / cULus Listed

### 认证详情

GL		<a href="https://approvalfinder.dnvgl.com/">https://approvalfinder.dnvgl.com/</a>	24917-05 HH
----	--	---	-------------

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
----------------	--	---	---------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

## 附件

### 附件

## 信号倍增器 - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - 2864176

### 附件

#### 标识材料

透明盖板 - MINI MCR DKL - 2308111



MINI MCR模块折叠式透明盖，可选择使用插入式标记条以及6.2mm的扁平快速标记条进行标识

---

标识 - MINI MCR-DKL-LABEL - 2810272



MINI MCR模块通过MINI MCR-DKL进行标识

### 电源

电源 - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983



初级开关MINI POWER电源，用于DIN导轨安装，输入：单相，输出：24 V DC/1,5 A

---

电源 - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653



初级开关MINI POWER电源，用于DIN导轨安装，输入：单相，输出：24 V DC/1,5 A，可在潜在爆炸区域使用

### 电源模块

电源端子 - MINI MCR-SL-PTB - 2864134



MCR电源模块通过T型连接器为多个MINI Analog模块供电，带螺钉连接，电流损耗最高达2 A

## 信号倍增器 - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - 2864176

### 附件

电源端子 - MINI MCR-SL-PTB-SP - 2864147



MCR馈电模块可通过DIN导轨连接器为多个MINI Analog模块供电，采用回拉式弹簧连接，最大电流损耗达2 A。备用部件：2902067 MINI MCR-2-PTB-PT。

---

### DIN 导轨连接器

DIN导轨总线连接器 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728



用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。TBUS外壳通用。镀金触点，5位