



## HelaTape Wrap – Korrosionsschutz

### HelaTape Wrap 25 – PVC Korrosionsschutzband

#### Hauptmerkmale

- Mit Spezialkleber beschichtetes Korrosionsschutzband
- Einfach und faltenfrei zu verarbeiten
- Hoher Schutz vor elektrischen, mechanischen und chemischen Umwelteinflüssen
- Beständig gegen Korrosion, UV-Strahlung, Salzwasser, Öl, Chemikalien, Pilz- und Bakterienbefall
- Schützt frei- und erdverlegte Rohre und Masten



HelaTape Wrap 25 schützt sowohl frei- als auch erdverlegte Rohre und Masten.

<b>MATERIAL</b>	Polyvinylchlorid (PVC)
<b>Durchschlagfestigkeit</b>	40 kV/mm
<b>Haftung auf Stahl</b>	2,4 N/10 mm
<b>Haftung auf Trägermaterial</b>	2,0 N/10 mm
<b>Reißdehnung</b>	250 %
<b>Reißfestigkeit</b>	48 N/10 mm
<b>Betriebstemperatur</b>	+105 °C



TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HTAPE-WRAP25-25x30	0,25	25,0	30,0 m	Schwarz (BK)	710-00800
HTAPE-WRAP25-38x30	0,25	38,0	30,0 m	Schwarz (BK)	710-00801
HTAPE-WRAP25-50x30	0,25	50,0	30,0 m	Schwarz (BK)	710-00802
HTAPE-WRAP25-100x30	0,25	100,0	30,0 m	Schwarz (BK)	710-00803

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.