

*a Dichtung
gasket
joint d'étanchéité

*b Schirmung
shielding
blindage

0360

Kupplungs-Leergehäuse nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68, mit Schraubverschluss, für die Aufnahme von Crimpkontakten, 360° geschirmt


1. Temperaturbereich	-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PA GF, V0 nach UL 94
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Rändelschraube	CuZn, vernickelt
Dichtung	NBR
3. Mechanische Daten¹	
Passender Kontakt	0364, 0364 V109
Steckzyklen 0360/0364 ⁴	≥ 500
Steckzyklen 0360/0364 V109 ⁴	≥ 1000
Kontaktierung mit Schutzart ²	Steckern 031..., 033..., 0365
Kabeldurchmesser	IP 68
Weiteres siehe Tabelle und 0364	4-8 mm
4. Elektrische Daten¹	
Verschmutzungsgrad ³	2
Isolierstoffgruppe ³	II (CTI 550)
Überspannungskategorie ³	I
Schirmdämpfung	siehe Diagramm auf Seite 3.64
Weiteres siehe Tabelle	

¹ weitere Angaben siehe 0364

² nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und Hersteller

³ nach VDE 0110/IEC 60664


⁴ gemessen mit einem passenden Gegenstück




Polbilder, von der Crimpseite gesehen, teilweise noch in Vorbereitung

Pin configurations, crimp side view, several types still under preparation


Schémas de raccordement, vus du côté de sertissage, plusieurs types encore en préparation




0360 03




0360 04




0360 05




0360 05-1




0360 06




0360 06-1




0360 07



0360 07-1



0360 08



0360 08-1

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9 et spécification AISG, IP 68

0360	
Empty socket housing according to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68, with threaded joint, for reception of crimp contacts, shielded at 360°	
1. Temperature range	-40 °C/+85 °C
2. Materials	
Insulating body	PA GF, V0 according to UL 94
Housing	CuZn, nickeled
Knurled screw	CuZn, nickeled
Gasket	NBR
3. Mechanical data¹	
Suitable contact	0364, 0364 V109
Mating cycles 0360/0364 ⁴	≥ 500
Mating cycles 0360/0364 V109 ⁴	≥ 1000
Mating with	plugs 031..., 033..., 0365
Protection ²	IP 68
Cable diameter	4–8 mm
For further information see table and 0364	
4. Electrical data¹	
Pollution degree ³	2
Material group ³	II (CTI 550)
Overvoltage category ³	I
Attenuation	see graph on page 3.64
For further information see table	
¹ further data see 0364	
² according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counter part, IP X8 requirements under agreement between user and manufacturer	
³ according to VDE 0110/IEC 60664	
⁴ measured with a proper counterpart	

0360	
Boîtier de connecteur femelle vide suivant CEI 60130-9 et spécification AISG, IP 68, avec verrouillage à vis, pour réception de contacts à sertir, blindé à 360°	
1. Température d'utilisation	-40 °C/+85 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PA GF, V0 suivant UL 94
Boîtier	CuZn, nickelé
Vis moletée	CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	NBR
3. Caractéristiques mécaniques¹	
Contact assorti	0364, 0364 V109
Nombre de manœuvres 0360/0364 ⁴	≥ 500
Nombre de manœuvres 0360/0364 V109 ⁴	≥ 1000
Raccordement avec	connecteurs mâles 031..., 033..., 0365
Protection ²	IP 68
Diamètre de câble	4–8 mm
Pour plus de détails, voir tableau et 0364	
4. Caractéristiques électriques¹	
Degré de pollution ³	2
Groupe de matériau ³	II (CTI 550)
Catégorie de surtension ³	I
Atténuation	voir graphique à la page 3.64
Pour plus de détails, voir tableau	
¹ autres caractéristiques voir 0364	
² suivant DIN EN 60529, uniquement à l'état verrouillé avec un propre pendant, exigences IP X8 après entente entre utilisateur et fabricant	
³ suivant VDE 0110/CEI 60664	
⁴ mesuré avec un propre pendant	

Typen teilweise noch in Vorbereitung
Several types still under preparation
Plusieurs types encore en préparation

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	Steckkraft ⁴ Insertion force ⁴ Force d'insertion ⁴	Ziehkraft ⁴ Withdrawal force ⁴ Force de séparation ⁴	Bemessungsstrom Rated current (T _u 60 °C) ³ Courant assigné (T _u 60 °C) ³	Bemessungsspannung ³ Rated voltage ³ Tension assignée ³	Prüfspannung Test voltage Tension d'essai	Kriechstrecke ³ Creepage distance ³ Distance d'isolement ³	Luftstrecke ³ Clearage ³ Ligne de fuite ³	Isolationwiderstand Insulation resistance Résistance d'isolement
			N	N	A	V AC	kV	mm	mm	Ω
0360 03	3				5	320	1,5	2,5	2,5	³ 10 ¹²
0360 04	4				5	320	1,5	2,5	2,5	³ 10 ¹²
0360 05	5				5	250	0,5	2,0	2,0	³ 10 ¹²
0360 05-1	5				5	320	1,2	2,5	2,5	³ 10 ¹²
0360 06	6				5	320	1,2	2,5	2,5	³ 10 ¹²
0360 06-1	6	50			5	250	0,5	2,0	2,0	≥ 10¹²
0360 07	7				5	320	1,2	2,5	2,5	≥ 10 ¹²
0360 07-1	7				5	250	0,5	2,0	2,0	≥ 10 ¹²
0360 08	8				5	250	0,5	2,0	2,0	≥ 10 ¹²
0360 08-1	8	50	≤ 50	≥ 35	5	250	0,5	2,0	2,0	≥ 10¹²

Verpackung: Einzelteile lose, sortiert in Kunststoffbeuteln, im Karton
Packaging: individual parts in bulk, sorted in plastic bags, in a cardboard box
Emballage: pièces détachées en vrac, assorties dans sachets en plastique, dans un carton

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility (EMC)
Compatibilité électromagnétique

Steckverbinder-Kombinationen
connector combinations
combinaisons des connecteurs
0322, 0322-1, 0360, 0332,
0332-1, 0365

Schirmdämpfung nach VG 95214-12
(Triaxialmethode KS 12 B)

Attenuation acc. to VG 95214-12
(triaxial method KS 12 B)

Atténuation suivant VG 95214-12
(méthode triaxiale KS 12 B)

