



### 主要信息

产品系列	TeSys
产品名称	D
产品类型	接触器
产品短名	LC1D
接触器应用领域	应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于接通分断正常启动的鼠笼电机
使用类别	AC-1 AC-3 AC-4
极数	3P
主触点类型	3 NO
额定工作电流 [Ie]	32 A (AC-1, Ue ≤ 440 V, θ ≤ 60 °C) 18 A (AC-3, Ue ≤ 440 V, θ ≤ 60 °C)
控制回路电压	48 V, DC
辅助触点类型	1 NO + 1 NC

### 补充信息

额定工作电压 [Ue]	电源回路 : ≤ 690 V 电源回路 : ≤ 225 V
电动机功率 (kW)	10 kW (500 V) AC-3 4 kW (220/240 V) AC-3 7.5 kW (380/400 V) AC-3 9 kW (415/440 V) AC-3 10 kW (660/690 V) AC-3 4 kW (400 V) AC-4
电气寿命	1 kA <sup>2</sup> .s (AC-1) 1.6 kA <sup>2</sup> .s (AC-3) 3 kA <sup>2</sup> .s (AC-3)
机械寿命	30 百万次
最大操作频率	3600 次/小时 (环境温度 ≤ 60 °C)
动作时间	闭合 : 55 ms 分断 : 20 ms

控制电压限额	运行 : 0.7...1.25 U <sub>c</sub> 释放 : 0.1...0.25 U <sub>c</sub>
约定发热电流 [I <sub>th</sub> ]	信号回路 : 10 A (θ ≤ 60 °C) 电源回路 : 32 A ( θ ≤ 60 °C)
平均阻抗	2.5 mΩ (I <sub>th</sub> 50 Hz)
额定短时耐受电流 [I <sub>cw</sub> ]	信号回路: 100 A, 持续时间: 1 s 信号回路: 120 A, 持续时间: 500 ms 信号回路: 140 A, 持续时间: 100 ms 电源回路: 145 A, 持续时间: 10 s (≤ 40 °C) 电源回路: 84 A, 持续时间: 1 分钟 (≤ 40 °C) 电源回路: 40 A, 持续时间: 10 分钟 (≤ 40 °C) 电源回路: 240 A, 持续时间: 1 s (≤ 40 °C)
与继电器配合使用的熔丝	信号回路 : gG 10 A, 符合 IEC 60947-5-1 电源回路 : gG 50 A, 1 型, U ≤ 690 V 电源回路 : gG 35 A, 2 型, U ≤ 690 V
过电压类别	III
额定绝缘电压 [U <sub>i</sub> ]	电源回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-4-1 信号回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-1
浪涌抑制模块	内置双向峰值限流二极管
辅助触点类型	机械连接 : 1 NO + 1 NC, (符合 IEC 60947-5-1) 与主触头状态成镜像 : 1 NC, (符合 IEC 60947-4-1)
信号回路频率	25...400 Hz
最小开关电流 [I <sub>min</sub> ]	信号回路 : 5 mA
不重迭时间	失电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间) 得电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间)
绝缘电阻	> 10 MΩ (信号回路)
安装方式	底板安装 导轨安装
接线能力	控制回路 : 螺栓紧固, 1 电缆 1...4 mm <sup>2</sup> , 软线, 不带箍线端子。 控制回路 : 螺栓紧固, 2 电缆 1...4 mm <sup>2</sup> , 软线, 不带箍线端子。 控制回路 : 螺栓紧固, 1 电缆 1...4 mm <sup>2</sup> , 软线, 带箍线端子。 控制回路 : 螺栓紧固, 2 电缆 1...2.5 mm <sup>2</sup> , 软线, 带箍线端子。 控制回路 : 螺栓紧固, 1 电缆 1...4 mm <sup>2</sup> , 硬线, 不带箍线端子。 控制回路 : 螺栓紧固, 2 电缆 1...4 mm <sup>2</sup> , 硬线, 不带箍线端子。 电源回路 : 螺栓紧固, 1 电缆 1.5...6 mm <sup>2</sup> 接线片外径 Ø: 8 mm, 硬线, 不带箍线端子。 电源回路 : 螺栓紧固, 2 电缆 1.5...6 mm <sup>2</sup> 接线片外径 Ø: 8 mm, 硬线, 不带箍线端子。 电源回路 : 螺栓紧固, 1 电缆 1.5...6 mm <sup>2</sup> 接线片外径 Ø: 8 mm, 软线, 不带箍线端子。 电源回路 : 螺栓紧固, 2 电缆 1.5...6 mm <sup>2</sup> 接线片外径 Ø: 8 mm, 软线, 不带箍线端子。 电源回路 : 螺栓紧固, 1 电缆 1...6 mm <sup>2</sup> 接线片外径 Ø: 8 mm, 软线, 带箍线端子。 电源回路 : 螺栓紧固, 2 电缆 1...4 mm <sup>2</sup> 接线片外径 Ø: 8 mm, 软线, 带箍线端子。
紧固扭矩	电源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝) 电源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝) 电源回路 : 1.7 N.m (Ø 6 平口) 电源回路 : 1.7 N.m (Ø 6 平口) 控制回路 : 1.7 N.m (Ø 6 平口) 控制回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝)
高度	77 mm
宽度	45 mm
深度	95 mm
控制回路特性	DC 标准
额定冲击耐受电压 [U <sub>imp</sub> ]	6 kV (符合 IEC 60947)
防护盖	无
时间常量	28 ms
浪涌功率 (W)	5.4 W 在...上 20 °C
吸持功耗 (W)	5.4 W 在...上 20 °C
产品重量	0.33 kg
接触器兼容特性	M4
型号	LC1D

## 环境

符合标准	IEC 60947-4-1 GB 14048.4
------	-----------------------------

产品认证	CCC
污染等级	3
防护措施	TH (符合 IEC 60068-2-30)
IP 保护等级	IP2x 前面板 主回路适用 符合 IEC 60529 IP2x 前面板 线圈回路适用 符合 IEC 60529
运行温度	-5...60 °C
贮存环境温度	-60...80 °C
周围空气温度	-40...70 °C ( U <sub>c</sub> 下允许 )
工作海拔	3000 m ( 无 )
耐火及耐异常高温能力	850 °C (符合 IEC 60695-2-11)
抗冲击、震动性能	抗震性能 ( 触头打开 ) : 2 gn (5...300 Hz) 抗震性能 ( 触头闭合状态 ) : 4 gn (5...300 Hz) 抗冲击性能 (触头打开): 10 gn 11 ms 抗冲击性能 ( 触头闭合状态 ) : 15 gn 11 ms
质量标识	CE 声明

### 可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规 ( 日期代码 : YYWW )	符合 - 自从 2008年第47周 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	无需专门的回收处理