

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡




图为10位穿墙式连接器

优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 允许连接两条绞线



关键商业数据

包装单位	50 STK
GTIN	 4 017918 366247
GTIN	4017918366247
海关税则号	8536909000
Sales Key	AAFAA

技术数据

尺寸

长度 [l]	18.3 mm
宽度 [w]	40.64 mm
高度 [h]	15 mm
间距	5.08 mm
尺寸a	35.56 mm

概述

产品范围	MSTB 2,5/...-ST
位数	8
连接方式	带压片的螺钉连接
绝缘材料组	I

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

技术数据

概述

额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电涌电压(II/2)	4 kV
额定电压(III/3)	250 V
额定电压(III/2)	320 V
额定电压(II/2)	630 V
连接符合标准	EN-VDE
额定电流 I_N	12 A
额定横截面	2.5 mm ²
最大负载电流	12 A (带有2.5 mm ² 导线接线容量)
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
塞规	A3
剥线长度	7 mm
螺纹	M3
最小紧固扭矩	0.5 Nm
最大紧固扭矩	0.6 Nm

连接数据

刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	2.5 mm ²
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	2.5 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	2.5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0.25 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	2.5 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	12
具有相同横截面的2根实心导线, 最小	0.2 mm ²
具有相同横截面的2根实心线, 最大	1 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最小柔性导线	0.2 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最大柔性导线	1.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最小	0.25 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最大	1 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最大	1.5 mm ²
最小AWG, 符合UL/CUL	30
最大AWG, 符合UL/CUL	12

标准和规范

连接符合标准	EN-VDE
--------	--------

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

技术数据

标准和规范


	CSA
阻燃等级, 符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”


产品图

图表




型号: MSTB 2,5/...-ST-5,08, 带CC 2,5/...-G-5,08 P26THR

图表




型号: MSTB 2,5/...-ST-5,08, 带CCV 2,5/...-G-5,08 P26THR

图表




型号: Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08带CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

图表




型号: MSTB 2,5/...-ST-5,08, 带MDSTB 2,5/...-G-5,08

图表



型号: MSTB 2,5/...-ST-5,08, 带MDSTBA 2,5/...-G-5,08


图表



型号: MSTB 2,5/...-ST-5,08, 带MDSTBW 2,5/...-G-5,08


印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MDSTBV 2,5/...-G-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MVSTBU 2,5/...-GB-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MSTB 2,5/...-G-5,08

图表




型号：MSTBP 2,5/...-ST-5,08，带MDSTBVA 2,5/...-G-5,08

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST(-5,08)，和EMSTBVA 2,5/...-G(-5,08)配套

图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MSTBW 2,5/...-G-5,08

图表



型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MSTBVA 2,5/...-G-5,08


图表




型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MSTBV 2,5/...-G-5,08

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

图表



图表



型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MDSTB 2,5/...-G1-5,08

型号：MSTB 2,5/...-ST-5,08，带MDSTBV 2,5/...-G1-5,08

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

认证

认证

认证

CSA / IECCEB CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

认证

防爆认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	LR13631-2585950
	D	B	
额定电压 UN	300 V	300 V	
额定电流 IN	10 A	15 A	
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58978-B1B2
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	12 A		
mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	12 A		
mm ² /AWG/kcmil	0.2-2.5		

EAC		B.01742	
-----	--	---------	--

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	D	B	
额定电压 UN	150 V	300 V	
额定电流 IN	15 A	15 A	
mm ² /AWG/kcmil	30-12	30-12	

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

附件

附件

已标记的端子标识

标记卡 - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



标记卡，卡，白色，标识，水平:连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... (99)100，安装方式:背胶固定，适用的模块宽度：5.08 mm，标识区域大小: 5,08 x 3,8 mm

桥接件

插拔式桥接件 - EBP 2- 5 - 1733169



插拔式桥接件，绝缘，用于插拔式连接器，针距5.0或5.08 mm，位数：2

插拔式桥接件 - EBP 3- 5 - 1733172



插拔式桥接件，绝缘，用于插拔式连接器，针距5.0或5.08 mm，位数：3

插拔式桥接件 - EBP 4- 5 - 1733185



插拔式桥接件，绝缘，用于插拔式连接器，针距5.0或5.08 mm，位数：4

插拔式桥接件 - EBP 5- 5 - 1733198



插拔式桥接件，绝缘，用于插拔式连接器，针距5.0或5.08 mm，位数：5

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

附件

插拔式桥接件 - EBP 6- 5 - 1733208

插拔式桥接件，绝缘，用于插拔式连接器，针距5.0或5.08 mm，位数：6



电缆外壳

电缆插头外壳 - KGG-MSTB 2,5/ 8 - 1803921



电缆插头外壳，针距: 0 mm，位数: 8，尺寸a: 40 mm，颜色: 绿色

电缆插头外壳 - KGS-MSTB 2,5/ 8 - 1783779



电缆插头外壳，针距: 0 mm，位数: 8，尺寸a: 40 mm，颜色: 绿色

编码元件

编码条 - CP-MSTB - 1734634

防插错编码条，插在插头或反向插座的插槽中，红色绝缘材料



螺丝刀工具

螺丝刀 - SZS 0,6X3,5 - 1205053



操作工具，适用于ST端子，绝缘，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

其他产品

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

附件

双层接线端子 - UKK 3-MSTB-5,08-PE - 1876615



双层接线端子，标称工作电压: 1000 V，标称工作电流: 250 A，接线方式: 螺钉连接，连接量: 4，位数: 1，横截面: 0.2 mm² - 4 mm²，AWG: 24 - 12，宽度: 5.08 mm，颜色: 黄绿相间，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32

直通式接线端子 - ZFKK 1,5-MSTBV-5,08 - 1873016



直通式接线端子，接线方式: 回拉式弹簧连接，插头，横截面: 0.2 mm² - 2.5 mm²，AWG: 24 - 16，宽度: 5.08 mm，颜色: 灰色，安装: NS 35/7,5，NS 35/15

穿墙式插座 - MSTBVK 2,5/ 8-G-5,08 - 1788787



DIN导轨连接器，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 安装导轨

插拔式连接器 - UMSTBVK 2,5/ 8-G-5,08 - 1788172



DIN导轨连接器，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 安装导轨

印刷电路板连接器 - MVSTBU 2,5/ 8-GB-5,08 - 1788596



直接插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 直接安装

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

附件

双层接线端子 - UKK 3-MSTBVH-5,08 - 2770846



双层接线端子，标称工作电压: 250 V，标称工作电流: 12 A，接线方式: 螺钉连接，连接量: 4，位数: 1，横截面: 0.2 mm² - 4 mm²，AWG: 24 - 12，宽度: 5.08 mm，颜色: 灰色，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32

直通式接线端子 - UK 3-MVSTB-5,08 - 3002076



直通式接线端子，标称工作电压: 250 V，标称工作电流: 12 A，接线方式: 螺钉连接，连接量: 2，位数: 1，横截面: 0.2 mm² - 4 mm²，AWG: 24 - 12，宽度: 5.1 mm，颜色: 灰色，安装方式: NS 32，NS 35/15，NS 35/7,5

双层接线端子 - UKK 3-MSTB-5,08 - 2770888



双层模块接线端子，带COMBICON插拔区域，额定电流: 12 A，额定电压: 250 V，导线横截面: 0.2 mm² - 4 mm²，AWG: 24 - 12，安装类型: NS 35/7.5、NS 35/15、NS 32、针距: 5.08 mm，宽度: 5.08，颜色: 灰色

直通式接线端子 - UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - 3002102



直通式接线端子，标称工作电压: 250 V，标称工作电流: 12 A，接线方式: 螺钉连接，连接量: 2，位数: 1，横截面: 0.2 mm² - 4 mm²，AWG: 24 - 12，宽度: 5.08 mm，颜色: 灰色，安装方式: NS 32，NS 35/15，NS 35/7,5

直通式接线端子 - UK 3-MSTB-5,08 - 3002034



直通式接线端子，标称工作电压: 250 V，标称工作电流: 12 A，接线方式: 插头，连接量: 3，位数: 1，横截面: 0.2 mm² - 4 mm²，AWG: 24 - 12，宽度: 5.08 mm，颜色: 灰色，安装方式: NS 32，NS 35/15，NS 35/7,5

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

附件

直通式接线端子 - UK 3D-MSTBV-5,08 - 3002131



直通式接线端子，标称工作电压: 250 V，标称工作电流: 24 A，接线方式: 螺钉连接，连接量: 3，位数: 1，横截面: 0.2 mm² - 4 mm²，AWG: 24 - 12，宽度: 5.08 mm，颜色: 灰色，安装方式: NS 32，NS 35/15，NS 35/7,5

穿墙式插座 - MDSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 - 1845390



印刷电路板壳体，标称工作电流: 10 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，该产品可组成不同位数的连接器！与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW（或FKCVW）和MVSTBR插头（或FKCVR）。不可与TMSTBP插头一起使用！

穿墙式插座 - MDSTBA 2,5/ 8-G-5,08 - 1842128



印刷电路板壳体，标称工作电流: 10 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，该产品可组成不同位数的连接器！与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW（或FKCVW）和MVSTBR插头（或FKCVR）。不可与TMSTBP插头一起使用！

穿墙式插座 - EMSTBA 2,5/ 8-G-5,08 - 1880368



印刷电路板壳体，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 压接技术

穿墙式插座 - EMSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 - 1859577



印刷电路板壳体，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 压接技术

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

附件

印刷电路板连接器 - FKIC 2,5/ 8-ST-5,08 - 1873414



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

穿墙式插座 - MSTBA 2,5/ 8-G-5,08-LA - 1771008



印刷线路板壳体，位数: 8，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色

印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 - 1757307



印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊

穿墙式插座 - MSTB 2,5/ 8-G-5,08-LA - 1770779



印刷线路板壳体，位数: 8，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色

穿墙式插座 - MDSTBV 2,5/ 8-G1-5,08 - 1762567



印刷线路板壳体，标称工作电流: 10 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW (或FKCVW) 和MVSTBR插头 (或FKCVR)。不可与TMSTBP插头一起使用！

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1758393

附件

穿墙式插座 - MDSTB 2,5/ 8-G1-5,08 - 1762431



印刷电路板壳体，标称工作电流: 10 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊，与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时，必须同时使用MVSTBW (或FKCVW) 和MVSTBR插头 (或FKCVR)。不可与TMSTBP插头一起使用！

穿墙式插座 - SMSTBA 2,5/ 8-G-5,08 - 1767436



印刷电路板壳体，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊

印刷电路板连接器 - SMSTB 2,5/ 8-G-5,08 - 1769528



印刷电路板壳体，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊

印刷电路板连接器 - ICC 2,5/ 8-STZ-5,08 - 1823901



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，位数: 8，针距: 5.08 mm，接线方式: 压接，颜色: 绿色，对应压接点的电流[A]和接线容量[mm²]数据: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577); 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593)。BA = Bandkontakte