

## D-SUB插芯 - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid  
(<http://download.phoenixcontact.com>)

D-SUB插芯，外壳尺寸1，带15个信号插针，针式插针，带焊杯，直头，固定孔直径3mm，与面板安装支架VS-09-...配套



RoHS

### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 10 STK                                                                                                  |
| 最小订货量     | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN      | <br>4 046356 029056 |
| GTIN      | 4046356029056                                                                                           |
| 海关税则号     | 8536909000                                                                                              |
| Sales Key | ABNADA                                                                                                  |

### 技术数据

#### 机械特性

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 位数          | 15                   |
| 连接图表        | D-SUB 9              |
| 插 / 拔周期     | ≥ 50                 |
| 连接方式        | 浸焊                   |
| 导线横截面       | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 可连接导线横截面AWG | 22                   |
| 每个信号接点的插入力  | ≤ 3.40 N             |
| 安装类型        | 孔                    |
| 类型          | 09                   |
| 外壳尺寸        | 1                    |

#### 环境条件

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 环境温度 (运行) | -55 °C ... 105 °C |
|-----------|-------------------|

#### 材料数据

|              |    |
|--------------|----|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 |
|--------------|----|

# D-SUB插芯 - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111

## 技术数据

### 材料数据

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 接触件载体材料 | 玻纤增强热塑性塑料，UL 94 V0 |
| 接触件材料   | 铜合金                |
| 材料接触表面  | Au/Sn              |

### 电气特性

|             |              |
|-------------|--------------|
| 位数          | 15           |
| 额定电流        | 3 A (20 °C时) |
| 过电压等级       | III          |
| 污染等级        | 2            |
| 额定电压(III/3) | 60 V         |
| 测试电压        | 1000 V       |


### 标准和规范

|              |    |
|--------------|----|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 |
|--------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| China RoHS | 环保使用期限 = 50                 |
|            | 更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明” |

## 产品图



D-SUB插芯

## 分类

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 | 27440302 |

# D-SUB插芯 - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111

## 分类

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 8.0 | 27440302 |
| eCl@ss 9.0 | 27440205 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000438 |
| ETIM 3.0 | EC000438 |
| ETIM 4.0 | EC000438 |
| ETIM 5.0 | EC001132 |
| ETIM 6.0 | EC000438 |

UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211923 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121522 |
| UNSPSC 11     | 39121522 |
| UNSPSC 12.01  | 39121522 |
| UNSPSC 13.2   | 39121522 |

## 认证

认证

认证

EAC

防爆认证

## 认证详情

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## 附件

附件

插头外壳

## D-SUB插芯 - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111

### 附件

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - 1419722



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: 锌模铸，电缆出口: 直头，外壳尺寸: 1，颜色: 裸金属

---

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GZNI-S/DSFL9 - 1419746



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: 锌模铸，电缆出口: 直头，外壳尺寸: 1，颜色: 裸金属，扣合锁定

---

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - 1419723



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: 锌模铸，电缆出口: 弯头，外壳尺寸: 1，颜色: 裸金属

---

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 - 1419754



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: 锌模铸，电缆出口: 弯头，外壳尺寸: 1，颜色: 裸金属，扣合锁定

---

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - 1419705



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: ABS，金属镀层，电缆出口: 直头，外壳尺寸: 1，颜色: 裸金属

## D-SUB插芯 - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111

### 附件

D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GPME-S/DSFL9 - 1419729



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: ABS，金属镀层，电缆出口: 直头，外壳尺寸: 1，颜色: 裸金属，扣合锁定

---

D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - 1419706



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: ABS，金属镀层，电缆出口: 弯头，外壳尺寸: 1，颜色: 裸金属