


U.I. Lapp GmbH	PRODUCT INFORMATION	
	SKINTOP® ST-M	2013/12/02

高度耐油，可靠性更高
永久防震
夹紧范围广
最佳应力缓释
可装配 各种附件（如多孔密封圈）



优异的耐化学性能



大夹紧范围



最大抗振保护



装配时间



最佳应力缓释



耐温



有各种认证

Info

带有IP69 K认证！经验证，能承受最严苛的工业设备清洗过程，例如使用高压清洁剂和热水

应用范围

用于电缆和电线必须安全插入罩壳的任何场合
机械和设备制造
光伏
自动化技术
海上平台,船用设备


电缆结构

公制连接螺纹符合EN 50262标准

技术认证

UL文件编号E79903

Product Management	Document: LAPP_PRO976CN.pdf	1 / 5
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	PRODUCT INFORMATION	
	SKINTOP® ST-M	2013/12/02

注意

合适的配件请见 SKINTOP® 公制附件
应使用 SKINDICHT® GMP-GL-M 埋头螺母
SKINTOP® ST M ISO 带有超长连接螺纹
SKINTOP® ST M ISO 带特长连接螺纹，详见附表，无 DNV 认证

Remark

照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节

Technical Data

注意:	安装尺寸和紧固扭矩详见附表 T21
发货颜色:	RAL 7001 银灰色 RAL 7035 浅灰色 RAL 9005 黑色 / 防紫外线
材料:	套体：聚酰胺 垫圈：CR
测试:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
防护等级:	IP 68 - 5 bar IP 69 K
温度范围:	固定安装：-40°C 至 +100°C 移动安装：-20°C 至 +100°C

Product Management	Document: LAPP_PRO976CN.pdf	2 / 5
--------------------	-----------------------------	-------

SKINTOP® ST-M

2013/12/02


Part number	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	SW mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm	个数 / 包装单位
SKINTOP® ST-M 银灰色						
53111000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111010	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111020	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111030	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111040	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111050	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111060	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111070	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST-M 黑色						
53111200	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111210	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111220	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111230	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111240	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111250	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111260	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111270	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST-M 浅灰色						
53111400	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111410	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111420	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111430	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111440	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111450	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111460	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111470	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST M ISO 银灰色 (带公制长连接螺纹)						




SKINTOP® ST-M

2013/12/02

Part number	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	SW mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm	个数 / 包装单位
53017010	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40.0	12.0	100
53017030	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13.0	100
53017040	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13.0	50
SKINTOP® ST M ISO 黑色 (带公制长连接螺纹)						
53010000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	36,7	15.0	100
53017210	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40.0	12.0	100
53017230	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13.0	100
53017240	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13.0	50

U.I. Lapp GmbH	PRODUCT INFORMATION	
	SKINTOP® ST-M	2013/12/02



Product Management	Document: LAPP_PRO976CN.pdf	5 / 5
--------------------	-----------------------------	-------