

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques jugées utiles.



RADIAL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE

BNC F - N F

TITLE

BNC F - N F

R 191_422

Série ADAPTATEUR

NORMALISATION

IEC :
CECC :

SPECIFICATIONS

MIL :

CABLES

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 ohms : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : 0 à 4 GHz : Freq. range
R.O.S. : / : V.S.W.R.
Tension tenue : 1500 V.eff : Proof. voltage

PROPERTIES

Catégorie climatique : - 65°/+165° : Climatic range
Tenue :
cont. cent. :
☐ Axiale avant
☒ Axiale 2 sens
☐ Rotation
☐ Immobil. totale
In. cont. motion

CONSTRUCTION

Revêtement c. masse : Nickel
Revêtement corps : Nickel
Revêt. cont. cent. : Argent

Masse plating : Nickel
Body plating : Nickel
Inner contact : Silver


Partie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : Cuprobérylium

metallic parts : Brass
metallic resilient parts : Beryllium copper

Isolant : PTFE
Joint : SILICONE

Insulator : PTFE
Gasket : SILICON

Perçage panneau



Dimensions en mm

DOSSIER
D'ETUDE

Dessiné

Vérifié

I.P.

MODIFICATIONS

NOM

Perrin. Y

DATE

19.05.83

VISA

P.Y.

1 / 1