










Lochbild
Board drillings

alle Löcher
all holes



Reihe
row



Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,025$ mm
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm
drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,025$ mm
through hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm

*) Löcher nicht metallisiert
Non-metallized drillings

17 21 110 4101	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
17 21 110 2101	2	Au über/over Ni
17 21 110 1101	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances siehe / see IEC 61076-4-101	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste, Typ A, 110 pol. har-bus HM female connector, type A, 110 pol.
			Detail.	30.10.97	Hm		
26047	18.05.99	Hm	Insp.	30.10.97	Ko		
25017	18.09.98	Hm	Stand.				
24594	06.08.98	Hm	HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP			TB 17 21 110 x101	Blatt/ page
22833							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	