

Elektronik-Kombihammer KHE 26 Contact

Artikelnummer: 6.00244.00

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS Plus-Einsteckende oder zylindrischem Schaft (ohne Schlag)
- Schlagstopp
- Drehstopp
- Metabo "Contact"-Technologie
- Rechts-Linkslauf
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Metabo "Quick"-Bohrfutterwechsel
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Pneumatischer Hochleistungs-Schlagmechanismus
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für ermüdungsarmes Arbeiten
- Handgriff mit Gummibeschichtung
- Gummierter Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Abschaltkohlebürsten
- Kohleverschleißanzeige



Vergleichbare Gerätekenwerte:

Drehmoment	16Nm
Bohrdurchmesser in	
- Beton mit Hammerbohrern	26mm
- Mauerwerk mit Bohrkronen	65mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050U/min
Nennaufnahmeleistung	800W
Abgabeleistung	450W
Drehzahl bei Nennlast	830U/min
Max. Schlagzahl	4.830U/min
Einzelschlagenergie	0 - 2,3J
Spannhalsdurchmesser	43mm
Werkzeugaufnahme	SDS Plus
Gewicht ohne Netzkabel	2,7kg

Lieferumfang:

- Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS Plus-Einsteckende
- Zusatzhandgriff