





BU 20	IBU 10	PB 4	PK 10 A
930 177 - ...	930 250 - ...	973 582 - ...	930 099 - ...
200	100	50	100



Blanke ø 4 mm Buchse Messing vernickelt mit Lötanschluß.

Bright metal 4 mm diameter nickel-plated brass socket with solder connection.
Douille de ø 4 mm nue en laiton nickelé, avec raccord à souder.

Isolierte Buchse mit Lötflanke. Zum Einbau in elektrisch leitfähige Materialien bis 4 mm Wandstärke, z.B. Gerätechassis und Schalttafeln. ø 4 mm Buchse Messing vernickelt.

Insulated socket with solder lug. For installation in electrically conducting materials up to 4 mm wall thickness, eg. equipment chassis and switchpanels. 4 mm diameter nickel-plated brass socket.

Douille isolée à languette de soudure. Prévue pour être intégrée à des matériaux électriquement conducteurs d'une épaisseur de paroi de maximum 4 mm, par ex. des châssis d'appareils et des tableaux de commande. Douille de ø 4 mm en laiton nickelé.

ø 4 mm Prüfbuchse für Leiterplatten zum Messen und Prüfen während des Betriebs. Zusätzliche Befestigung der Prüfbuchse mit Zylinderblech- schraube BZ 2,2 DIN 7971 an der Leiterplatte möglich. Durchgehende ø 4 mm Buchse Messing verzinkt.

4 mm diameter test socket for measuring and testing printed boards during operation. The test socket may also be mounted on the printed board using a BZ 2.2 DIN 7971 pan-head, self-tapping screw. Tin-plated brass through-hole 4 mm diameter socket.
Douille de mesure ø 4 mm pour platines de circuits imprimés, permettant d'effectuer des mesures et des contrôles en cours de fonctionnement. La fixation complémentaire de la douille sur la platine peut être assurée par une vis à tête BZ 2,2 DIN 7971. Douille traversante en laiton étamé de ø 4 mm.

Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf. ø 4 mm Gewinde- bolzen aus Messing vernickelt mit ø 2 mm Querloch. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln.

Pole terminal with claw edge and captive insulated head. 4 mm diameter nickel-plated brass threaded bolt with 2 mm diameter transverse hole. For installation in equipment chassis and switchpanels.

Borne à griffes et tête isolante imperdable. Goujon fileté de ø 4 mm en laiton nickelé, avec trou transversal de ø 2 mm. Prévue pour être intégrée à des châssis d'appareils et à des tableaux de commande

60 V DC
16 A
5 mΩ
-25°C ... +100°C
löten
soldered
à souder
ø 6 mm

60 V DC
16 A
5 mΩ
-25°C ... +85°C
löten
soldered
à souder
ø 10 mm

60 V DC
16 A
5 mΩ
-25°C ... +85°C
löten
soldered
à souder

60 V DC
16 A
2 mΩ
-25°C ... +100°C
M 4 Gewinde
M 4 thread
Filetage M 4
ø 6 mm